



PHILIPS
myLiving
Riippuvalaisin
TIBRIS
mattakromi
LED



36762/17/16

Sisusta kotisi valolla

Nikkelisessä Philips myLiving Tibris -riippuvalaisimessa on neljä kupua, joissa satiinilasi ja kirkas lasi vuorottelevat kauniisti. Himmennettävät LED-lamput luovat runsaasti lämmintä valkoista valoa, ja valaisin on helppo asentaa kätevällä click!FIX-kiinnityksellä.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut


- Energiaa säästävä
- Korkealaatuinen LED-valo
- Lämmin valkoinen valo
- Sopii useimmille himmentimille
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Erityisominaisuudet

- Asennettaessa säädettävä korkeus
- Helppo click!FIX-kiinnitysjärjestelmä
- Helppo ClickFIX-asennus

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun
- Luo tyylikäs ja lämmin tunnelma



PHILIPS

Kohokohdat

Energiaa säästävä




Tämä Philips-energiansäästölamppu säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Korkealaatuinen LED-valo



Tähän Philips-valaisimeen integroitu LED-tekniikka on ainutlaatuinen Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, mahdollistaa optimaalisen valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

Lämmin valkoinen valo



Valolla voi olla eri värielämytiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on matala Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä, kodikasta valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää, virkistävää valoa. Tämän Philips-lampun lämmin valkoinen valo luo kotoisan tunnelman.

Sopii useimmille himmentimille



Tässä Philipsin LED-valossa käytetään uusinta LED-tekniikkaa, joka toimii useimpien himmentimien kanssa.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

Säädettävä korkeus

Tässä Philips-riippuvalaisimessa on pitkä sähköjohto, joten asentaminen on erityisen joustavaa. Voit valita tarpeittesi mukaisen pituuden.

Helppo click!FIX-kiinnitys



Tässä LED-valossa on Philipsin patentoima, vallankumouksellinen click!FIX-kiinnitysjärjestelmä, jonka avulla kiinnität valaisimen helposti ja nopeasti neljässä vaiheessa.

Helppo ClickFix-asennus



Asenna spottivalaisimesi helposti itse: ClickFIXin ansiosta apulaisia ei tarvita. Kiinnitä vain asennuskiinnike kattoon, yhdistä johdot ja napsauta lopuksi lamppu kiinni.

Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun

Olohuone on jokaisen kodin sydän ja paikka, jossa perheet kokoontuvat yhteen, rentoutuvat ja tapaavat ystäviään. Olohuoneen ja makuuhuoneen valaistuksen on oltava joustava ja helppo säätää eri käyttötarkoitusten mukaan päivän aikana. Eri valonlähteiden huolellinen sijoittelu ja valokerroksilla leikkiminen auttavat luomaan avaruutta ja antavat huoneelle lämpimän ja kutsuvan tunnelman.

Luo tyylikäs tunnelma

Valon suunnittelussa on huomioitu viimeisimmät trendit, ja se sopii

erinomaisesti sisustukseen ja täydentää tyyliä sopivan tunnelman.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: mattakromi
- Materiaali: metalli, lasi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Säädetty korkeus: Kyllä
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Sopii useimmille himmentimille: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Riippuvalaisin
- EyeComfort: Kyllä

Tehonkulutus

- Energy Efficiency Label: A+

Tuotteen mitat ja paino

- Enimmäiskorkeus: 150 cm
- Vähimmäiskorkeus: 11,2 cm
- Pituus: 96,8 cm
- Nettopaino: 2,296 kg
- Leveys: 7,0 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 30 000 h
- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 35 W
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2000 lm
- Hehkulampputekniikka: LED, Turvallinen erityisen alhainen jännite
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
- Valaisin himmennettävissä: Kyllä
- LED: Kyllä
- Lamppujen lukumäärä: 4
- Mukana toimitettavan lampun teho: 4.5 W
- IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta, joiden koko on yli 12,5 mm, ei suojausta vedeltä
- Turvallisuusluokka: II – kaksoiseristetty

Pakkauksen mitat ja paino

- SAP EAN/UPC – kappale: 8718696126820
- EAN/UPC – laatikko: 8718696217146
- Korkeus: 98,6 cm
- SAP-bruttopaino EAN (kpl): 2,960 kg
- Paino: 2,960 kg
- Nettopaino (kpl): 2,296 kg
- SAP-korkeus (kpl): 986,000 mm
- SAP-pituus (kpl): 113,000 mm
- SAP-leveys (kpl): 233,000 mm
- Leveys: 11,3 cm
- Pituus: 23,3 cm



Julkaisupäivä: 2019-04-01
Versio: 0.343

© 2019 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com