

PHILIPS

Amaze 吊燈

Hue White ambiance

內附調光開關

整合式 LED

白色

透過 Hue bridge 智慧控制*



40233/31/P7



為您點亮美好時刻

在您的 Philips Hue 系統中納入 Amaze Philips Hue White Ambiance 吊燈，運用自然白光叫您起床，協助您充滿活力、集中精神、享受閱讀及放鬆自己。此款吊燈的獨特設計，能搭配每一種室內裝潢，您一定會喜歡。

為您點亮美好時刻


- 用燈光配方舒緩放鬆、享受閱讀、集中精神及注入活力
- 輕鬆的無線操控，搭配調光開關 (隨附)

高品質照明與設計

- 高照明輸出

從智慧型裝置使用 Hue 橋接器全面控制

- 從智慧型裝置使用 Hue 橋接器全面控制
- 從暖白光到冷日光輕鬆打造屬於您的氛圍
- 依您想要的方式控制
- 無論在室內或外出時皆可智慧控制
- 設定計時器，享受便利生活
- 自然喚醒及入睡



產品特點

點亮您的日常生活



燈光會影響人們的心情與行為。飛利浦 Hue 可讓您輕鬆地量身打造日常生活，讓每個時刻都變成一種享受。用酷涼明亮的白日光取代早晨的咖啡，喚醒身體與心靈的活力，整裝待發迎接新的一天。用精緻微調的明亮白光保持專注力。或者用白光散發的柔和光線休息放鬆，為一天劃下完美句點。

調光開關 (隨附)




您可以使用 Philips Hue 的電池供電調光開關，輕鬆控制白色氛圍的燈光。只需按下開啟按鈕，即可在 4 種不同燈光場景之間輪流切換，調整燈光明暗，簡單易用，可以放鬆身心。調光開關搭配小巧優雅底座，可置放在任何地方，無需接線。可當作遙控器或牆上燈光開關使用，每一天中的每一刻，都能享受恰到好處的照明調配。您可以在一只調光開關中新增多達 10 種 Hue 燈。

高照明輸出



高品質光源及強力光線輸出，為所有情境提供充足的白光。

透過 Hue 橋接器全面控制



使用橋接器連接飛利浦 Hue 燈光，發揮系統的無限可能。

打造屬於您的氛圍



為任何時刻營造適合的氛圍，運用暖白光到冷白光裝飾居家生活。享受一年四季各種不同的風格，無論是讓您憶起春日微風的銳利白光、夏日豔陽的暖白光，或是冬日的酷涼日光。

依您想要的方式控制




使用橋接器連接飛利浦 Hue 燈光，開始探索無限可能。從您的智慧型手機或平板電腦透過飛利浦 Hue app 來控制燈光，或在系統中新增可啟動燈光的開關。設定計時器、通知、鬧鐘等功能，享受完整的飛利浦 Hue 體驗。飛利浦 Hue 甚至可以搭配 Amazon Alexa、Apple HomeKit 和 Google Home 運作，讓您用聲音控制燈光。

無論在室內或外出時皆可智慧控制



透過 Philips Hue 的 iOS 和 Android apps，您可以隨時隨地遙控燈光。檢查您出門前是否忘了關燈，並在工作晚歸時將燈光開關。需與 Philips Hue Bridge 連線，才能使用此功能。

專為便利生活而設計的計時器



只要使用 Philips Hue app 中的排程功能，Philips Hue 就能讓您在外出時彷彿像在家中一樣。將燈光設定在預設時間開啟，用燈光迎接您回家。您甚至可以將各個房間設在不同的時間開啟燈光。當然您也可以讓燈光在夜晚逐漸關閉，這樣就不必擔心是否忘了關燈。需與 Philips Hue Bridge 連線，才能使用此功能。

喚醒及入睡



Philips Hue 讓您依喜歡的方式從睡眠中甦醒，協助您開啟充滿朝氣與活力的一天。光線亮度模仿日出的效果逐漸增加，讓您自然醒來，而不用被大聲的鬧鐘喚醒，完美展開全新的一天。在夜晚，悠閒的暖白光可讓您卸下一整天的疲憊、倍感放鬆，準備進入沉睡的夢鄉。需與 Philips Hue bridge 連線，才能使用此功能。

規格

設計與外型

- 顏色: 白色
- 材質: 金屬

其他功能/配件

- 4 種照明調配: 是
- 漫射光效: 是
- 可用遙控器調光: 是
- Hue Switch: 是
- 內附 Hue Switch: 是
- 內建 LED: 是
- 製造情境光的完美選擇: 是
- 可透過 Philips HUE Bridge 升級: 是
- ZigBee Light Link: 是

其他

- 特殊設計: 廚房
- 風格: 當代時尚系列
- 類型: 吊燈
- EyeComfort: 無

耗電量

- 節能標章 (EEL): Built in LED

產品尺寸與重量

- 最高高度: 150 cm
- 最低高度: 13.1 cm
- 長度: 43.4 cm
- 淨重: 2.870 kg
- 寬度: 43.4 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 使用壽命達: 25,000 h
- 光源相當於傳統燈泡: : 204 W
- 燈具總流明輸出: 3000 lm
- 燈泡技術: 24 V
- 光色: 2200-6500 Hue White Ambiance
- 主電源: 50-60 Hz
- 可調式燈具: 是
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附光源能源等級: 內建 LED
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: 39 W
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: I - 接地
- 光源可替換: 無



出版日期: 2023-11-10
版本: 0.938

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com