

PHILIPS

Lampă de masă Flourish


Hue cu ambianță albă și
color

Include bec cu LED E27

Control Bluetooth prin aplicație

Controlați prin intermediul
aplicației sau al vocii*

Adăugați o consolă Hue Bridge
pentru a descoperi mai multe



40904/31/P9



Iluminat simplu și inteligent

Obțineți o lumină puternică pentru orice ocazie cu ajutorul lămpii de masă Flourish, care vă permite să reglați lumina caldă până la rece și color. Funcționează ca o lampă individuală sau ca parte a sistemului de iluminat inteligent prin intermediul consolei Hue Bridge.

Iluminat simplu și inteligent

- Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
- Controlați luminile prin intermediul vocii*
- Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
- Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
- Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice
- Descoperiți întreaga suită de caracteristici de iluminat inteligent cu Hue Bridge


Repere

Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth



Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs. Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.

Controlați luminile prin intermediul vocii*



Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.

Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color



Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.

Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece



Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfectă pentru necesitățile dvs. zilnice.

Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice



Faceți-vă ziua mai ușoară și mai plăcută cu rețete de lumină presetate, concepute special pentru activitățile dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare. Cele două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută să vă începeți ziua sau să vă păstrați concentrarea, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare vă ajută să citiți confortabil sau să vă odihniți mintea.

Descoperiți întreaga suită de caracteristici de iluminat inteligent cu Hue Bridge



Adăugați o consolă Hue Bridge (comercializată separat) la luminile dvs. inteligente pentru a descoperi întreaga suită de caracteristici Philips Hue. Cu o consolă Hue Bridge, puteți adăuga până la 50 de lumini inteligente pe care le puteți controla în întreaga locuință. Creați rutine pentru a automatiza întreaga instalație de iluminat inteligent casnic. Controlați luminile atunci când nu sunteți acasă sau adăugați accesorii, precum senzori de mișcare și întrerupătoare inteligente.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: sticlă

Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor, Birou de acasă
- Stil: Contemporan
- Tip: Lampă de masă
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime cablu: 1,8 m
- Înălțime: 17,5 cm
- Lungime: 26,1 cm
- Greutate netă: 1,139 kg
- Lățime: 26,1 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 25.000 ore
- Flux luminos bec inclus: 806 lm
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 60 W
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 800 lm
- Culoare lumină: Ambianță albă și color Hue 2000-6500
- Alimentare de la rețea: 50 - 60 Hz
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- LED: Da
- LED încorporat: Nu
- Număr de becuri: 1
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: 9.5 W
- Putere maximă a becului de înlocuire: 9.5 W
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: II - izolație dublă

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696174586
- Greutate netă: 1,138 kg
- Greutate brută: 1,701 kg
- Înălțime: 255,000 mm
- Lungime: 328,000 mm
- Lățime: 328,000 mm
- Număr material (12NC): 915005872201



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.301

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com