

PHILIPS

„Flourish“ lubinis šviestuvas


„Hue White and color
ambiance“

Integruotasis šviesos diodas

Valdymas „Bluetooth“ ryšiu per
programėlę

Valdykite programėle arba
balsu*

Prijunkite „Hue Bridge“, kad
galėtumėte naudotis daugiau
funkcijų



40905/31/P9



Paprastas sumanus apšvietimas

Turėkite galingą šviestuvą bet kuriam atvejui – pasirinkite „Flourish“ lubinį šviestuvą, kuris leidžia nustatyti šiltos ir šaltos ar norimos šviesos atspalvį. Veikia kaip atskiras šviestuvas arba kaip sumanios apšvietimo sistemos su „Hue Bridge“ dalis.

Paprastas sumanus apšvietimas

- „Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų
- Valdykite apšvietimą balsu*
- Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą
- Susikurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos
- Tobulos apšvietimo konfigūracijos jūsų kasdienei veiklai
- Su „Hue Bridge“ galėsite naudotis visomis sumanaus apšvietimo funkcijomis

Ypatybės

„Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų



Naudodami „Hue Bluetooth“ programėlę galite valdyti „Hue“ išmaniąsias lemputes viename namų kambaryje. Pridėkite iki 10 išmaniųjų lempučių ir valdykite jas mygtuko palietimu mobiliajame įrenginyje.

Valdykite apšvietimą balsu*



„Philips Hue“ veikia su „Amazon Alexa“ ir „Google Assistant“ sujungus ją su suderinamu „Google Nest“ ar „Amazon Echo“ įrenginiu. Paprastomis balso komandomis galite valdyti kelias lemputes kambaryje arba tik vieną lemputę.

Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą



Pakeiskite namus, naudodami daugiau kaip 16 milijonų spalvų, akimirksniu sukurdami tinkamą atmosferą bet kokiam renginiui. Palietę mygtuką galite sukurti šventinę nuotaiką vakarėliui, paversti svetainę kino teatru, pagražinti namų dekorą spalviniais akcentais ir ne tik.

Susikurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos



Šios lemputės ir šviestuvai šviečia skirtingais šiltai ir šaltai baltos spalvos atspalviais. Naudodami įvairius pritemdymo lygius – nuo ryškios iki mažo ryškumo šviesos, sureguliuokite apšvietimą iki tobulo atspalvio ir ryškumo savo kasdieniams poreikiams.

Tobulos apšvietimo konfigūracijos jūsų kasdienei veiklai



Palengvinkite savo dieną ir padarykite ją malonesnę, naudodami keturias iš anksto nustatytas apšvietimo konfigūracijas, kurios buvo sukurtos specialiai Jūsų dienos darbams: „Energize“ (energijos suteikimo), „Concentrate“ (dėmesio sutelkimo), „Read“ (skaitymo) ir „Relax“ (atsipalaidavimo). Dvi šaltų tonų konfigūracijos, „Energize“ (energijos suteikimo) ir „Concentrate“ (dėmesio sutelkimo), padės ryte arba prireikus sutelkti dėmesį, o šiltesnio apšvietimo konfigūracijos, „Read“ (skaitymo) ir „Relax“ (atsipalaidavimo), padės patogiai skaityti ar nuramins įsiaudrinusias mintis.

Su „Hue Bridge“ galėsite naudotis visomis sumanaus apšvietimo funkcijomis



Naudokite „Hue Bridge“ (parduodama atskirai) su išmaniosiomis lemputėmis, kad atskleistumėte visas „Philips Hue“ funkcijas. Naudodami „Hue Bridge“ galite pridėti iki 50 išmaniųjų lempučių, kurias valdysite visuose namuose. Kurkite režimus, kad automatizuotumėte visą išmaniųjų namų apšvietimo sąranką. Valdykite lemputes, kai nesate namuose, arba

pridėkite priedų, pavyzdžiui, judesio jutiklių ir išmaniųjų jungiklių.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: stiklas

Papildoma funkcija / priedas

- Reguliuojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: Darbo kabinetui ir studijai
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubų šviestuvai
- EyeComfort: Ne

Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 14,1 cm
- Ilgis: 35,9 cm
- Grynas svoris: 3,010 kg
- Plotis: 35,9 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios galia: 175 W
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 2400 lm
- Lemputės technologija: 24 V
- Šviesos spalva: 2000–6500 „Hue White Color Ambiance“
- Elektros energija: 50–60 Hz
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Lempučių skaičius: 1
- Pridėtos lemputės galia vatais: 32 W
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II – dviguba izoliacija
- Valdymo įrangos pakeičiamumas: Replaceable control gear by a professional
- Šviesos šaltinio pakeičiamumas: Replaceable LED light source by a professional

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718696174593
- Grynas svoris: 3,010 kg
- Grynas svoris: 4,018 kg
- Aukštis: 263,000 mm
- Ilgis: 468,000 mm
- Plotis: 468,000 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 915005872301



Išleidimo data: 2023-11-09
Versija: 0.314

© 2023 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com