

# PHILIPS

## Luminaire suspendu Ascend

Ambiance blanche et colorée Hue

Comprend une ampoule E26 à DEL


White

Commande intelligente avec Hue Bridge\*

Commande vocale\*



43001/31/U7



## Possibilités illimitées

Plafonnier élégant et angulaire, le luminaire suspendu Ascend offre une expérience d'ambiance complète avec des millions de couleurs ainsi qu'une lumière blanche chaude ou froide. Connectez-vous au pont Hue pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l'éclairage intelligent.

### Possibilités illimitées

- Mettez-vous dans l'ambiance grâce à des ampoules intelligentes donnant une lumière chaleureuse ou blanc froid
- Jouez avec les couleurs de l'éclairage intelligent
- Synchronisez vos médias avec les lumières intelligentes
- Des lumières intelligentes pour vous réveiller et vous aider à dormir
- Connectez-vous au pont Hue pour obtenir un plein contrôle de l'éclairage intelligent
- Commandez vos lumières à la voix

# Caractéristiques

## Mettez-vous dans l'ambiance



Utilisez plus de 50 000 nuances de lumière blanche chaude ou froide pour vous mettre dans l'ambiance du travail, du jeu ou de la détente, à toute heure de la journée. Commencez la matinée du bon pied avec un éclairage blanc, frais et énergisant, ou préparez la nuit avec des tons dorés.

## Jouez avec les couleurs de l'éclairage intelligent



Philips Hue repousse les limites : avec plus de 16 millions de couleurs, vous pouvez transformer votre maison en un lieu de fête parfait, donner vie à vos histoires avant de dormir, et bien plus encore. Utilisez des scènes d'éclairage pré-réglées et colorées pour évoquer la sensation de l'été quand vous le souhaitez, ou utilisez vos photos pour revivre des moments spéciaux.

## Synchronisez vos médias avec les lumières



Redécouvrez le divertissement avec l'application Hue Sync et le pont Hue. Entourez-vous de lampes Philips Hue, lancez votre film, votre musique ou votre jeu, puis regardez vos lumières en refléter les couleurs et le rythme.

## Pour vous réveiller et vous endormir




Réglez vos lumières à une heure préétablie du matin de sorte qu'elles vous éclairent en douceur en imitant le lever du soleil. Vous pourrez ainsi démarrer votre journée frais et dispos. Le soir, les lumières blanches chaudes et relaxantes vous aideront à vous détendre et à préparer votre corps en vue d'une bonne nuit de sommeil.

## Connectez-vous au pont Hue



Une connexion au pont Hue est nécessaire pour profiter pleinement des commandes et des caractéristiques intelligentes de ce produit. Commandez vos lumières à l'aide de l'application Philips Hue app, réglez les minuteries, créez des routines, ajoutez ou supprimez des lumières, etc. \*Pont Hue vendu séparément

## Commande vocale



Une fois connecté au pont Hue, vous pouvez jumeler vos lumières avec Alexa, Apple HomeKit et l'assistant Google pour commander vos lumières uniquement à la voix. De simples commandes vocales vous permettent de les allumer et de les éteindre, de les atténuer ou de les intensifier, et même de créer une scène lumineuse.

# Spécifications

## Conception et finition

- Couleur: Blanc
- Matériau: verre

## fonction supplémentaire/accessoire inclus

- Choisissez votre couleur: Oui
- Effet d'éclairage diffusé: Oui
- Ampoule(s) DEL incluse(s): Oui
- ZigBee Light Link: Oui

## Divers

- Conçu spécialement pour: salon et chambre à coucher
- Type: Luminaire suspendu
- Confort visuel: Non

## Consommation

- Étiquette d'efficacité énergétique: A+

## Dimensions et poids du produit

- Hauteur maximale: 135 in
- Hauteur minimale: 17,1 in
- Longueur: 7,1 in
- Poids net: 3,726 lb
- Largeur: 7,1 in

## Service

- Garantie: 2 ans

## Fiche technique

- Durée de vie pouvant atteindre: 25 000 h
- Puissance totale du luminaire en lumens (cachée): 800 lm
- ampoule à flux lumineux incluse: 800 lm
- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 60 W
- Flux lumineux total du luminaire: 800 lm
- Technologie d'ampoule: 120 V
- Couleur de la lumière: blanc froid
- Alimentation principale: 50 Hz à 60 Hz
- Lampe à intensité réglable: Oui
- DEL: Oui
- DEL intégrée: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse intégrée: A+
- L'appareil est compatible avec l' (es) ampoule(s) de classe: A++ à E
- Nombre d'ampoules: 1
- Douille/culot: E26
- Puissance de l'ampoule incluse: 10 W
- Intensité maximale de l'ampoule de rechange: 10 W
- Code IP: IP20
- Catégorie de protection: I - mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Oui

## Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677802240
- Poids net: 1,690 kg
- Poids brut: 2,650 kg
- Hauteur: 348,000 mm
- Longueur: 248,000 mm
- Largeur: 393,000 mm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 915005664901



Date de publication :  
2023-11-08  
Version: 0.123

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)