

PHILIPS

Lampa ścienna Explore

Hue White ambiance

Przełącznik ściemniacza w zestawie

E14

Biały

Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*



43002/31/P7



Rozświetl każdą chwilę

Podłącz kinkiet Philips Hue White Ambiance Explore do systemu Philips Hue i ciesz się naturalnym białym światłem, które Cię obudzi, doda energii, ułatwi koncentrację i relaks. Zaprojektowana tak, aby dać Ci światło tam, gdzie go potrzebujesz.

Rozświetl każdą chwilę

- Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą wybranego koloru światła – od ciepłej bieli po jasne światło dzienne
- Różne tryby oświetlenia: Relaks, Czytanie, Koncentracja i Energia
- Możliwość przyciemniania bez dodatkowej instalacji
- Łatwe, bezprzewodowe sterowanie za pomocą regulatora przyciemniania (w zestawie)

Wysokiej jakości światło i wzornictwo

- Uzyskaj odpowiedni kąt padania światła

Pełna kontrola zdalna kontrola dzięki mostkowi Hue

- Pełna kontrola zdalna kontrola dzięki mostkowi Hue
- Budź się i zasypiaj w naturalny sposób
- Zdalne sterowanie, w domu i na zewnątrz
- Ustaw automatyczne harmonogramy włączania i wyłączania się światła

Zalety

Stwórz wyjątkowy nastrój



Stwórz wyjątkowy nastrój dopasowany do Twoich potrzeb i wykonywanych czynności. Poznaj wszystkie kolory białego światła – od mroźnego białego światła jak z zimowego pejzażu, po naturalne jasne oświetlenie przypominające wiosenny świt czy ciepłą biel zachodzącego letniego słońca.

Oświetlenie dopasowane do codziennych czynności



Światło wpływa na nasz nastrój i zachowanie. Philips Hue może pomóc Ci zmienić codzienne czynności w chwile pełne przyjemności. Zamiast porannej kawy wybierzienne, chłodne, jasne światło białe, które zapewnia zastrzyk energii dla ciała i umysłu na cały dzień. Zachowaj skupienie dzięki odpowiednio dostosowanemu naturalnemu, jasnemu światłu białemu. Możesz też wyciągnąć się w fotelu i zrelaksować po długim dniu w otoczeniu delikatnie przyćmionego światła białego.

Możliwość przyćmiania bez dodatkowej instalacji




Poznaj możliwość wygodnego płynnego przyćmiania światła dzięki Philips Hue. Nie za jasno, nie za ciemno – po prostu idealnie. Bez konieczności dodatkowych instalacji, pomocy elektryka i wystających kabli.

Regulator przyćmiania (w zestawie)




Zasilany bateriami regulator przyćmiania Philips Hue pozwala na łatwe sterowanie białymi źródłami światła, zapewniając nastrojowe oświetlenie. Przełączanie pomiędzy 4 poziomami intensywności oświetlenia jest proste i odbywa się za naciśnięciem przycisku. Regulator przyćmiania można umieścić w dowolnym miejscu pomieszczenia za sprawą jego niewielkiej, eleganckiej stacji dokującej, natomiast samo urządzenie nie wymaga żadnych przewodów. Korzystaj z niego jak z pilota zdalnego sterowania lub zawieś na ścianie, aby cieszyć się sceną świetlną odpowiednią do każdej pory dnia. Pojedynczy regulator przyćmiania może sterować nawet 10 punktami świetlnymi Hue.

Uzyskaj odpowiedni kąt padania światła



Ruchoma głowica tego kinkietu jest zaprojektowana tak, aby skierować światło tam, gdzie go najbardziej potrzebujesz.

Zdalne sterowanie dzięki mostkowi Hue




Podłącz oświetlenie Philips Hue do mostka, aby korzystać z nieograniczonych możliwości systemu.

Budź się i zasypiaj

Philips Hue pomaga wstać z łóżka w dobrym nastroju i w pełni wypoczętym. Stopniowo zwiększająca się jasność światła rozświetla sypialnię niczym wschód słońca. W naturalny sposób delikatnie wybudza domowników, zastępując hałaśliwe i nagłe wyrwanie ich budzikiem z głębokiego snu. Zaczynij dzień spokojnie, a wieczorem zrelaksuj się w otulającym, ciepłym białym świetle, powoli przygotowującym ciało do regenerującego snu.

Zdalne sterowanie, w domu i na zewnątrz

Za pomocą aplikacji mobilnej Philips Hue (dostępna na systemu iOS i Android) można zdalnie sterować oświetleniem z dowolnego miejsca. Będąc poza domem, masz możliwość w każdej chwili sprawdzić, czy wyłączyłeś światło i z łatwością włączyć je na swój powrót. Do zdalnego sterowania oświetleniem konieczny mostek Philips Hue.

Automatyczne włączanie i wyłączanie światła – dla Twojej wygody

Funkcja harmonogramu włączania i wyłączania się światła zapewni Ci wygodę, zarówno gdy jesteś jak i gdy nie ma Cię w domu. Możesz sterować oświetleniem zdalnie, ustawić automatyczne włączanie światła na Twój powrót do domu. Philips Hue to oświetlenie, które możesz całkowicie dostosować do swoich potrzeb – ustawienia światła w każdym pokoju mogą być różne. Harmonogram wieczorny pozwoli na stopniowe przyciemnianie światła, aż do całkowitego wyłączenia. Do korzystania z funkcji automatyzacji oświetlenia niezbędny jest mostek Hue.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: biały
- Materiał: szkło

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- 4 tryby oświetlenia: Tak
- Efekt rozproszonego światła: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Tak
- Przelącznik Hue: Tak
- Przelącznik Hue w zestawie: Tak
- Doskonale tworzy nastrój: Tak
- Swobodne obracanie w każdym kierunku: Tak
- Możliwość aktualizacji z mostkiem Philips Hue: Tak
- ZigBee Light Link: Tak

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Salon i sypialnia
- Typ: Kinkiet
- EyeComfort: Nie

Zużycie energii

- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): A+

Wymiary i waga produktu

- Wysokość: 27,1 cm
- Długość: 11,5 cm
- Waga netto: 0,840 kg
- Szerokość: 19,8 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 25 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach (ukryta): 470 lm
- Moc strumienia świetlnego dołączonego źródła światła w lumenach: 470 lm
- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 40 W
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 470 lm
- Technologia źródła światła: 230 V
- Barwa światła: 2200–6500 Hue White Ambiance
- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz
- Możliwość przyciemniania: Tak
- LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: A+
- Lampa jest zgodna ze źródłami światła klasy: A++ do E
- Liczba źródeł światła: 1
- Trzonek: E14
- Źródło światła w zestawie: 6 W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 6 W
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: II – podwójna izolacja
- Wymienne źródło światła: Tak

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696168851
- Waga netto: 0,840 kg
- Waga brutto: 1,300 kg
- Wysokość: 298,000 mm
- Długość: 153,000 mm
- Szerokość: 243,000 mm
- Numer seryjny (12NC): 915005664201



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.259

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com