




PHILIPS
Hue White ambiance
Within 立燈
內附調光控制器
內建 LED
鋁合金
透過 Hue bridge 智慧控制*



45059/48/H5

為您點亮美好時刻

Philips Hue White Ambiance Within LED 立燈採用完美的纖長燈體，搭配光滑面板外觀，是立地照明的時尚傑作。以柔和自然的燈光照亮室內，讓家中更顯寬敞。

為您點亮美好時刻

- 自然喚醒及入睡
- 安裝自由調光
- 需要飛利浦 Hue 橋接器
- 輕鬆的無線操控，搭配調光開關 (隨附)
- 設定計時器，享受便利生活
- 從暖白光到冷日光輕鬆打造屬於您的氛圍
- 用燈光配方舒緩放鬆、享受閱讀、集中精神及注入活力
- 依您想要的方式控制

PHILIPS

產品特點

喚醒及入睡



Philips Hue 讓您依喜歡的方式從睡眠中甦醒，協助您開啟充滿朝氣與活力的一天。燈光亮度模仿日出的效果逐漸增加，讓您自然醒來，而不用被大聲的鬧鐘喚醒，完美展開全新的一天。在夜晚，悠閒的暖白光可讓您卸下一整天的疲憊、倍感放鬆，準備進入沉睡的夢鄉。

安裝自由調光




體驗飛利浦 Hue 的品質保證柔和調光。不會太亮，也不會太暗，恰到好處。不需要佈線、水電工或安裝

需要飛利浦 Hue 橋接器




使用橋接器連接飛利浦 Hue 燈光，從智慧型手機或平板電腦透過飛利浦 Hue app 控制燈光。

調光開關 (隨附)



您可以使用 Philips Hue 的電池供電調光開關，輕鬆控制白色氛圍的燈光。只需按下開啟按鈕，即可在 4 種不同燈光場景之間輪流切換，調整燈光明暗，簡單易用，可以放鬆身心。調光開關搭配小巧優雅底座，可置放在任何地方，無需接線。可當作遙控器或牆上燈光開關使用，每一天中的每一刻，都能享受恰到好處的照明調配。您可以在一只調光開關中新增多達 10 種 Hue 燈。

專為便利生活而設計的計時器



只要使用 Philips Hue app 中的排程功能，Philips Hue 就能讓您在外出時彷彿像在家中一樣。將燈光設定在預設時間開啟，用燈光迎接您回家。您甚至可以將各個房間設在不同的時間開啟燈光。當然您也可以讓燈光在夜晚逐漸關閉，這樣就不必擔心是否忘了關燈。需與 Philips Hue Bridge 連線，才能使用此功能。

打造屬於您的氛圍



為任何時刻營造適合的氛圍，運用暖白光到冷白光裝飾居家生活。您可以在暖白光中放鬆身心，或營造舒適愜意的氛圍；也可以運用自然白光或冷晝光，打造明亮透明的環境來進行日常活動。

點亮您的日常生活



燈光會影響人們的心情與行為。Philips Hue 可讓您輕鬆地量身打造日常生活，讓每個時刻都變成一種享受。用明亮的冷白色日光迎接豐盛早餐，喚起身心靈的活力；在細緻微調的明亮白光中，全心投入閱讀與寫作；到了睡眠時間，再伴隨暖白光的柔和光線沉入夢鄉，為一天劃下完美句點。

依您想要的方式控制

使用 Philips Hue bridge 與 Philips Hue 燈連線，透過智慧型裝置上的 Philips Hue app 隨心所欲控制燈光，或在系統中加入開關來啟動燈光。您可以設定計時器、通知、鬧鐘等功能，享受完整的 Philips Hue 體驗。Philips Hue 還能搭配 Amazon Alexa*、Apple HomeKit、Google Home* 和 DingDong*，讓您順暢無礙地用聲音控制燈光。您可以用聲音便利地開關燈、變換彩色情境光，或是重現預設情境。

規格

設計與外型

- 顏色: 銀色
- 材質: 金屬

其他

- 特殊設計: 客廳與臥室
- 風格: 極簡線條系列
- 類型: 立燈
- EyeComfort: 無

產品尺寸與重量

- 高度: 136 cm
- 長度: 25 cm
- 淨重: 3.500 kg
- 寬度: 25 cm

客戶服務

- 保固: 1 年

技術規格

- 使用壽命達: 23,000 小時
- 光源相當於傳統燈泡 : : 204 W
- 總流明輸出: 400 lm
- 燈泡技術: LED, 24 V
- 光色: 2200 - 6500 BBL CCT 範圍
- 主電源: 範圍 100 V - 240 V, 50-60 Hz
- 亮度調整: 是
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 燈泡數量: 1
- 內附燈泡瓦數: 40 W
- 替換燈泡最高瓦數: 40 W
- IP 防護等級: IP20, 防止 12.5 公釐以上物體進入, 不防水
- 防護等級: II - 雙層絕緣

包裝尺寸與重量

- SAP EAN/UPC - Piece: 8718696168233
- 高度: 35 cm
- SAP 淨重 EAN (每件): 5.700 kg
- 重量: 5.700 kg
- 淨重 (每件): 3.500 kg
- SAP 長度 (每件): 0.000 mm
- SAP 寬度 (每件): 0.000 mm
- 寬度: 35 cm
- 長度: 146 cm



出版日期: 2019-04-11
版本: 0.282

© 2019 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com