

LED Office Lum./LED办公灯具

RC098V

Mounting instruction/ 安装说明 / تعليمات التركيب






4441 700 96701




现用 (受控) 复印件
分发对象:
日期: 2015年07月13日
有效期:
飞利浦灯具 (上海) 有限公司
资料中心



Product Type 产品型号 / نوع المنتج	Air handling 出风孔	Power 系统功率	LEDs 颗粒数	Dimension 尺寸 L*W*H (mm)	CCT 色温	kg
RC098V LED22S W60L60	(/AIR)	26W	3*40	597*597*32	4000K/6500K	2.5
RC098V LED22S W60L60 PCV	(/AIR)	26W	3*40	597*597*32		2.5
RC098V LED22S W60L60 CPC	(/AIR)	26W	3*40	600*600*32		2.5
RC098V LED22S W30L120	(/AIR)	26W	2*60	1197*297*32		2.3
RC098V LED22S W30L120 PCV	(/AIR)	26W	2*60	1197*297*32		2.3
RC098V LED22S W30L120 CPC	(/AIR)	26W	2*60	1200*300*32		2.3
RC098V LED44S W60L120	(/AIR)	52W	4*60	1197*597*32		4.3




A Recessed 嵌入式



RC098V LED22S W60L60
RC098V LED22S W30L120
RC098V LED44S W60L120

安装并调整好灯具位置 ضبط مكان الكشاف ليتناسب مع السقف بشكل جيد
Adjust the luminaire position to fit ceiling well

B 集成吊顶 (CPC) سقف خاص




RC098V LED22S W60L60 CPC
RC098V LED22S W30L120 CPC

安装并调整好灯具位置 ضبط مكان الكشاف ليتناسب مع السقف بشكل جيد
Adjust the luminaire position to fit ceiling well

C PCV 石膏板安装


RC098V LED22S W60L60 PCV
RC098V LED22S W30L120 PCV

i




石膏板开口尺寸 cutout size
W60L60 : 560*560mm(+/-2mm)
W30L120:260*1100mm (+/-2mm)

ii




أربط السوستة ووحدة التعليق (X4)
安装弹簧及其支架 (X4)
Fasten spring and bracket (X4)

iii



أدخل جنب واحد ثم ركب الجنب الآخر
先安装其中一侧，再安装另外一侧
Insert one side ,then mount the other side




Suspend mount 悬吊安装

RC098V LED22S W60L60
RC098V LED22S W30L120
RC098V LED44S W60L120

Wiring Method

接线方式




يرجى استخدام علبة توصيل اسلاك IP20 أو أعلى

(مقاسها لا يقل عن 10x20x25), غير متاحة من فيليبس

Please use IP20 or above terminal box (dimension can't smaller than 10x20x25), it is not provided by Philips.

请使用IP20以上的接线盒 (接线端子尺寸不小于10x20x25mm), 飞利浦不提供接线盒。

安全吊绳 safety cable



The product(include A、B、C 3 mounting types) should install safety chain (Safety chain is not included.).

本产品 (包括A、B、C三种安装方式) 需要安装安全链 (本产品不含安全链)

المنتج (يحتوي 3 أنواع تثبيت A、B、C) يجب تثبيت سلسلة أمانه (السلسلة غير مرفقة)

DANGER – RISK OF FIRE

خطر - مخاطر الحريق

- Shall not be installed in residential premises لا يجب تركيبه في المباني السكنية

SCI= 25mm MIC= 25mm SCB=25mm
HCB= 50mm



1. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements. يجب تركيب الفانوس من قبل فني مؤهل وفقا لـ IEE والمتطلبات المحلية.

2. The luminaire is complied to IEC 60598-1 ed. 6 or GB 7000.1-2007. الفانوس يتوافق مع متطلبات IEC 60598-1 ed. 6 أو GB 7000.1-2007.

3. The cable of the luminaire should use "Z" type connection. The luminaire has to be scrapped if the wire broken. 此灯具有依据IEC 60598-1 ed. 6 或国标GB 7000.1-2007所制造。

4. The cable of the luminaire should use "Z" type connection. The luminaire has to be scrapped if the wire broken. 灯具电源线使用Z型连接，电源线不可更换，损坏则灯具报废。 ينصح باستخدام كابل الفانوس نوع التوصيل "Z". لا بد من تهيئة الفانوس إذا تمزق الكابل (السلك).

4.safety cable is necessary ضروري ان يكون كابل آمن
必须系上安全绳

5.The luminaire shall ,under no circumstance, be covered with insulation matting or similar material. تحت أى ظرف من الظروف يجب تغطية الفانوس بعازل أو مادة مشابهة.

灯具不适合被隔热衬垫或类似材料覆盖。

عزل المباني الضخمة او خلال 100 مم أفقيا من الفانوس لا بد ان تراعى المتطلبات التالية:

(A) ان تكون من النوع التي يمكن المحافظة على أبعادها و سلامتها هيكلها عند التعرض لأقصى درجة حرارة سطح من الفانوس 90°C

Building insulation abutting or within 100mm horizontally of the luminaire must meet the following requirement:

A) Be of a type that can maintain its dimensions and structural integrity when exposed to the maximum surface temperatures of the class of luminaire being 90°C.

B) Be of a type able to withstand a 30 second needle flame test carried out in accordance with AS/NZS 60695.11.5 with the flame applied to all surfaces of the test sample.

(b) ان تكون من النوع القادر على تحمل اختبار إبرة اللهب لـ 30 ثانية الذي ينفذ وفقا لـ AS/NZS 60695.11.5 مع اللهب المطبق على جميع سطح عينة الاختبار

This product is not for household use. هذا المنتج ليس للاستخدام المنزلي

