

# PHILIPS

Inbouwspot

myLiving


ENNEPER

wit

LED



50181/31/PN



## De juiste lichtstijl creëren

De Enneper inbouwspot van Philips is vervaardigd van hoogwaardig materiaal en een eenvoudig design voor elke interieurstijl. Kies een bijpassende Philips GU10 LED-lamp en geniet van hoogwaardige, duurzame verlichting.

### Speciale kenmerken

- Exclusief lamp
- Eenvoudig verwisselbare lamp

### Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer

- hoogwaardig materiaal
- Stof- en roestvrij

# Kenmerken

## Exclusief lamp

Deze lamp wordt geleverd zonder lamp, waardoor u de lichtopbrengst kunt kiezen die het beste bij de kamer en u persoonlijke smaak past. Wanneer u voor een Philips LED-lamp kiest, krijgt u een hoogwaardige en duurzame lichtopbrengst.

## Eenvoudig verwisselbare lamp

Met de nieuwe, gebruiksvriendelijke ring verwisselt u probleemloos een lamp met een GU10-fitting.

## hoogwaardig materiaal

Deze inbouwspot is gemaakt van hoogwaardige synthetische materialen. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat een aanwinst is voor uw huis en vele jaren meegaat.

## Stof- en roestvrij

Het speciale stof- en roestvrije oppervlak van deze inbouwspot beperkt stof tot een minimum en waarborgt een lange levensduur van uw product.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: wit
- Materiaal: kunststof

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Nee
- Roest- en stofvrij: Ja
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Eenvoudig verwisselbare lamp: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Alleen geschikt voor LED: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee
- Middenstuk: Nee

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/slaapkamer
- Stijl: Functioneel
- Type: Spot
- EyeComfort: Nee

## Afmetingen en gewicht van product

- Lengte inbouwopening: 7 cm
- Diameter inbouwopening: 7 cm
- Hoogte: 4,2 cm
- Lengte: 9 cm
- Nettogewicht: 0,112 kg
- Inbouwafstand: 10 cm
- Breedte: 9 cm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Levensduur tot: 15.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 500 lm
- Netspanning: 220-240
- Dimbare lamp: Nee
- LED: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief lamp
- Deze lamp is geschikt voor lichtbron(nen) uit klasse: A
- Aantal lampen: 1
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Wattage meegeleverde lamp: -
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 5.5 W
- IP-classificatie: IP20, beschermd tegen voorwerpen groter dan 12 mm, niet beschermd tegen water
- Beschermingsklasse: II - dubbel geïsoleerd

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696160367
- Nettogewicht: 0,112 kg
- Brutoweight: 0,166 kg
- Hoogte: 158,000 mm
- Lengte: 53,000 mm
- Breedte: 103,000 mm
- Materiaalnummer (12NC): 915005418301



Publicatiedatum:  
2023-01-07  
Versie: 0.784

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)