

# PHILIPS

Wbudowany  
reflektor punktowy

myLiving

ENNEPER

biel

LED



50181/31/PN



## Stwórz odpowiedni styl oświetlenia

Wbudowany reflektor punktowy Philips Enneper jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, a proste wzornictwo pasuje do każdego wnętrza. Wystarczy dobrać żarówkę LED z trzonkiem GU10, aby stworzyć długotrwałe, eleganckie oświetlenie.

### Wyjątkowość oprawy

- Żarówka do nabycia osobno
- Łatwa wymiana żarówki

### Do zastosowania w salonie i sypialni

- Najwyższej jakości materiały
- Odporny na kurz i rdzę

# Zalety

## Żarówka do nabycia osobno

Żarówka nie jest dołączona do zestawu z lampą, dzięki czemu możesz wybrać źródło światła, które najlepiej pasuje do Twojego wnętrza i spełnia Twoje oczekiwania. Żarówka LED firmy Philips zapewni wysoką jakość oraz długie godziny użytkowania.

## Łatwa wymiana żarówki

Nowy prosty pierścień sprawia, że wymiana żarówki GU10, jest całkowicie bezproblemowa.

## Najwyższej jakości materiały

Wbudowany reflektor punktowy jest wykonany z wysokiej jakości materiałów syntetycznych. dzięki czemu możesz cieszyć się nim w domu przez długie lata.

## Odporny na kurz i rdzę

Specjalny materiał odporny na kurz i rdzę minimalizuje gromadzenie się kurzu i zapewnia długą żywotność produktu.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Syntetyk

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Łatwa wymiana żarówki: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Tylko do żarówek LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia
- Styl: Nowoczesne
- EyeComfort: Nie

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,112 kg
- Długość otworu: 7.0 cm
- Szerokość otworu: 7.0 cm
- Wysokość: 4,2 cm
- Długość: 9 cm
- Odległość od wgłębienia: 10 cm
- Szerokość: 9 cm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

## Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: -
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: GU10
- Źródło światła w zestawie: -
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 5.5 W
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II
- Liczba źródeł światła: 1

## Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696160367
- Waga netto: 0,11 kg
- Waga brutto: 0,17 kg
- Wysokość: 158 mm
- Długość: 53 mm
- Szerokość: 103 mm
- Numer materiału (12NC): 915005418301



Data wydania:  
2024-02-04  
Wersja: 0.1003

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)