

# PHILIPS

## Vgradni reflektor

myLiving


ENNEPER

bela

LED



50181/31/PN



## Ustvarite pravo svetlobo

Vgradni reflektor Philips Enneper je izdelan iz zelo kakovostnih materialov in njegove preproste linije so primerne za vsak slog. Zanj izberite še sijalko Philips GU10 LED in si zagotovite kakovostno osvetlitev z dolgo življenjsko dobo.

### Posebne značilnosti

- Sijalka ni priložena
- Enostavna menjava sijalke

### Zasnovano za dnevno sobo in spalnico

- visokokakovosten material
- Brez prahu, brez rje

# Značilnosti

## Sijalka ni priložena

Svetilki sijalka ni priložena, zato lahko izberete vir svetilnosti, ki najbolj ustreza prostoru in vašemu okusu. Z izbiro Philipsove sijalke LED boste zagotovili visoko kakovost vira svetilnosti z dolgo življenjsko dobo.

## Enostavna menjava sijalke

Nov obroč, ki je preprost za uporabo, omogoča preprosto namestitev sijalke GU10.

## visokokakovosten material

Vgradni reflektor je izdelan iz visokokakovostnih sintetičnih vlaken. To je kakovosten izdelek z dolgo življenjsko dobo, ki bo krasil vaš dom še veliko let.

## Brez prahu, brez rje

Posebna površina tega vgradnega reflektorja »brez prahu, brez rje« zmanjša nabiranje prahu in zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

## Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Sintetika

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Proti rji, proti prahu: Da
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Enostavna menjava sijalke: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Izdelano samo za izdelke LED: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

## Razno

- Posebej zasnovano za: Kuhinja
- Slog: Sodobno
- Udobje oči: Ne

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,112 kg
- Dolžina odprtine za izrez: 7.0 cm
- Širina odprtine za izrez: 7.0 cm
- Višina: 4,2 cm
- Dolžina: 9 cm
- Dolžina vgradnega dela: 10 cm
- Širina: 9 cm

## Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

## Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: –
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Moč priložene sijalke: –
- Največja moč nadomestne sijalke: 5.5 W
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II
- Število svetlobnih virov: 1

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696160367
- Neto teža: 0,11 kg
- Bruto teža: 0,17 kg
- Višina: 158 mm
- Dolžina: 53 mm
- Širina: 103 mm
- Številka materiala (12NC): 915005418301



Datum izdaje: 2024-02-04  
Različica: 0.1003

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)