

PHILIPS

Foco empotrable

Sala de estar


ENNEPER

gris

LED



50181/87/PN



Crea el estilo de iluminación adecuado

El foco empotrable Philips Enneper está fabricado con materiales de gran calidad y líneas sencillas que encajan en todos los estilos. Elige la bombilla LED de Philips GU10 que se adapte al estilo de tu foco para garantizar una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Características especiales

- Bombilla no incluida
- Sustitución sencilla de la bombilla

Diseñado para el salón y el dormitorio

- material de alta calidad
- Sin polvo ni óxido

Destacados

Bombilla no incluida

Esta lámpara se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Sustitución sencilla de la bombilla

El nuevo aro fácil de usar permite instalar la bombilla GU10 sin esfuerzo.

Material de alta calidad

Este foco empotrable está fabricado con materiales sintéticos de gran calidad, lo que garantiza un producto de larga duración y resistente que le dará un toque a tu hogar durante muchos años.

Sin polvo ni óxido

El material de la superficie especial sin polvo ni óxido del foco empotrable minimiza la acumulación de polvo y garantiza una larga duración del producto.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: gris
- Material: sintético

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de spot ajustable: Sí
- Anti óxido, anti polvo: Sí
- Sustitución sencilla de la bombilla: Sí
- LED integrado: No
- Fabricado solo para LED: Sí

Varios

- Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
- Estilo: Funcional
- Tipo: Foco
- Comodidad para la vista: No

Dimensiones y peso del producto

- Longitud reducida: 7,0 cm
- Anchura reducida: 7,0 cm
- Altura: 4,2 cm
- Longitud: 9,0 cm
- Peso neto: 0,112 kg
- Distancia empotrada: 10 cm
- Anchura: 9,0 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la lámpara: 500 lm
- Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50 - 60 Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: Sí
- LED integrado: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+ + a E
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: -
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5.5 W
- Código IP: IP20, protección frente a objetos de tamaño superior a 12,5 mm, no protegido frente al agua
- Clase de protección: II: doble aislamiento

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696160190
- Peso neto: 0,112 kg
- Peso bruto: 0,166 kg
- Altura: 158,000 mm
- Longitud: 53,000 mm
- Anchura: 103,000 mm
- Número de material (12NC): 915005416601



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.691

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com