

# PHILIPS

Spot da incasso

myLiving


ENNEPER

grigio

LED



50191/87/PN



## Crea un'illuminazione perfetta

Il faretto a incasso Philips Enneper è realizzato con materiali di alta qualità e linee semplici che si adattano a ogni stile. Scegli la lampadina LED GU10 Philips che si adatta meglio al tuo stile e assicurati una luce di qualità e a lunga durata.

### Caratteristiche speciali

- Lampadina non inclusa
- Facile sostituzione della lampadina

### Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- materiali di alta qualità
- Zero polvere, zero ruggine

# In evidenza

## Lampadina non inclusa

Questa lampada viene fornita senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips garantisce un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

## Facile sostituzione della lampadina

Il nuovo anello facile da usare consente l'installazione di una lampadina GU10.

## materiali di alta qualità

Questo faretto a incasso è costituito da materiali sintetici di alta qualità. Ciò garantisce un prodotto solido e di lunga durata che migliorerà la tua casa per molti anni a venire.

## Zero polvere, zero ruggine

La speciale superficie zero polvere, zero ruggine di questi faretti a incasso previene la raccolta della polvere e assicura una lunga vita al prodotto.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: grigio
- Materiale: materiale sintetico

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Sì
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Facile sostituzione della lampadina: Sì
- LED integrato: No
- Realizzato esclusivamente per sistemi LED: Sì

## Varie

- Appositamente progettata per: Salotto e camera da letto
- Style: Funzionale
- Tipo: Faretto
- EyeComfort: No

## Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza incasso: 7,0 cm
- Larghezza incasso: 7,0 cm
- Altezza: 4,2 cm
- Lunghezza: 9,0 cm
- Peso netto: 0,112 kg
- Distanza incasso: 10 cm
- Larghezza: 9,0 cm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Totale lumen emessi dall'apparecchio: 3X500 lm
- Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz
- Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: Sì
- LED: Sì
- LED integrato: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: lampadina non inclusa
- L'apparecchio di illuminazione è compatibile con lampadine di classe: Da A++ a E
- Numero di lampadine: 1
- Attacco: GU10
- Watt lampadina inclusa: -
- Watt massimi lampadina sostitutiva 2: 5.5 W
- Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti superiori a 12,5 mm, nessuna protezione contro l'acqua
- Classe di protezione: II - doppio sistema di isolamento

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696160206
- Peso netto: 0,112 kg
- Peso lordo: 0,166 kg
- Altezza: 158,000 mm
- Lunghezza: 53,000 mm
- Larghezza: 103,000 mm
- Numero del materiale (12NC): 915005416701



Data di rilascio:  
2023-11-09  
Versione: 0.689

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)