



PHILIPS
myLiving
Indbygget spot
SHELLBARK
krom
LED



50203/11/P0



Skab den rette stil med lys

Få det rigtige lys til dit humør – fra lyst og klart til varmt og hyggeligt. Med Philips Shellbark WarmGlow-indbygningsspot kan du nemt dæmpe lyset til det rigtige niveau – fra lyst og klart, når der er behov for det, til indbydende varmt i en hyggestund.

Bæredygtige løsninger til lys

- LED lyskilde af høj kvalitet
- Varmt hvidt lys
- Kompatibel med de fleste lysdæmpere
- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver
- Lang brugstid på op til 30 år

Designet til dagligstue og soveværelse

- Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter
- Skab en stilfuld og imødekommende atmosfære
- WarmGlow-dæmpbar
- Materialer i høj kvalitet

PHILIPS


Vigtigste nyheder

LED lyskilde af høj kvalitet



LED teknologien, som er indbygget i denne Philips lyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips. Den tændes øjeblikkelig og giver en optimal lyseffekt samt fremhæver de levende farver i dit hjem.

Varmt hvidt lys



Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet Kelvin (K). Lyskilder med en lav Kelvin-værdi producerer et varmt og mere hyggeligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi producerer et koldt, mere energifyldt lys. Denne Philips lyskilde tilbyder varmt hvidt lys til en hyggelig atmosfære.

Kompatibel med de fleste lysdæmpere



Denne LED lyskilde fra Philips indeholder den nyeste LED teknologi, der fungerer sammen med de fleste lysdæmpere. Du kan blot bruge din nuværende lysdæmper eller enhver anden type lysdæmper!

5 års garanti på LED systemet



Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

Lang brugstid (30 år)



En lyskilde, du kan stole på. De indbyggede LED'er, der anvendes i denne Philips LED lyskilde, varer i op til 30.000 timer (hvilket svarer til 30 år ved et gennemsnitligt forbrug på 3 timer pr. dag med mindst 13.000 tryk på tænd/sluk-knappen). Det føles så behageligt at tænke på, at du ikke behøver at bekymre dig om vedligeholdelse eller udskiftning af lyskilde, mens du har den perfekte lysmæssige stemning i dit hjem.

Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter

Stuen er hjertet i ethvert hjem – et sted, hvor familier samles for at slappe af, og gæster hygger sig. Belysning til dagligstue og soveværelse skal være fleksibelt og nemt at justere til de forskellige former for brug i løbet af dagen. Omhyggelig placering af forskellige lyskilder og spil med lag af lys hjælper med at skabe en fornemmelse af plads og give rummet en varm og indbydende atmosfære.

Skab en stilfuld atmosfære

Denne lyskilde er designet til en moderne livsstil, så den passer til dit hjemms indretning og giver den et personligt præg.

WarmGlow-dæmpbar

Designet til at levere kvalitetsdæmpning for at skabe den helt rigtige stemning til enhver aktivitet. Jo mere du dæmper lyset, desto varmere en atmosfære skabes der.

Materialer i høj kvalitet

Denne lampe er formet af lagdelte mønstre i materialer af høj kvalitet med

en førsteklasses finish. Dette sikrer et solidt og langtidsholdbart produkt, som

vil forskønne dit hjem i mange år fremover.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: krom
- Materiale: syntetisk materiale

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- 5 års garanti på LED modul: Ja
- Justerbart spothoved: Ja
- Rustfrit og støvfrit: Ja
- Kompatibel med de fleste lysdæmpere: Ja
- Integreret LED: Ja
- Førsteklasses materialekvalitet: Ja
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Ja

Diverse

- Specielt designet til: Dagligstue & soveværelse
- Styling: Funktional
- Type: Indbygget spot
- EyeComfort: Ja

Strømforbrug

- Energimærke: A+

Produktmål og -vægt

- Udsæringslængde: 7,0 cm
- Udsæringsbredde: 7,0 cm
- Længde: 9,0 cm
- Nettovægt: 0,482 kg
- Indbygget afstand: 5,0 cm
- Bredde: 9,0 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Levetid på op til: 30.000 t
- Lyskilde svarende til traditionel pære på: 41 W
- Samlet lysudbytte fra lampe: 3X500 lm
- Pæreteknologi: LED, Sikkerhed med ekstra lav spænding
- Lysfarve: varm hvid
- Lysnet: 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- Armatur er dæmpbart: Ja
- LED: Ja
- Antal pærer: 3
- Pære med wattforbrug medfølger: 4.5 W
- IP-kode: IP20, beskyttelse mod genstande på over 12,5 mm, ingen beskyttelse mod vand
- Beskyttelsesklasse: III - sikker, ekstra lav spænding

Emballagemål og -vægt

- SAP EAN/UPC – del: 8718696160305
- EAN/UPC – kasse: 8718696230008
- Højde: 30,8 cm
- SAP-bruttovægt EAN (del): 0,594 kg
- Vægt: 0,594 kg
- Nettovægt (del): 0,482 kg
- SAP-højde (del): 308,000 mm
- SAP-længde (del): 73,000 mm
- SAP-bredde (del): 103,000 mm
- Bredde: 7,3 cm
- Længde: 10,3 cm



Udgivelsesdato:
2019-08-16
Version: 0.345

© 2019 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com