



PHILIPS
myLiving
Upotettava
kohdevalaisin
SHELLBARK
kromi
LED



50203/11/P0



Luo tyylikäs valaistus

Säädä valaistus tunnelmaan sopivaksi – niin kirkkaasta kuin tarvitset niin lämpimäksi kuin haluat. Upotettavan Philips Shellbark WarmGlow – kohdevalaisimen ansiosta voit himmentää valaistusta portaattomasti juuri oikeaksi, esimerkiksi kirkkaasta työvalaistuksesta kutsuvan lämpimäksi rentoa tunnelmaa varten.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Korkealaatuinen LED-valo
- Lämmin valkoinen valo
- Sopii useimmille himmentimille
- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun
- Käyttöikä jopa 30 vuotta

PHILIPS

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen

- Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun
- Luo tyylikäs ja lämmin tunnelma
- WarmGlow, himmennettävä
- Laadukkaat materiaalit


Kohokohdat

Korkealaatuinen LED-valo



Tähän Philips-valaisimeen integroitu LED-tekniikka on ainutlaatuinen Philipsin kehittämä ratkaisu. Se syttyy nopeasti, mahdollistaa optimaalisen valovirran ja toistaa kodin värit eloisina.

Lämmin valkoinen valo



Valolla voi olla eri värilämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on matala Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä, kodikasta valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää, virkistävää valoa. Tämän Philips-lampun lämmin valkoinen valo luo kotoisan tunnelman.

Sopii useimmille himmentimille



Tässä Philipsin LED-valossa käytetään uusinta LED-tekniikkaa, joka toimii useimpien himmentimien kanssa.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

Pitkäkestoinen (30 vuotta)



Todella luotettava valonlähde. Tämän Philipsin LED-valaisimeen integroidut LED-valonlähteet kestävät jopa 30 000 tuntia (vastaa 30 vuotta, jos valaisinta käytetään kolme tuntia päivässä ja se sytytetään sekä sammutetaan noin 13 000 kertaa). Voit keskittyä nauttimaan kotisi tunnelmallisesta valaistuksesta ilman lampunvaihtoja.

Valoa rentoutumiseen ja seurusteluun

Olohuone on jokaisen kodin sydän ja paikka, jossa perheet kokoontuvat yhteen, rentoutuvat ja tapaavat ystäviään. Olohuoneen ja makuuhuoneen valaistuksen on oltava joustava ja helppo säätää eri käyttötarkoitusten mukaan päivän aikana. Eri valonlähteiden huolellinen sijoittelu ja valokerroksilla leikkiminen auttavat luomaan avaruutta ja antavat huoneelle lämpimän ja kutsuvan tunnelman.

Luo tyylikäs tunnelma

Valon suunnittelussa on huomioitu viimeisimmät trendit, ja se sopii erinomaisesti sisustukseen ja täydentää tyyliisi sopivan tunnelman.

WarmGlow, himmennettävä

Laadukas himmennettävä valo luo miellyttävän tunnelman joka tilanteeseen. Mitä enemmän valoa himmennät, sitä lämpimämmäksi valaistus muuttuu.

Laadukkaat materiaalit

Valaisimen muotoilussa on käytetty laadukkaita, kerrostettuja materiaaleja ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Tuote on siis vankkarakenteinen ja kestävä. Se tekee kotisi viihtyisämmäksi vielä vuosien kuluttuakin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: kromi
- Materiaali: Synteettinen

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Säädettävä spotti: Kyllä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Sopii useimmille himmentimille: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Ensiluokkainen materiaali: Kyllä
- Lämmin himmennettävä valo: Kyllä

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Olo- ja makuuhuone
- Tyyli: Toiminnollinen
- Tyyppi: Upotettava kohdevalaisin
- EyeComfort: ei

Tehonkulutus

- Energy Efficiency Label: A+

Tuotteen mitat ja paino

- Aukon pituus: 7,0 cm
- Aukon leveys: 7,0 cm
- Pituus: 9,0 cm
- Nettopaino: 0,482 kg
- Upotussyvyys: 5,0 cm
- Leveys: 9,0 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 30 000 h
- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 41 W
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 3X500 lm
- Hehkulampputekniikka: LED, Turvallinen erityisen alhainen jännite
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 220–240 V, 50–60 Hz
- Valaisin himmennettävissä: Kyllä
- LED: Kyllä
- Lamppujen lukumäärä: 3
- Mukana toimitettavan lampun teho: 4.5 W
- IP-koodi: IP20, suojaus hiukkasilta, joiden koko on yli 12,5 mm, ei suojausta vedeltä
- Turvallisuusluokka: III - turvallinen, erityisen pieni jännite

Pakkauksen mitat ja paino

- SAP EAN/UPC – kappale: 8718696160305
- EAN/UPC – laatikko: 8718696230008
- Korkeus: 30,8 cm
- SAP-bruttopaino EAN (kpl): 0,594 kg
- Paino: 0,594 kg
- Nettopaino (kpl): 0,482 kg
- SAP-korkeus (kpl): 308,000 mm
- SAP-pituus (kpl): 73,000 mm
- SAP-leveys (kpl): 103,000 mm
- Leveys: 7,3 cm
- Pituus: 10,3 cm



Julkaisupäivä: 2019-04-22
Versio: 0.329

© 2019 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com