



PHILIPS
myLiving
Inbouwspot
SHELLBARK
chrom
LED



50203/11/P0



De juiste lichtstijl creëren

Pas uw stemming aan met het juiste licht: van helder wanneer het nodig is tot warm wanneer u een gezellige sfeer wilt creëren. Met de Philips Shellbark WarmGlow spot kunt u soepel naar het juiste lichtniveau dimmen: van helder functioneel tot uitnodigend warm voor gezelligheid.

Duurzame lichtoplossingen

- LED-lamp van topkwaliteit
- Warmwit licht
- Compatibel met de meeste dimmers
- Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-binnenverlichting.
- Lange levensduur - tot 30 jaar

PHILIPS

Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer

- Perfect voor ontspanning en een praatje
- Creëer een stijlvolle en uitnodigende sfeer
- WarmGlow dimbaar
- Hoogwaardige materialen


Kenmerken

LED-lamp van topkwaliteit



De LED-technologie die in deze Philips-lamp is geïntegreerd, is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

Warmwit licht



Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren een warmer, gezelliger licht, terwijl lampen met een hoge Kelvin-waarde een koeler, meer energiek licht produceren. Deze lamp van Philips geeft warmwit licht voor een gezellige sfeer.

Compatibel met de meeste dimmers



Deze Philips LED-lamp bevat de nieuwste LED-technologie die met de meeste dimmers kan worden gebruikt. Gebruik gewoon de dimmer die u al hebt of elk ander type dimmer!

5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaard 2 jaar garantie op deze lamp biedt Philips ook nog eens 5 jaar garantie op alle geïntegreerde LED-verlichting.

Lange levensduur (30 jaar)



Een lichtbron waarop u kunt vertrouwen. De geïntegreerde LED's in deze LED-lamp van Philips bieden een zeer lange levensduur van minimaal 30.000 uur (dit staat gelijk aan 30 jaar bij een gemiddeld gebruik van 3 uur per dag en minimaal 13.000 schakelcycli). Dit geeft een prettig gevoel: u hoeft zich nooit meer zorgen te maken over onderhoud of het vervangen van een lamp en u kunt thuis genieten van de perfecte sfeerverlichting.

Perfect voor ontspanning en een praatje

De woonkamer is het hart van elk huis, een plek waar de bewoners samenkomen en gasten ontvangen. De verlichting voor deze leefruimte en slaapkamer moet flexibel zijn en gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de verschillende momenten van de dag. Nauwkeurige plaatsing van verschillende lichtbronnen en spelen met lichtlagen helpt een ruimtelijk gevoel te scheppen en de kamer een warme en uitnodigende sfeer te geven.

Creëer een stijlvolle sfeer

Deze lamp past bij de stijl, trends en levensstijl van nu en sluit aan op uw interieur. Bovendien creëert de lamp de sfeer die u altijd al hebt gewenst.

WarmGlow dimbaar

Ontworpen om door middel van dimmen de juiste sfeer te creëren voor elke activiteit. Hoe meer je dimt, hoe warmer de sfeer.

Hoogwaardige materialen

Deze lamp is gemaakt van hoogwaardige materialen met een

superieure afwerking. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat

een aanwinst is voor uw huis en vele jaren meegaat.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: chroom
- Materiaal: kunststof

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Draaibare spot: Ja
- Roest- en stofvrij: Ja
- Compatibel met de meeste dimmers: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Hoogwaardig materiaal: Ja
- WarmGlow, dimbaar licht: Ja

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/slaapkamer
- Stijl: Functioneel
- Type: Inbouwspot
- EyeComfort: Ja

Opgenomen vermogen

- Energie-efficiëntielabel: A+

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte inbouwopening: 7,0 cm
- Diameter inbouwopening: 7,0 cm
- Lengte: 9,0 cm
- Nettogewicht: 0,482 kg
- Inbouwafstand: 5,0 cm
- Breedte: 9,0 cm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 30.000 hr
- Lichtbron gelijk aan traditionele lamp van: 41 W
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 3X500 lm
- Lamptechnologie: LED, Extra lage veiligheidsspanning
- Lichtkleur: warmwit
- Netspanning: Bereik 220-240 V, 50-60 Hz
- Dimbare lamp: Ja
- LED: Ja
- Aantal lampen: 3
- Wattage meegeleverde lamp: 4.5 W
- IP-classificatie: IP20, beschermd tegen voorwerpen groter dan 12,5 mm, niet beschermd tegen water
- Beschermingsklasse: III – extra lage veiligheidsspanning

Afmetingen en gewicht inclusief verpakking

- SAP EAN/UPC – Stuk: 8718696160305
- EAN/UPC – Case: 8718696230008
- Hoogte: 30,8 cm
- SAP brutogewicht EAN (per stuk): 0,594 kg
- Gewicht: 0,594 kg
- Nettogewicht (per stuk): 0,482 kg
- SAP hoogte (per stuk): 308,000 mm
- SAP lengte (per stuk): 73,000 mm
- SAP breedte (per stuk): 103,000 mm
- Breedte: 7,3 cm
- Lengte: 10,3 cm



Publicatiedatum:
2019-11-24
Versie: 0.470

© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.