

PHILIPS

Infälld spot

myLiving

SHELLBARK

krom

LED



50203/11/PO



Skapa den rätta ljusstilen

Rätt ljus för rätt tillfälle – från ljust och funktionellt till varmt och behagligt. Med Philips Shellbark WarmGlow infälld spot kan du dimra till rätt ljusstyrka – från funktionell belysning med mycket ljus till en varm och inbjudande atmosfär för en mysig stund.

Hållbara belysningslösningar

- LED-lampa av hög kvalitet
- Varmvitt ljus
- Kompatibel med de flesta dimrar
- Philips erbjuder 5 års garanti på LED-modulen och driftdonet
- Lång livslängd på upp till 30 år


Utformad för vardagsrum och sovrum

- Perfekt när du vill koppla av och umgås
- Skapa en elegant och inbjudande atmosfär
- WarmGlow dimbar
- Högkvalitativa material

Funktioner

LED-lampa av hög kvalitet

Den integrerade LED-teknologin är en unik Philips-lösning som gör att ljuset tänds direkt, med optimalt ljusflöde som får färgerna i ditt hem att se mer levande ut.

Varmvitt ljus

Ljus kan ha olika färgtemperaturer och det mäts i en enhet som kallas kelvin (K). Lampor med ett lågt kelvintal ger ett varmt och behagligt ljus, medan de med högre kelvintal har ett kallt, mer uppiggande ljus. Just den här Philips-lamporna ger ett varmvitt ljus för en trivsamt atmosfär.

Kompatibel med de flesta dimrar

Den här Philipsarmaturen innehåller den senaste LED-teknologin och kan användas med de flesta dimrar – antingen med den du redan har eller med andra modeller.

5 års garanti på LED-system

Utöver den vanliga 2 års garantin på lampan erbjuder Philips 5 års garanti på LED-systemet, dvs. lampans LED-modul och driftdon.

Lång livslängd (30 år)

En ljuskälla att lita på. De integrerade LED-lamporna som används i den här Philips LED-lamporna, varar upp till 30 000 timmar (motsvarar 30 år, baserat på en genomsnittlig användning på 3 timmar/dag med minst 13 000 tändningar/släckningar). Med Philips LED-lampor får du perfekt belysning i hemmet utan att behöva oroa dig för underhåll och lampbyten.

Perfekt när du vill koppla av och umgås

Vardagsrummet är hjärtat i de flesta hem och den plats där familjen samlas för att slappna av eller umgås med gäster. Belysningen i vardagsrum och sovrum måste vara flexibel och lätt att justera beroende på användningen under dagen. Om du noga placerar ut ljuskällor och experimenterar med olika lager ljus kan du skapa en rymlig känsla och få rummet att kännas varmt och inbjudande.

Skapa en elegant atmosfär

Den här armaturen är designad efter de senaste trenderna och livsstilarna för att lätt smälta in i din inredning och skapa stämningen du letar efter.

WarmGlow dimbar

Skapad för att ge kvalitetsdimring så att du kan skapa rätt stämning för alla tillfällen, ju mer du dämpar blir det en varmare atmosfär.

Högkvalitativa material

Den här lamporna är tillverkade i lager av material med mönster av hög kvalitet och överlägsen finish. Det garanterar en stabil och hållbar produkt som kommer att förbättra ditt hem i många år framöver.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: krom
- Material: syntet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- 5 års garanti på LED-modulen: Ja
- Justerbart spothuvud: Ja
- Antirost och antidamm: Ja
- Kompatibel med de flesta dimrar: Ja
- Integrerad LED-belysning: Ja
- Material av förstklassig kvalitet: Ja
- WarmGlow dimbart ljus: Ja

Övrigt

- Särskilt utformad för: Vardagsrum och sovrum
- Stil: Funktionell
- Typ: Spot
- EyeComfort: Ja

Strömförbrukning

- Energieffektivitetsetikett (EEL): A+

Produktens mått och vikt

- Hålllängd: 7,0 cm
- Hållbredd: 7,0 cm
- Höjd: 4,2 cm
- Längd: 9,0 cm
- Nettovikt: 0,482 kg
- Infällningsdjup: 5,0 cm
- Bredd: 9,0 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 30 000 h
- Ljuskällan motsvarar en standardljuskällas: 41 W
- Totalt ljusflöde för armatur: 3X500 lm
- Lamptechnologi: LED, Extra låg spänning av säkerhetsskäl
- Ljuskälla: varmvit
- Nätström: Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
- Dimbar armatur: Ja
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Ja
- Antal lampor: 3
- Wattstyrka på medföljande lampa: 4.5 W
- IP-kod: IP20, skydd mot föremål större än 12,5 mm, inget skydd mot vatten
- Skyddsklass: III – säker, extralåg spänning

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696160305
- Nettovikt: 0,482 kg
- Bruttovikt: 0,594 kg
- Höjd: 308,000 mm
- Längd: 73,000 mm
- Bredd: 103,000 mm
- Materialnummer (12NC): 915005417701



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.650

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com