



PHILIPS
myLiving
Foco encastrável
SHELLBARK
cinzento
LED



50391/99/P0

Crie o estilo de luz certo

Ilumine o seu ambiente com a luz certa, da claridade de que precisa ao calor que sente. Com o foco Philips Shellbark WarmGlow, pode regular suavemente a iluminação até ao nível ideal. De brilhante e funcional a calorosa e convidativa para um momento aconchegante.

Soluções de iluminação sustentáveis

- Luz LED de alta qualidade
- Luz branca suave
- Compatível com maioria de interruptores regul. intens. da luz
- A Philips oferece uma garantia de 5 anos para o módulo LED e o controlador
- Vida útil longa até 30 anos

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Perfeita para relaxar e socializar
- Crie um ambiente elegante e acolhedor
- WarmGlow de intensidade regulável
- Materiais de alta qualidade

PHILIPS


Destques

Luz LED de alta qualidade



A tecnologia LED, integrada nesta lâmpada Philips, é uma solução desenvolvida exclusivamente pela Philips. Com o seu acendimento instantâneo, permite um fluxo luminoso ideal e realça as cores vivas na sua casa.

Luz branca suave



A luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades designadas Kelvins (K). As lâmpadas com um baixo valor em Kelvins produzem uma luz suave e mais acolhedora, enquanto as lâmpadas com um valor mais alto em Kelvins produzem uma luz fria e mais energética. Este candeeiro da Philips oferece luz branca suave para uma atmosfera agradável.

Compatível com maioria de interruptores regul. intens. da luz



Esta luz LED da Philips inclui a mais recente tecnologia LED e funciona com a maioria dos interruptores de regulação da intensidade da luz. Basta utilizar o seu interruptor de regulação da intensidade da luz atual ou outro tipo de interruptor que desejar!

Garantia de 5 anos para o sistema LED



Para além da garantia padrão de 2 anos para este candeeiro, a Philips oferece uma garantia de 5 anos para o sistema LED, ou seja, para o módulo LED e o controlador neste candeeiro.

Vida útil longa (30 anos)



Uma fonte de luz em que pode confiar. Os LED integrados, utilizados neste candeeiro LED da Philips, durarão até 30 000 horas (o equivalente a 30 anos com base numa utilização média de 3 horas/dia com um número mínimo de 13 000 ciclos de acendimento). É tão agradável pensar que já não tem de se preocupar com a manutenção ou substituição de lâmpadas, enquanto cria o ambiente de luz perfeito na sua casa.

Perfeita para relaxar e socializar

A sala de estar é o coração de qualquer casa – um local onde as famílias se reúnem para descontrair e onde os amigos convivem. A iluminação para a sua sala de estar e o seu quarto tem de ser flexível e fácil de utilizar para se adaptar às diferentes ocasiões ao longo do dia. A colocação cuidada de diferentes fontes de iluminação e a combinação de diferentes camadas de luz ajuda a criar uma sensação de espaço e a proporcionar à divisão um toque quente e acolhedor.

Crie um ambiente elegante

Esta iluminação foi concebida com base nas novas preferências e tendências e nos novos estilos de vida para se integrar facilmente na sua decoração interior e definir o ambiente localizado que sempre desejou.

WarmGlow de intensidade regulável

Concebido para fornecer uma regulação da intensidade de alta qualidade, para criar o ambiente certo para qualquer atividade. Quando mais reduzir a intensidade de luz, mais suave e confortável será o ambiente.

Materiais de alta qualidade

Este candeeiro é esculpido com padrões por camadas de materiais de alta qualidade com acabamento superior. Desta forma, é garantindo um produto sólido e de longa duração que irá melhorar a sua casa por muitos anos.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: cinzento
- Material: sintético

Funcionalidade extra/acessório incl.

- 5 anos de garantia no módulo LED: Sim
- Cabeça do foco ajustável: Sim
- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Compatível com maioria de interruptores regul. intens. da luz: Sim
- LEDs integrados: Sim
- Material de primeira qualidade: Sim
- Luz de intensidade regulável com brilho suave: Sim

Diversos

- Concebida especialmente para: Sala de estar e quarto
- Estilo: Funcional
- Tipo: Foco encastrável
- EyeComfort: Sim

Consumo de energia

- Etiqueta de eficiência energética: A+

Dimensões e peso do produto

- Comprimento da cavidade: 7,0 cm
- Largura da cavidade: 7,0 cm
- Comprimento: 9,0 cm
- Peso líquido: 0,242 kg
- Distância de encastramento: 5,0 cm
- Largura: 9,0 cm

Assistência

- Garantia: 5 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 30.000 h
- Fonte de luz equivalente à lâmpada tradicional de: 41 W
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 500 lm
- Tecnologia da lâmpada: LED, Voltagem ultra baixa de segurança
- Cor da luz: branca suave
- Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60 Hz
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- LED: Sim
- Número de lâmpadas: 1
- Potência da lâmpada incluída: 4.5 W
- Código IP: IP20, proteção contra objetos com mais de 12,5 mm, sem proteção contra água
- Classe de proteção: III - voltagem ultra baixa de segurança

Dimensões e peso da embalagem

- SAP EAN/UPC – Peça: 8718696160480
- EAN/UPC – Caixa: 8718696230183
- Altura: 15,8 cm
- Peso bruto EAN SAP (peça): 0,304 kg
- Peso: 0,304 kg
- Peso líquido (peça): 0,242 kg
- Altura SAP (peça): 158,000 mm
- Comprimento SAP (peça): 73,000 mm
- Largura SAP (peça): 103,000 mm
- Largura: 7,3 cm
- Comprimento: 10,3 cm



Data de publicação:
2019-10-07
Versão: 0.468

© 2019 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com