

PHILIPS

Vgradni reflektor

myLiving


DONEGAL

siva

LED



50391/99/PN



Ustvarite pravo svetlobo

Vgradni reflektor Philips Donegal je izdelan iz najbolj kakovostnih materialov z zaščito pred prahom in rjo za minimalno vzdrževanje. Zanj izberite še sijalko LED Philips GU10 in si zagotovite kakovostno osvetlitev z dolgo življenjsko dobo.

Posebne značilnosti

- Sijalka ni priložena
- Enostavna menjava sijalke

Zasnovano za dnevno sobo in spalnico

- Vrhunski material
- Brez prahu, brez rje

Značilnosti

Sijalka ni priložena

Svetilki sijalka ni priložena, zato lahko izberete vir svetilnosti, ki najbolj ustreza prostoru in vašemu okusu. Z izbiro Philipsove sijalke LED boste zagotovili visoko kakovost vira svetilnosti z dolgo življenjsko dobo.

Enostavna menjava sijalke

Nov obroč, ki je preprost za uporabo, omogoča preprosto namestitev sijalke GU10.

Vrhunski material

Vgradni reflektor je izdelan iz vrhunskih sintetičnih vlaken z izjemno končno obdelavo. To zagotavlja trpežnost in visoko svetilnost v lumnih.

Brez prahu, brez rje

Posebna površina tega vgradnega reflektorja »brez prahu, brez rje« zmanjša nabiranje prahu in zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: siva
- Material: Sintetika

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Proti rji, proti prahu: Da
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Enostavna menjava sijalke: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Izdelano samo za izdelke LED: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Razno

- Posebej zasnovano za: Kuhinja
- Slog: Sodobno
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,112 kg
- Dolžina odprtine za izrez: 7.0 cm
- Širina odprtine za izrez: 7.0 cm
- Višina: 4,2 cm
- Dolžina: 9 cm
- Dolžina vgradnega dela: 10 cm
- Širina: 9 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 30.000 h
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: –
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Moč priložene sijalke: –
- Največja moč nadomestne sijalke: 5.5 W
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696160886
- Neto teža: 0,11 kg
- Bruto teža: 0,17 kg
- Višina: 158 mm
- Dolžina: 53 mm
- Širina: 103 mm
- Številka materiala (12NC): 915005423401



Datum izdaje: 2024-02-04
Različica: 0.969

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com