



PHILIPS  
myLiving  
Foco encastrável  
DONEGAL  
cromado mate  
LED



50393/17/PN



## Crie o estilo de luz certo

O foco encastrado Donegal da Philips é feita de material de alta qualidade, antipoeira e antiferrugem para uma manutenção sem esforço. Escolha a nossa lâmpada LED GU10 Philips para usar em conjunto com o estilo de foco e garanta uma luz de alta qualidade e duradoura.

### **Características especiais**

- Sem lâmpada incluída
- Troca fácil da lâmpada

### **Desenhado para a sua sala de estar e quarto**

- Material de alta qualidade
- Sem poeira, sem ferrugem

**PHILIPS**

# Destaques

## Sem lâmpada incluída

Este candeeiro é fornecido sem lâmpada, o que lhe permite escolher o fluxo luminoso mais adequado à divisão e à sua preferência. A escolha de uma lâmpada LED da Philips irá garantir um fluxo luminoso de alta qualidade e de longa duração.

## Troca fácil da lâmpada

O novo anel de fácil de usar permite a instalação de lâmpada GU10 sem esforço.

## Material de alta qualidade

Este foco encastrado é feito de materiais sintéticos de qualidade com acabamento superior. Isto garante a durabilidade e a resistência de saída elevada do lúmen.

## Sem poeira, sem ferrugem

O material de superfície especial sem poeira, sem ferrugem deste foco encastrado minimiza a acumulação de pó e garante a longa vida do seu produto.

# Especificações

## Design e acabamento

- Cor: cromado mate
- Material: sintético

## Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Sim
- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Troca fácil da lâmpada: Sim
- Apenas para LED: Sim
- Material de primeira qualidade: Sim

## Diversos

- Concebida especialmente para: Sala de estar e quarto
- Estilo: Funcional
- Tipo: Foco encastrável
- EyeComfort: Não

## Dimensões e peso do produto

- Comprimento da cavidade: 7,0 cm
- Largura da cavidade: 7,0 cm
- Comprimento: 9,0 cm
- Peso líquido: 0,248 kg
- Distância de encastramento: 10 cm
- Largura: 9,0 cm

## Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

## Especificações técnicas

- Alimentação elétrica: Entre 220 V e 240 V, 50-60 Hz
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- LED: Sim
- LED incorporado: Não
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe: A++ a E
- Número de lâmpadas: 3
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência da lâmpada incluída: -
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 5.5 W
- Código IP: IP20, proteção contra objetos com mais de 12,5 mm, sem proteção contra água
- Classe de proteção: II - isolamento duplo

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC – produto: 8718696160893
- Peso líquido: 0,248 kg
- Peso bruto: 0,338 kg
- Altura: 308,000 mm
- Comprimento: 53,000 mm
- Largura: 103,000 mm
- SAP EAN/UPC – Peça: 8718696160893
- Número de material (12NC): 915005423501
- EAN/UPC – Caixa: 8718696230589
- Altura: 30,8 cm
- Peso bruto EAN SAP (peça): 0,338 kg
- Peso: 0,338 kg
- Peso líquido: 0,248 kg
- Altura SAP (peça): 308,000 mm
- Comprimento SAP (peça): 53,000 mm
- Largura SAP (peça): 103,000 mm
- Largura: 5,3 cm
- Comprimento: 10,3 cm



Data de publicação:  
2020-02-27  
Versão: 0.566

© 2020 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)