

PHILIPS

Foco encastrável

myLiving

DONEGAL

cinzento

LED



50393/99/PN



Crie o estilo de luz certo

O foco encastrado Donegal da Philips é feita de material de alta qualidade, antipoeira e antiferrugem para uma manutenção sem esforço. Escolha a nossa lâmpada LED GU10 Philips para usar em conjunto com o estilo de foco e garanta uma luz de alta qualidade e duradoura.

Características especiais

- Sem lâmpada incluída
- Troca fácil da lâmpada

Desenhado para a sua sala de estar e quarto

- Material de alta qualidade
- Sem poeira, sem ferrugem

Destaques

Sem lâmpada incluída

Este candeeiro é fornecido sem lâmpada, o que lhe permite escolher o fluxo luminoso mais adequado à divisão e à sua preferência. A escolha de uma lâmpada LED da Philips irá garantir um fluxo luminoso de alta qualidade e de longa duração.

Troca fácil da lâmpada

O novo anel de fácil de usar permite a instalação de lâmpada GU10 sem esforço.

Material de alta qualidade

Este foco encastrado é feito de materiais sintéticos de qualidade com acabamento superior. Isto garante a durabilidade e a resistência de saída elevada do lúmen.

Sem poeira, sem ferrugem

O material de superfície especial sem poeira, sem ferrugem deste foco encastrado minimiza a acumulação de pó e garante a longa vida do seu produto.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: cinzento
- Material: sintético

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Anti-ferrugem anti-poeira: Sim
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- Troca fácil da lâmpada: Sim
- LEDs integrados: Não
- Apenas para LED: Sim
- Material de primeira qualidade: Sim
- Controlo remoto incluído: Não
- Peça de centro: Não

Diversos

- Concebida especialmente para: Sala de estar e quarto
- Estilo: Funcional
- Tipo: Foco com casquilho de rosca
- EyeComfort: Não

Dimensões e peso do produto

- Comprimento da cavidade: 7 cm
- Largura da cavidade: 7 cm
- Altura: 4,2 cm
- Comprimento: 9 cm
- Peso líquido: 0,248 kg
- Distância de encastramento: 10 cm
- Largura: 9 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 30.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 3X500 lm
- Alimentação elétrica: 220-240
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Sim
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Classe energética da fonte de luz incluída: sem lâmpada incluída
- Candeeiro compatível com lâmpada(s) da classe: A
- Número de lâmpadas: 3
- Encaixe/casquilho: GU10
- Potência da lâmpada incluída: -
- Potência máxima da lâmpada de substituição: 5.5 W
- Código IP: IP20, proteção contra objetos com mais de 12 mm, sem proteção contra água
- Classe de proteção: II - isolamento duplo

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696160947
- Peso líquido: 0,248 kg
- Peso bruto: 0,338 kg
- Altura: 308,000 mm
- Comprimento: 53,000 mm
- Largura: 103,000 mm
- Número de material (12NC): 915005424001



Data de publicação:
2021-07-21
Versão: 0.639

© 2021 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com