

PHILIPS

Vgradni reflektor

myLiving

DONEGAL

siva

LED



50393/99/PN



Ustvarite pravo svetlobo

Vgradni reflektor Philips Donegal je izdelan iz najbolj kakovostnih materialov z zaščito pred prahom in rjo za minimalno vzdrževanje. Zanj izberite še sijalko LED Philips GU10 in si zagotovite kakovostno osvetlitev z dolgo življenjsko dobo.

Posebne značilnosti

- Sijalka ni priložena
- Enostavna menjava sijalke

Zasnovano za dnevno sobo in spalnico

- Vrhunski material
- Brez prahu, brez rje

Značilnosti

Sijalka ni priložena

Svetilki sijalka ni priložena, zato lahko izberete vir svetilnosti, ki najbolj ustreza prostoru in vašemu okusu. Z izbiro Philipsove sijalke LED boste zagotovili visoko kakovost vira svetilnosti z dolgo življenjsko dobo.

Enostavna menjava sijalke

Nov obroč, ki je preprost za uporabo, omogoča preprosto namestitev sijalke GU10.

Vrhunski material

Vgradni reflektor je izdelan iz vrhunskih sintetičnih vlaken z izjemno končno obdelavo. To zagotavlja trpežnost in visoko svetilnost v lumnih.

Brez prahu, brez rje

Posebna površina tega vgradnega reflektorja »brez prahu, brez rje« zmanjša nabiranje prahu in zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: siva
- Material: sintetika

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Proti rji, proti prahu: Da
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Enostavna menjava sijalke: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Izdelano samo za izdelke LED: Da
- Visokokakovosten material: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Osrednji predmet: Ne

Razno

- Posebej zasnovano za: Dnevna soba in spalnica
- Slog: Funkcionalno
- Tip: Reflektor
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina odprtine za izrez: 7 cm
- Širina odprtine za izrez: 7 cm
- Višina: 4,2 cm
- Dolžina: 9 cm
- Neto teža: 0,248 kg
- Dolžina vgradnega dela: 10 cm
- Širina: 9 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 30.000 h
- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 3X500 lm
- Omrežno napajanje: 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- LED: Da
- Vgrajen LED: Da
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Nosilec je združljiv s sijalkami razreda: A
- Število sijalk: 3
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Moč priložene sijalke: –
- Največja moč nadomestne sijalke: 5.5 W
- Koda IP: IP20, zaščita pred predmeti, večjimi od 12 mm, brez zaščite pred vodo
- Zaščitni razred: II – dvojno izolirano

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696160947
- Neto teža: 0,248 kg
- Bruto teža: 0,338 kg
- Višina: 308,000 mm
- Dolžina: 53,000 mm
- Širina: 103,000 mm
- Številka materiala (12NC): 915005424001



Datum izdaje: 2023-11-10
Različica: 0.651

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com