



PHILIPS
myLiving
Spot à encastrer
DONEGAL
cuivre/laiton
LED



50401/05/PN



Créez un style lumineux adapté

Le spot à encastrer Philips Enneper est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité. Il présente des lignes épurées adaptées à tous les styles. Choisissez votre ampoule LED GU10 Philips pour s'accorder au style de votre spot et bénéficiez d'un éclairage de qualité et affichant une longue durée de vie.

Caractéristiques spécifiques

- Ampoule non fournie
- Remplacement simple de l'ampoule

Conçu pour votre séjour et votre chambre

- Matériau de qualité supérieure
- Ni poussière, ni rouille

PHILIPS

Points forts

Ampoule non fournie

Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous permet de choisir l'éclairage qui convient le mieux à la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips assure un éclairage durable et de haute qualité.

Remplacement simple de l'ampoule

La nouvelle bague simple d'utilisation permet l'installation sans effort de l'ampoule GU10.

Matériau de qualité supérieure

Ce spot à encastrer est réalisé avec des matériaux synthétiques, doté d'une finition haut de gamme. Le produit ainsi obtenu est durable et affiche une résistance élevée du rendement lumineux.

Ni poussière, ni rouille

Le matériau de surface anti-poussière et anti-rouille de ce spot à encastrer limite l'accumulation de poussière et garantit la durée de vie prolongée de votre produit.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: cuivre/laiton
- Matériaux: matières synthétiques

Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Oui
- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Remplacement simple de l'ampoule: Oui
- Pour LED exclusivement: Oui
- Matériau de qualité supérieure: Oui

Divers

- Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à coucher
- Style: Fonctionnel
- Type: Spot à encastrer
- EyeComfort: Non

Dimensions et poids du produit

- Longueur de découpe: 7,0 cm
- Largeur de découpe: 7,0 cm
- Longueur: 9,0 cm
- Poids net: 0,112 kg
- Distance d'encastrement: 10 cm
- Largeur: 9,0 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
- Éclairage à intensité variable: Oui
- LED: Oui
- LED intégrée: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Éclairage compatible avec les ampoules de classe: A++ à E
- Nombre d'ampoules: 1
- Culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: -
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 5.5 W
- Indice de protection: IP20, protection contre les objets de plus de 12,5 mm, pas de protection contre l'eau
- Classe de protection: II - double isolation

Dimensions et poids de l'emballage

- SAP EAN/UPC - Pièce: 8718696160992
- EAN/UPC - Boîte: 8718696230688
- Hauteur: 15,8 cm
- Poids brut SAP EAN (par pièce): 0,166 kg
- Poids: 0,166 kg
- Poids net (par pièce): 0,112 kg
- Hauteur SAP (par pièce): 158,000 mm
- Longueur SAP (par pièce): 53,000 mm
- Largeur SAP (par pièce): 103,000 mm
- Largeur: 5,3 cm
- Longueur: 10,3 cm



Date de publication:
2019-10-07
Version: 0.486

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com