



PHILIPS  
myLiving  
Innfelt spot  
DONEGAL  
kobber/messing  
LED



50401/05/PN



## Skap den riktige lysstilen

Philips Donegal innfelt spotlys er laget av førsteklasses, støv- og rustfritt materiale for enkelt vedlikehold. Velg Philips GU10 LED-pæren som passer til spotstil og sikre høy kvalitet og langvarig belysning.

### Egenskaper

- Lyskilde følger ikke med
- Enkel pæreskifting

### Designet for stuen og soverommet ditt

- Førsteklasses materiale
- Ingen støv, ingen rust

**PHILIPS**

# Høydepunkter

## Lyskilde følger ikke med

Denne lampen leveres uten lyskilde, noe som gjør det mulig for deg å velge den lysmengden som passer best til rommet og den personlige smaken din. Hvis du velger en LED-lyskilde fra Philips, er du sikret høy kvalitet og lang levetid.

## Enkel pæreskifting

Den nye brukervennlige ringen gjør den enkelt å montere GU10-lyspæren.

## Førsteklasses materiale

Dette innfelt spotlyset er laget av førsteklasses syntetikk med finish av overlegent materiale. Dette sikrer holdbarhet og høy lumenbestandighet.

## Ingen støv, ingen rust

Det spesielle støv- og rustfrie materialet til dette innfelte spotlyset minimerer støvsamling og sikrer lang levetid for produktet ditt.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: kobber/messing
- Materiale: syntetisk

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ja
- Rustfri, støvfri: Ja
- Enkel pæreskifting: Ja
- Kun laget for LED: Ja
- Material av premium kvalitet: Ja

## Diverse

- Spesielt designet for: Stue og soverom
- Stil: Funksjonell
- Type: Innfelt spot
- EyeComfort: Nei

## Mål og vekt på produktet

- Lengde på utstikker: 7,0 cm
- Bredde på utstikker: 7,0 cm
- Lengde: 9,0 cm
- Nettovekt: 0,112 kg
- Forsenkingsavstand: 10 cm
- Bredde: 9,0 cm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Strømnett: Fra 220–240 V, 50–60 Hz
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- LED: Ja
- Innebygd LED-lyskilde: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Lysarmaturen er kompatibel med lyskilde(r) i klasse: A++ til E
- Antall lyskilder: 1
- Armatur/sokkel: GU10
- Lyskilde følger med: -
- Erstatningslyskilde med maks. effekt i watt: 5.5 W
- IP-klasse: IP20, beskyttelse mot gjenstander som er større enn 12,5 mm, ingen beskyttelse mot vann
- Beskyttelsesklasse: II – dobbeltisolert

## Mål og vekt på innpakning

- SAP EAN/UPC – enhet: 8718696160992
- EAN/UPC – boks: 8718696230688
- Høyde: 15,8 cm
- SAP-bruttovekt EAN (del): 0,166 kg
- Vekt: 0,166 kg
- Nettovekt (del): 0,112 kg
- SAP-høyde (del): 158,000 mm
- SAP-lengde (del): 53,000 mm
- SAP-bredde (del): 103,000 mm
- Bredde: 5,3 cm
- Lengde: 10,3 cm



Utgivelsesdato:  
2019-04-02  
Versjon: 0.353

© 2019 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)