

PHILIPS

Spot da incasso

myLiving


DONEGAL

cromato

LED



50401/11/PN



Crea un'illuminazione perfetta

Il faretto a incasso Philips Donegal è realizzato con materiali di alta qualità e linee semplici che si adattano a ogni stile. Scegli la lampadina LED GU10 Philips che si adatta meglio al tuo stile e assicurati una luce di qualità e a lunga durata.

Caratteristiche speciali

- Lampadina non inclusa
- Facile sostituzione della lampadina

Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Materiali di alta qualità
- Zero polvere, zero ruggine

In evidenza

Lampadina non inclusa

Questa lampada viene fornita senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips garantisce un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

Facile sostituzione della lampadina

Il nuovo anello facile da usare consente l'installazione di una lampadina GU10.

Zero polvere, zero ruggine

La speciale superficie zero polvere, zero ruggine di questi faretto a incasso previene la raccolta della polvere e assicura una lunga vita al prodotto.

Materiali di alta qualità

Questo faretto a incasso è costituito da materiali sintetici di alta qualità. Ciò garantisce una lunga durata e resistenza dell'emissione luminosa.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: cromato
- Materiale: materiale sintetico

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Sì
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Facile sostituzione della lampadina: Sì
- LED integrato: No
- Realizzato esclusivamente per sistemi LED: Sì
- Materiali di alta qualità: Sì

Varie

- Appositamente progettata per: Salotto e camera da letto
- Style: Funzionale
- Tipo: Faretto
- EyeComfort: No

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza incasso: 7,0 cm
- Larghezza incasso: 7,0 cm
- Altezza: 4,2 cm
- Lunghezza: 9,0 cm
- Peso netto: 0,112 kg
- Distanza incasso: 10 cm
- Larghezza: 9,0 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 30.000 ore
- Totale lumen emessi dall'apparecchio: 3X500 lm
- Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz
- Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: Sì
- LED: Sì
- LED integrato: No
- Classe energetica della sorgente luminosa: lampadina non inclusa
- L'apparecchio di illuminazione è compatibile con lampadine di classe: Da A++ a E
- Numero di lampadine: 1
- Attacco: GU10
- Watt lampadina inclusa: -
- Watt massimi lampadina sostitutiva 2: 5.5 W
- Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti superiori a 12,5 mm, nessuna protezione contro l'acqua
- Classe di protezione: II - doppio sistema di isolamento

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696160985
- Peso netto: 0,112 kg
- Peso lordo: 0,166 kg
- Altezza: 158,000 mm
- Lunghezza: 53,000 mm
- Larghezza: 103,000 mm
- Numero del materiale (12NC): 915005424401



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.728

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com