



PHILIPS  
myLiving  
Inbouwspot  
DONEGAL  
mat chroom  
LED



50401/17/PN



## De juiste lichtstijl creëren

De Donegal inbouwspot van Philips is vervaardigd van hoogwaardig, stof- en roestvrij materiaal voor probleemloos onderhoud. creëer uw eigen sfeer met een Philips LED-lamp met GU10-fitting naar keuze.

### Speciale kenmerken

- Exclusief lamp
- Eenvoudig verwisselbare lamp

### Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer

- Eersteklas materialen
- Stof- en roestvrij

# PHILIPS

# Kenmerken

## Exclusief lamp

Deze lamp wordt geleverd zonder lamp, waardoor u de lichtopbrengst kunt kiezen die het beste bij de kamer en u persoonlijke smaak past. Wanneer u voor een Philips LED-lamp kiest, krijgt u een hoogwaardige en duurzame lichtopbrengst.

## Eenvoudig verwisselbare lamp

Met de nieuwe, gebruiksvriendelijke ring verwisselt u probleemloos een lamp met een GU10-fitting.

## Eersteklas materialen

Deze inbouwspot is vervaardigd van hoogwaardige, synthetische materialen met een superieure afwerking. Dit zorgt voor duurzaamheid en hoge lichtsterkte.

## Stof- en roestvrij

Het speciale stof- en roestvrije oppervlak van deze inbouwspot beperkt stof tot een minimum en waarborgt een lange levensduur van uw product.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: mat chroom
- Materiaal: kunststof

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Ja
- Roest- en stofvrij: Ja
- Eenvoudig verwisselbare lamp: Ja
- Alleen geschikt voor LED: Ja
- Hoogwaardig materiaal: Ja

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/slaapkamer
- Stijl: Functioneel
- Type: Inbouwspot
- EyeComfort: Nee

## Afmetingen en gewicht van product

- Lengte inbouwopening: 7,0 cm
- Diameter inbouwopening: 7,0 cm
- Lengte: 9,0 cm
- Nettogewicht: 0,112 kg
- Inbouwafstand: 10 cm
- Breedte: 9,0 cm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Netspanning: Bereik 220-240 V, 50-60 Hz
- Dimbare lamp: Ja
- LED: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief lamp
- Deze lamp is geschikt voor lichtbron(nen) uit klasse: A++ t/m E
- Aantal lampen: 1
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Wattage meegeleverde lamp: -
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 5.5 W
- IP-classificatie: IP20, beschermd tegen voorwerpen groter dan 12,5 mm, niet beschermd tegen water
- Beschermingsklasse: II - dubbel geïsoleerd

**Afmetingen en gewicht inclusief verpakking**

- SAP EAN/UPC - Stuk: 8718696160961
- EAN/UPC - Case: 8718696230657
- Hoogte: 15,8 cm
- SAP brutogewicht EAN (per stuk): 0,166 kg
- Gewicht: 0,166 kg
- Nettogewicht (per stuk): 0,112 kg
- SAP hoogte (per stuk): 158,000 mm
- SAP lengte (per stuk): 53,000 mm
- SAP breedte (per stuk): 103,000 mm
- Breedte: 5,3 cm
- Lengte: 10,3 cm



Publicatiedatum:  
2019-11-24  
Versie: 0.540

© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.