



PHILIPS
Sala de estar
Foco empotrable
DONEGAL
blanco
LED



50401/31/PN



Crea el estilo de iluminación adecuado

El foco empotrable Donegal de Philips está fabricado con materiales excelentes anti polvo y anti óxido para facilitar su mantenimiento. Elige la bombilla LED de Philips GU10 acorde al estilo de tu foco para garantizar una emisión de luz duradera y de gran calidad.

Características especiales

- Bombilla no incluida
- Sustitución sencilla de la bombilla

Diseñado para el salón y el dormitorio

- Material de alta calidad
- Sin polvo ni óxido

PHILIPS

Destacados

Bombilla no incluida

Esta lámpara se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Sustitución sencilla de la bombilla

El nuevo aro fácil de usar permite instalar la bombilla GU10 sin esfuerzo.

Material de alta calidad

Este foco empotrable está fabricado en material sintético excelente con un acabado inmejorable. Esto garantiza la durabilidad y una gran resistencia del flujo luminoso.

Sin polvo ni óxido

El material de la superficie especial sin polvo ni óxido del foco empotrable minimiza la acumulación de polvo y garantiza una larga duración del producto.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: blanco
- Material: sintético

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de spot ajustable: Sí
- Anti óxido, anti polvo: Sí
- Sustitución sencilla de la bombilla: Sí
- Fabricado solo para LED: Sí
- Material de calidad superior: Sí

Varios

- Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
- Estilo: Funcional
- Tipo: Foco empotrable
- EyeComfort: No

Dimensiones y peso del producto

- Longitud reducida: 7,0 cm
- Anchura reducida: 7,0 cm
- Longitud: 9,0 cm
- Peso neto: 0,112 kg
- Distancia empotrada: 10 cm
- Anchura: 9,0 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: Sí
- LED integrado: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+ + a E
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: -
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5.5 W
- Código IP: IP20, protección frente a objetos de tamaño superior a 12,5 mm, no protegido frente al agua
- Clase de protección: II: doble aislamiento

Dimensiones y peso del embalaje

- Pieza SAP con código EAN/UPC: 8718696160978
- Embalaje con código EAN/UPC: 8718696230664
- Altura: 15,8 cm
- Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,166 kg
- Peso: 0,166 kg
- Peso neto (pieza): 0,112 kg
- Altura SAP (pieza): 158,000 mm
- Longitud SAP (pieza): 53,000 mm
- Anchura SAP (pieza): 103,000 mm
- Anchura: 5,3 cm
- Longitud: 10,3 cm



Fecha de emisión:
2019-04-01
Versión: 0.357

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com