


PHILIPS
myLiving
Spot încastrat
DONEGAL
alb
LED



50401/31/PN



Creează stilul de iluminat potrivit

Spoturile încastrate Donegal de la Philips sunt fabricate din materiale premium, care nu ruginesc și nu acumulează praf, pentru întreținere fără efort. Alege becul cu LED Philips cu soclu GU10 care să se potrivească cu stilul spotului tău și care să asigure o lumină de calitate înaltă și de lungă durată.

Caracteristici speciale

- Becul nu este inclus
- Înlocuire simplă a becurilor

Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Material premium
- Fără praf, fără rugină

PHILIPS

Repere

Becul nu este inclus

Această lampă nu este echipată cu bec, ceea ce îi permite să alegi între puterea luminoasă care se potrivește cel mai bine camerei și preferințelor tale personale. Un bec LED Philips îi va asigura o înaltă calitate și o putere luminoasă de durată.

Înlocuire simplă a becurilor

Noul inel ușor de utilizat permite instalarea fără efort a becurilor cu soclu GU10.

Material premium

Acest spot încastrat este fabricat din materiale sintetice premium cu o finisare superioară a materialului. Acestea asigură durabilitatea și rezistența la flux luminos ridicat.

Fără praf, fără rugină

Materialul de suprafață special, care nu acumulează praf și nu ruginește, al acestui spot încastrat minimizează acumularea prafului și asigură durata lungă de viață a produsului.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: materiale sintetice

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Da
- Anti rugină și anti praf: Da
- Înlocuire simplă a becurilor: Da
- Realizate numai pentru LED: Da
- Material de calitate premium: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor
- Stil: Funcțional
- Tip: Spot încastrat
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime de tăiere: 7,0 cm
- Lățime de tăiere: 7,0 cm
- Lungime: 9,0 cm
- Greutate netă: 0,112 kg
- Distanță de încastrare: 10 cm
- Lățime: 9,0 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificatii tehnice

- Alimentare de la rețea: Interval 220 V - 240 V, 50 - 60 Hz
- Instalarea de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- LED: Da
- LED încorporat: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Instalarea de iluminat este compatibilă cu bec(urile) din clasa: A++ până la E
- Număr de becuri: 1
- Soclu/fasung: GU10
- Puterea becului inclus: -
- Putere maximă a becului de înlocuire: 5.5 W
- Cod IP: IP20, protecție împotriva corpurilor mai mari de 12,5 mm, fără protecție împotriva apei
- Clasa de protecție: II - izolație dublă

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- SAP EAN/UPC – Bucată: 8718696160978
- EAN/UPC – Cutie: 8718696230664
- Înălțime: 15,8 cm
- Greutate netă SAP EAN (unitate): 0,166 kg
- Greutate: 0,166 kg
- Greutate netă (unitate): 0,112 kg
- Greutate SAP (unitate): 158,000 mm
- Lungime SAP (unitate): 53,000 mm
- Lățime SAP (unitate): 103,000 mm
- Lățime: 5,3 cm
- Lungime: 10,3 cm



Data apariției: 2019-10-26
Versiune: 0.495

© 2019 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com