



PHILIPS  
Sala de estar  
Foco empotrable  
DONEGAL  
gris  
LED



50401/99/PN



## Crea el estilo de iluminación adecuado

El foco empotrable Donegal de Philips está fabricado con materiales excelentes anti polvo y anti óxido para facilitar su mantenimiento. Elige la bombilla LED de Philips GU10 acorde al estilo de tu foco para garantizar una emisión de luz duradera y de gran calidad.

### Características especiales

- Bombilla no incluida
- Sustitución sencilla de la bombilla

### Diseñado para el salón y el dormitorio

- Material de alta calidad
- Sin polvo ni óxido

# PHILIPS

# Destacados

## Bombilla no incluida

Esta lámpara se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

## Sustitución sencilla de la bombilla

El nuevo aro fácil de usar permite instalar la bombilla GU10 sin esfuerzo.

## Material de alta calidad

Este foco empotrable está fabricado en material sintético excelente con un acabado inmejorable. Esto garantiza la durabilidad y una gran resistencia del flujo luminoso.

## Sin polvo ni óxido

El material de la superficie especial sin polvo ni óxido del foco empotrable minimiza la acumulación de polvo y garantiza una larga duración del producto.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: gris
- Material: sintético

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de spot ajustable: Sí
- Anti óxido, anti polvo: Sí
- Sustitución sencilla de la bombilla: Sí
- Fabricado solo para LED: Sí
- Material de calidad superior: Sí

## Varios

- Diseñada especialmente para: Salón y dormitorio
- Estilo: Funcional
- Tipo: Foco empotrable
- EyeComfort: No

## Dimensiones y peso del producto

- Longitud reducida: 7,0 cm
- Anchura reducida: 7,0 cm
- Longitud: 9,0 cm
- Peso neto: 0,112 kg
- Distancia empotrada: 10 cm
- Anchura: 9,0 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Red eléctrica: Rango 220 V - 240 V, 50-60 Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: Sí
- LED integrado: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: bombilla no incluida
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+ + a E
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: -
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5.5 W
- Código IP: IP20, protección frente a objetos de tamaño superior a 12,5 mm, no protegido frente al agua
- Clase de protección: II: doble aislamiento

## Dimensiones y peso del embalaje

- Pieza SAP con código EAN/UPC: 8718696161005
- Embalaje con código EAN/UPC: 8718696230695
- Altura: 15,8 cm
- Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,166 kg
- Peso: 0,166 kg
- Peso neto (pieza): 0,112 kg
- Altura SAP (pieza): 158,000 mm
- Longitud SAP (pieza): 53,000 mm
- Anchura SAP (pieza): 103,000 mm
- Anchura: 5,3 cm
- Longitud: 10,3 cm



Fecha de emisión:  
2019-04-01  
Versión: 0.378

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)