



PHILIPS  
myLiving  
Spot à encastrer  
DONEGAL  
cuivre/laiton  
LED



50403/05/PN



## Créez un style lumineux adapté

Le spot à encastrer Philips Enneper est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité. Il présente des lignes épurées adaptées à tous les styles. Choisissez votre ampoule LED GU10 Philips pour s'accorder au style de votre spot et bénéficiez d'un éclairage de qualité et affichant une longue durée de vie.

### Caractéristiques spécifiques

- Ampoule non fournie
- Remplacement simple de l'ampoule

### Conçu pour votre séjour et votre chambre

- Matériau de qualité supérieure
- Ni poussière, ni rouille

# PHILIPS

# Points forts

## Ampoule non fournie

Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous permet de choisir l'éclairage qui convient le mieux à la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips assure un éclairage durable et de haute qualité.

## Remplacement simple de l'ampoule

La nouvelle bague simple d'utilisation permet l'installation sans effort de l'ampoule GU10.

## Matériau de qualité supérieure

Ce spot à encastrer est réalisé avec des matériaux synthétiques, doté d'une finition haut de gamme. Le produit ainsi obtenu est durable et affiche une résistance élevée du rendement lumineux.

## Ni poussière, ni rouille

Le matériau de surface anti-poussière et anti-rouille de ce spot à encastrer limite l'accumulation de poussière et garantit la durée de vie prolongée de votre produit.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: cuivre/laiton
- Matériaux: matières synthétiques

## Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Oui
- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Remplacement simple de l'ampoule: Oui
- Pour LED exclusivement: Oui
- Matériau de qualité supérieure: Oui

## Divers

- Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à coucher
- Style: Fonctionnel
- Type: Spot à encastrer
- EyeComfort: Non

## Dimensions et poids du produit

- Longueur de découpe: 7,0 cm
- Largeur de découpe: 7,0 cm
- Longueur: 9,0 cm
- Poids net: 0,248 kg
- Distance d'encastrement: 10 cm
- Largeur: 9,0 cm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
- Éclairage à intensité variable: Oui
- LED: Oui
- LED intégrée: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Éclairage compatible avec les ampoules de classe: A++ à E
- Nombre d'ampoules: 3
- Culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: -
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 5.5 W
- Indice de protection: IP20, protection contre les objets de plus de 12,5 mm, pas de protection contre l'eau
- Classe de protection: II - double isolation

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8718696161043
- Poids net: 0,248 kg
- Poids brut: 0,338 kg
- Hauteur: 308,000 mm
- Longueur: 53,000 mm
- Largeur: 103,000 mm
- SAP EAN/UPC - Pièce: 8718696161043
- Numéro de matériaux (12NC): 915005425001
- EAN/UPC - Boîte: 8718696230732
- Hauteur: 30,8 cm
- Poids brut SAP EAN (par pièce): 0,338 kg
- Poids: 0,338 kg
- Poids net: 0,248 kg
- Hauteur SAP (par pièce): 308,000 mm
- Longueur SAP (par pièce): 53,000 mm
- Largeur SAP (par pièce): 103,000 mm
- Largeur: 5,3 cm
- Longueur: 10,3 cm



Date de publication:  
2020-02-22  
Version: 0.582

© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)