

PHILIPS

Uvučeno
reflektorsko svjetlo

myLiving

DONEGAL

kromirana

LED



50403/11/PN



Kreirajte odgovarajući stil svjetla

Ugradna spot reflektorska svjetiljka Donegal tvrtke Philips izrađena je od vrhunskog materijala koji ne privlači prašinu i ne hrđa, pa se stoga lako održava. Odaberite odgovarajuću Philipsovu LED žarulju GU10 koja će se uklopiti u stil spot reflektorske svjetiljke te osigurajte visokokvalitetno i dugotrajno svjetlo.

Posebne značajke

- Žarulja nije priložena
- Jednostavna zamjena žarulje

Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu

- Vrhunski materijal
- Bez prašine i hrđe

Istaknute znač.

Žarulja nije priložena

Ova svjetiljka isporučuje se bez žarulje, što vam omogućava odabir svjetlosnog toka koji najbolje odgovara prostoriji i vašem osobnom ukusu. Odabirom LED žarulje tvrtke Philips osigurat ćete visoku kvalitetu i dugo trajanje.

Jednostavna zamjena žarulje

Novi prsten za jednostavnu uporabu omogućuje postavljanje žarulje GU10 bez napora.

Vrhunski materijal

Ova ugradna spot reflektorska svjetiljka izrađena je od vrhunske sintetike sa superiornom završnom obradom. Time se osigurava izdržljivost i visok izlazni otpor u lumenima.

Bez prašine i hrđe

Poseban površinski materijal ove ugradne reflektorske svjetiljke, bez prašine i hrđe, svodi nakupljanje prašine na najmanju moguću mjeru i osigurava dug vijek trajanja proizvoda.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: kromirana
- Materijal: sintetika

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Da
- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Jednostavna zamjena žarulje: Da
- Integrirane LED: Ne
- Namijenjeno uporabi isključivo s LED žaruljama: Da
- Materijal vrhunske kvalitete: Da

Razno

- Posebno dizajnirana za: dnevnu i spavaću sobu
- Stil: Funkcionalno
- Vrsta: Reflektorsko svjetlo
- Ugodno za oči: Ne

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina proreza: 7,0 cm
- Širina proreza: 7,0 cm
- Visina: 4,2 cm
- Dužina: 9,0 cm
- Neto težina: 0,248 kg
- Uvučeni dio: 10 cm
- Širina: 9,0 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Vijek upotrebe do: 30.000 sat(i)
- Ukupni broj lumena rasvjetnog tijela: 3X500 lm
- Mrežno napajanje: Raspon: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Da
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Ne
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Rasvjetno tijelo kompatibilno je sa žaruljama klase: A++ do E
- Broj žarulja: 3
- Navoj/grlo: GU10
- Snaga žarulje u kompletu: –
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 5.5 W
- IP šifra: IP20, zaštita od predmeta većih od 12,5 mm, nema zaštite od vode
- Klasa zaštite: II - dvostruka izolacija

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8718696161036
- Neto težina: 0,248 kg
- Bruto težina: 0,338 kg
- Visina: 308,000 mm
- Dužina: 53,000 mm
- Širina: 103,000 mm
- Broj materijala: (12 NC): 915005424901



Datum izdavanja:
2023-11-09
Verzija: 0.709

© 2023 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com