

PHILIPS

Spot încastrat

myLiving


DONEGAL

crom

LED



50403/11/PN



Creează stilul de iluminat potrivit

Spoturile încastrate Donegal de la Philips sunt fabricate din materiale premium, care nu ruginesc și nu acumulează praf, pentru întreținere fără efort. Alege becul cu LED Philips cu soclu GU10 care să se potrivească cu stilul spotului tău și care să asigure o lumină de calitate înaltă și de lungă durată.

Caracteristici speciale

- Becul nu este inclus
- Înlocuire simplă a becurilor

Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Material premium
- Fără praf, fără rugină

Repere

Becul nu este inclus

Această lampă nu este echipată cu bec, ceea ce îți permite să alegi între puterea luminoasă care se potrivește cel mai bine camerei și preferințelor tale personale. Un bec LED Philips îți va asigura o înaltă calitate și o putere luminoasă de durată.

Înlocuire simplă a becurilor

Noul inel ușor de utilizat permite instalarea fără efort a becurilor cu soclu GU10.

Material premium

Acest spot încastrat este fabricat din materiale sintetice premium cu o finisare superioară a materialului. Acestea asigură durabilitatea și rezistența la flux luminos ridicat.

Fără praf, fără rugină

Materialul de suprafață special, care nu acumulează praf și nu ruginește, al acestui spot încastrat minimizează acumularea prafului și asigură durata lungă de viață a produsului.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: crom
- Material: materiale sintetice

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Da
- Anti rugină și anti praf: Da
- Înlocuire simplă a becurilor: Da
- LED integrat: Nu
- Realizate numai pentru LED: Da
- Material de calitate premium: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor
- Stil: Funcțional
- Tip: Spot luminos
- EyeComfort: Nu

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime de tăiere: 7,0 cm
- Lățime de tăiere: 7,0 cm
- Înălțime: 4,2 cm
- Lungime: 9,0 cm
- Greutate netă: 0,248 kg
- Distanță de încastrare: 10 cm
- Lățime: 9,0 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 30.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 3X500 lm
- Alimentare de la rețea: Interval 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- LED: Da
- LED încorporat: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Instalația de iluminat este compatibilă cu bec(urile) din clasa: A++ până la E
- Număr de becuri: 3
- Soclu/fasung: GU10
- Puterea becului inclus: –
- Putere maximă a becului de înlocuire: 5.5 W
- Cod IP: IP20, protecție împotriva obiectelor mai mari de 12,5 mm, fără protecție împotriva apei
- Clasa de protecție: II – izolație dublă

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696161036
- Greutate netă: 0,248 kg
- Greutate brută: 0,338 kg
- Înălțime: 308,000 mm
- Lungime: 53,000 mm
- Lățime: 103,000 mm
- Număr material (12NC): 915005424901



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.706

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com