

# PHILIPS

## Inbouwspot

myLiving

DONEGAL

mat chroom

LED



50403/17/PN



## De juiste lichtstijl creëren

De Donegal inbouwspot van Philips is vervaardigd van hoogwaardig, stof- en roestvrij materiaal voor probleemloos onderhoud. creëer uw eigen sfeer met een Philips LED-lamp met GU10-fitting naar keuze.

### Speciale kenmerken

- Exclusief lamp
- Eenvoudig verwisselbare lamp

### Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer

- Eersteklas materialen
- Stof- en roestvrij

# Kenmerken

## Exclusief lamp

Deze lamp wordt geleverd zonder lamp, waardoor u de lichtopbrengst kunt kiezen die het beste bij de kamer en u persoonlijke smaak past. Wanneer u voor een Philips LED-lamp kiest, krijgt u een hoogwaardige en duurzame lichtopbrengst.

## Eenvoudig verwisselbare lamp

Met de nieuwe, gebruiksvriendelijke ring verwisselt u probleemloos een lamp met een GU10-fitting.

## Eersteklas materialen

Deze inbouwspot is vervaardigd van hoogwaardige, synthetische materialen met een superieure afwerking. Dit zorgt voor duurzaamheid en hoge lichtsterkte.

## Stof- en roestvrij

Het speciale stof- en roestvrije oppervlak van deze inbouwspot beperkt stof tot een minimum en waarborgt een lange levensduur van uw product.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: mat chroom
- Materiaal: kunststof

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Nee
- Roest- en stofvrij: Ja
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Eenvoudig verwisselbare lamp: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Alleen geschikt voor LED: Ja
- Hoogwaardig materiaal: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee
- Middenstuk: Nee

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/slaapkamer
- Stijl: Functioneel
- Type: Spot
- EyeComfort: Nee

## Afmetingen en gewicht van product

- Lengte inbouwopening: 7 cm
- Diameter inbouwopening: 7 cm
- Hoogte: 4,2 cm
- Lengte: 9 cm
- Nettogewicht: 0,248 kg
- Inbouwafstand: 10 cm
- Breedte: 9 cm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Levensduur tot: 30.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 3X500 lm
- Netspanning: 220-240
- Dimbare lamp: Ja
- LED: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief lamp
- Deze lamp is geschikt voor lichtbron(nen) uit klasse: A
- Aantal lampen: 3
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Wattage meegeleverde lamp: -
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 5.5 W
- IP-classificatie: IP20, beschermd tegen voorwerpen groter dan 12 mm, niet beschermd tegen water
- Beschermingsklasse: II - dubbel geïsoleerd

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8718696161012
  - Nettogewicht: 0,248 kg
  - Brutoweight: 0,338 kg
  - Hoogte: 308,000 mm
- Lengte: 53,000 mm
  - Breedte: 103,000 mm
  - Materiaalnummer (12NC): 915005424701



Publicatiedatum:  
2023-11-09  
Versie: 0.743

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.