

# PHILIPS

Uvučeno  
reflektorsko svjetlo

myLiving

DONEGAL

siva

LED



50403/99/PN



## Kreirajte odgovarajući stil svjetla

Ugradna spot reflektorska svjetiljka Donegal tvrtke Philips izrađena je od vrhunskog materijala koji ne privlači prašinu i ne hrđa, pa se stoga lako održava. Odaberite odgovarajuću Philipsovu LED žarulju GU10 koja će se uklopiti u stil spot reflektorske svjetiljke te osigurajte visokokvalitetno i dugotrajno svjetlo.

### **Posebne značajke**

- Žarulja nije priložena
- Jednostavna zamjena žarulje

### **Dizajnirano za dnevnu i spavaću sobu**

- Vrhunski materijal
- Bez prašine i hrđe

# Istaknute znač.

## Žarulja nije priložena

Ova svjetiljka isporučuje se bez žarulje, što vam omogućava odabir svjetlosnog toka koji najbolje odgovara prostoriji i vašem osobnom ukusu. Odabirom LED žarulje tvrtke Philips osigurat ćete visoku kvalitetu i dugo trajanje.

## Jednostavna zamjena žarulje

Novi prsten za jednostavnu uporabu omogućuje postavljanje žarulje GU10 bez napora.

## Vrhunski materijal

Ova ugradna spot reflektorska svjetiljka izrađena je od vrhunske sintetike sa superiornom završnom obradom. Time se osigurava izdržljivost i visok izlazni otpor u lumenima.

## Bez prašine i hrđe

Poseban površinski materijal ove ugradne reflektorske svjetiljke, bez prašine i hrđe, svodi nakupljanje prašine na najmanju moguću mjeru i osigurava dug vijek trajanja proizvoda.

# Specifikacije

## Dizajn i završna obrada

- Boja: siva
- Materijal: sintetika

## Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Zaštita od hrđe i prašine: Da
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Jednostavna zamjena žarulje: Da
- Integrirane LED: Ne
- Materijal vrhunske kvalitete: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne
- Glavno rasvjetno tijelo: Ne

## Razno

- Posebno dizajnirana za: dnevnu i spavaću sobu
- Stil: Funkcionalno
- Vrsta: Reflektorska svjetiljka
- Ugodno za oči: Ne

## Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,248 kg
- Dužina proreza: 7 cm
- Širina proreza: 7 cm
- Visina: 4,2 cm
- Dužina: 9 cm
- Uvučeni dio: 10 cm
- Širina: 9 cm

## Servis

- Jamstvo: 2 godine

## Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 30.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 3X500 lm
- Mrežno napajanje: 220-240
- LED: Da
- Ugrađeni LED: Da
- Energetska klasa priloženog svjetlosnog izvora: žarulja nije priložena
- Rasvjetno tijelo kompatibilno je sa žaruljama klase: A
- Broj žarulja: 3
- Navoj/grlo: GU10
- Snaga žarulje u kompletu: -
- Maksimalna snaga zamjenske žarulje: 5.5 W
- IP šifra: IP20, zaštita od predmeta većih od 12 mm, nema zaštite od vode
- Klasa zaštite: II – dvostruka izolacija



Datum izdavanja:  
2023-11-09  
Verzija: 0.785

© 2023 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)