

PHILIPS

Milliskin süllyesztett
szpotlámpa

Hue White ambiance

Fényerő-szabályozó kapcsoló
mellékelve

GU10

Alumínium

Intelligens szabályozás Hue
Bridge-dzsel*



50411/48/P7



Fény élete pillanataihoz

A Philips Hue rendszerét a Philips Hue fehér hangulatfényű szpotlámpával kiegészítve természetes fehér fényt élvezhet, amely elősegíti az ébredést, feltöltődést, koncentrációt, olvasást és lazítást. Kiváló minőségű, tartósságra tervezett szpotlámpa, kidolgozott részletekkel.

Fény élete pillanataihoz

- Lazítson, olvasson, koncentráljon és töltődjön fel fényreceptek segítségével
- Könnyű és vezeték nélküli szabályozás a fényerő-szabályozó kapcsolóval (mellékelve)

Kiváló minőségű fény és kivitel

- Magas fényerő

Teljes körű vezérlés okos eszközről a Hue Bridge segítségével

- Teljes körű vezérlés okos eszközről a Hue Bridge segítségével
- Teremtse meg az Önnek tetsző hangulatot meleg fehér vagy hideg nappali fénnel!
- Egyéni vezérlés
- Intelligens vezérlés otthonról és házon kívülről egyaránt
- Időzítők beállítása a kényelem érdekében
- Ébredjen fel és aludjon el természetes módon!

Fénypontok

Fények a mindennapi tevékenységekhez



A fény befolyásolja hangulatunkat és viselkedésünket. A Philips Hue segítségével élvezetesebbé teheti napi rutinjának pillanatait. Hagyja ki a reggeli kávé, és készüljön fel a napra hűsítő, élénk nappali fényben, amely energiával tölti fel a testet és a lelket. Ha koncentrálni kell, nincs jobb a precízen beállított ragyogó fehér félynél. Ha pedig nyugalomra vágyik, tegye fel a lábát, és válasszon meleg, puhán izzó fehér fényt a nap tökéletes befejezéséeként.

Fényerő-szabályozó kapcsoló (mellékelve)




A Philips Hue rendszerhez illeszthető elemes fényerő-szabályozó kapcsolóval könnyen szabályozható a fehér színű hangulatvilágítását. Ismételve ciklikusan a 4 különböző fénybeállítást egyszerűen a készülék gombjának megnyomásával, a fényerő erősítésével vagy tompításával, majd helyezze el a készüléket könnyen hozzáférhető módon. A kis méretű és elegáns kinézetű fényerő-szabályozó kapcsoló bárhol elhelyezhető, nincs szükség vezetékekre. Használja távirányítóként, vagy a falra helyezve világításkapcsolóként, és élvezze a megfelelő fényreceptet a nap minden percében. Egy fényerő-szabályozó kapcsolóhoz akár 10 Hue fényforrást is hozzárendelhet.

Magas fényerő



Kiváló minőségű világítás erős fényárammal, bármilyen pillanathoz vagy feladathoz bőséges mennyiségű fehér fényt biztosít.

Teljes körű vezérlés a Hue bridge segítségével



Csatlakoztassa a Philips Hue fényforrásokat a bridge-hez a rendszer végtelen lehetőségeinek feltárásához.

Teremtse meg a hangulatot



Teremtse meg a tökéletes hangulatot bármilyen alkalomhoz, és díszítse otthonát meleg-hideg árnyalatú fehér fényekkel. Egész éven át élvezze a különféle stílusokat attól függően, hogy egy tavaszi szellőre emlékeztető ragyogó fehér fényt, a nyári nap melegét idéző meleg fehér fényt, vagy éppen téli nappalok jéghideg ragyogását szeretné visszaadni.

Egyéni vezérlés




Csatlakoztassa a Philips Hue lámpát a bridge-hez, és fedezze fel a végtelen lehetőségeket. Vezérelje a fényeket az okostelefonjáról vagy táblagépéről a Philips Hue alkalmazással, vagy adjon kapcsolókat a rendszeréhez a fények aktiválásához. Állítsa be az időzítőket, értesítéseket, riasztásokat és sok más lehetőséget a teljes körű Philips Hue-élmény érdekében. A Philips Hue használható az Amazon Alexa, az Apple Homekit és a Google Home szolgáltatásokkal is, amelyek révén hanggal vezérelheti a lámpáit.

Intelligens vezérlés otthonról és házon kívülről egyaránt



A Philips Hue iOS és Android alkalmazások segítségével távolról irányíthatja a fényeket, bárhol is tartózkodik. Így akár munkába menet is ellenőrizheti, hogy tényleg lekapcsolta-e a lámpákat otthon, vagy előre felkapcsolhatja őket, ha későn ér haza. Ez a funkció akkor működik, ha csatlakoztatja a Philips Hue bridge-et.

Időzítők a kényelemért



A Philips Hue segítségével a távollétében is úgy tűnhet, mintha otthon lenne. Használja ehhez a Philips Hue alkalmazás ütemezés funkcióját. Állítsa be, hogy egy előre beállított időpontban felkapcsolódjanak a lámpák, és működő világításra érhessen haza. Még azt is beállíthatja, hogy különböző időpontban kapcsoljon be a világítás a szobákban. És természetesen az este folyamán fokozatosan is lekapcsolhatja a világítást, így soha nem kell amiatt aggódnia, hogy égve hagyta a lámpákat. Ez a funkció akkor működik, ha csatlakoztatja a Philips Hue bridge-et.

Ébresztés és lefekvés



A Philips Hue rendszere úgy ébreszti fel, ahogyan Ön szeretné, ezzel hozzásegíti ahhoz, hogy felfrissülve kezdje a napját. A fényerő a napfelkelte hatását utánozva fokozatosan növekszik, így hozzásegíti ahhoz, hogy természetes módon ébredjen fel, ne pedig az ébresztőóra hangos zajára. Kezdje napját a megfelelő módon. Esténként a pihentető meleg fehér fény segít szervezetének ellazulni, pihenni és felkészülni a kellemes alvásra. Ez a funkció akkor működik, ha csatlakoztatja a Philips Hue bridge-et.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: alumínium
- Anyag: műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Igen
- Távvezérlővel szabályozható: Igen
- Hue Switch: Igen
- LED lámpa/lámpák mellékelve: Igen

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Nappali és hálószoza
- Stílus: Funkcionális
- Típus: Süllyesztett szpotlámpa
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Kivágás hossza: 7,0 cm
- Kivágás szélessége: 7,0 cm
- Hosszúság: 9,0 cm
- Nettó tömeg: 0,198 kg
- Süllyesztett távolság: 10 cm
- Szélesség: 9,0 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama (rejtett):
250 lm
- A mellékelt fényforrás fényárama:
250 lm
- A fényforrás a következő
teljesítményű hagyományos
fényforrásnak felel meg:: 50 W
- A lámpa teljes fényárama: 250 lm
- Fényforrás típusa: LED, 230 V
- Színhőmérséklet: 2200-6500 Hue
White ambiance
- Hálózati tápellátás: 50-60 Hz
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Igen
- LED: Igen
- Beépített LED: Nem
- Fényforrások száma: 1
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 5 W
- Maximum teljesítményű
cserefényforrás: 6.5 W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II - kettős
szigetelésű
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrás cserélhetősége:
Végfelhasználó által cserélhető LED-
fényforrás

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8718696161067
- Nettó tömeg: 0,198 kg
- Bruttó tömeg: 0,260 kg
- Magasság: 144,000 mm
- Hosszúság: 77,000 mm
- Szélesség: 178,000 mm
- Anyagszám (12NC): 915005425201



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.972

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com