

# PHILIPS

## Zapustené bodové svietidlo Milliskin

Hue White ambiance

Vrátane stmievacieho spínača

GU10

Hliník

Inteligentné ovládanie – Hue  
Bridge\*



50411/48/P7



## Svetlo pre vaše chvíle

Zapojte do systému Philips Hue biele ambientné bodové svietidlo Philips Hue a vychutnajte si prirodzené biele svetlo, pri ktorom sa budete ľahšie prebúdzat, naberať energiu, sústrediť, čítať a relaxovať. Vysoko kvalitné a detailne vypracované bodové svietidlo s dlhou životnosťou.

### Svetlo pre vaše chvíle

- Relaxujte, čítajte si, koncentrujte sa a dobíjajte si energiu so svetelnými scénami
- Jednoduché a bezdrôtové ovládanie so stmievacím spínačom (súčasť balenia)

### Svetlo a dizajn najvyššej kvality

- Vysoký svetelný výkon

### Úplná kontrola z inteligentného zariadenia premostením Hue

- Úplná kontrola z inteligentného zariadenia premostením Hue
- Vytvorte si vlastnú atmosféru od teplého bieleho svetla až po chladné denné svetlo
- Majte veci pod kontrolou
- Ovládanie cez aplikáciu – doma i mimo domova
- Nastavte si časovače pre ešte vyššie pohodlie
- Prirodzené vstávanie i zaspávanie

# Hlavné prvky

## Osvetlenie pre vaše denné aktivity



Svetlo ovplyvňuje našu náladu a správanie. Svetidlá Philips Hue vám môžu pomôcť pretaviť denné rutiny na momenty, ktoré si dokážete naozaj vychutnať. Vynechajte rannú kávu a pripravte sa na deň v atmosfére studeného jasného bieleho denného svetla, vďaka ktorej budú vaše telo i myseľ nabité energiou. Podporte svoju sústredenosť s jemne vyladeným jasným bielym svetlom. Alebo si len vyložte nohy a relaxujte pri ľahkom žiarení bieleho svetla, s ktorým dokonale ukončíte deň.

## Stmievací spínač (súčasť balenia)



Vďaka stmievaciemu spínaču napájanému z batérie pre systém Philips Hue môžete jednoducho ovládať svoje biele ambientné svetlá. Jednoducho prechádzajte cez 4 rôzne svetelné scény jednoduchým stlačením tlačidla alebo stmievajte a zosilňujte žiarovky. Stmievací spínač môžete umiestniť kamkoľvek do malého a elegantného doku bez drôtov. Používajte ho ako nástenné diaľkové ovládanie alebo spínač svetla a vychutnajte si tú správnu svetelnú scénu pre každý jeden okamih vášho dňa. K jednému stmievaciemu spínaču môžete pridať až 10 svetiel Hue.

## Vysoký svetelný výkon



Vysokokvalitné svetidlo s intenzívnym svetelným výstupom vytvára dostatok bieleho svetla na každú príležitosť a úlohu.

## Úplná kontrola pomocou premostenia Hue




Pripojte svetlá k premosteniu Philips Hue a začnite objavovať nekonečné možnosti tohto systému.

## Vytvorte si vlastnú atmosféru



Nastavte správnu atmosféru pre každú chvíľu a ozdobte svoj domov zmesou teplého a chladného bieleho svetla. Môžete sa tešiť z rôznych štýlov po celý rok, či už vám jasné biele svetlo pripomína jarný vánok, teplé biele svetlo zasa letné slnko alebo vo vás ľadovo chladné denné svetlo evokuje zimu.

## Majte veci pod kontrolou




Pripojte svetlá k premosteniu Philips Hue a začnite objavovať nekonečné možnosti. Pomocou aplikácie Philips Hue ovládajte svetlá cez smartfón alebo tablet, prípadne pridajte k svojmu systému spínače na aktiváciu svetiel. Nastavte časovače, upozornenia, budíky a ďalšie funkcie, aby ste si mohli naplno vychutnať možnosti, ktoré ponúkajú svetlá Philips Hue. Systém Philips Hue podporuje používanie asistenta Amazon Alexa, Apple HomeKit a Asistenta Google a umožňuje ovládať svetlá pomocou hlasu.

## Ovládanie cez aplikáciu – doma i mimo domova



Pomocou aplikácie Philips Hue pre systémy iOS a Android môžete ovládať svoje svetlá na diaľku bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Skontrolujte, či ste pri odchode z domu nenechali rozsvietené, prípadne rozsviette, ak zostávate dlhšie v práci. Táto funkcionálna vyžaduje premostenie Philips Hue.

### Časovače poskytujúce ešte viac pohodlia



Súčastou aplikácie Philips Hue je funkcia plánovania, vďaka ktorej môžu svetlá Philips Hue vytvoriť dojem, že ste doma, aj keď ste práve preč. Nastavte svetlá, aby sa zapli v prednastavenom čase a po vašom

príchode domov boli zapnuté. Dokonca môžete nastaviť rôzne časy pre osvetlenie jednotlivých miestností. A taktiež môžete svetlá nastaviť, aby sa počas noci postupne vypli, takže si už nemusíte robiť starosti, či ste nechali niektoré zo svetiel zapnuté. Táto funkcionálna vyžaduje premostenie Philips Hue.

### Vstávanie a zaspávanie



So svetlom Philips Hue môžete zabudnúť na neprijemnosti súvisiace s ranným vstávaním. Začnite svoj deň s pocitom sviežosti. Intenzita jasu postupne narastá a napodobňuje efekt svitania, čo vám pomôže pri prirodzenom prebudení namiesto prebúdzania sa na hlasný zvuk budíka. Začnite svoj deň správnym spôsobom. Večer vám zasa relaxačné teplé biele svetlo pomôže uvoľniť sa, relaxovať a pripraviť svoje telo na kvalitný nočný spánok. Táto funkcionálna vyžaduje premostenie Philips Hue.

## Technické údaje

### Dizajn a povrchová úprava

- Farba: hliník
- Materiál: syntetický materiál

### Servis

- Záruka: 2 roky

### Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: áno
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: áno
- Spínač Hue: áno
- Vráťane žiaroviek LED: áno

### Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa
- Štýl: Funkčné osvetlenie
- Typ: Zapustené bodové svetidlo
- EyeComfort: Nie

### Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka výrezu: 7,0 cm
- Šírka výrezu: 7,0 cm
- Dĺžka: 9,0 cm
- Netto hmotnosť: 0,198 kg
- Zapustená vzdialenosť: 10 cm
- Šírka: 9,0 cm

**Technické špecifikácie**

- Životnosť až: 15 000 h
- Celkový výstup svetidla v lúmenoch (skryté): 250 lm
- Výstup príbalenej žiarovky v lúmenoch: 250 lm
- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 50 W
- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 250 lm
- Technológia žiarovky: LED, 230 V
- Farba svetla: 2200 – 6500 Hue White Ambiance
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Svetidlo s možnosťou stmievania: áno
- LED: áno
- Zabudované LED: Nie
- Počet žiaroviek: 1
- Objímka/pätica: GU10

- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5 W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 6.5 W
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: II – s dvojistou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Možnosť výmeny svetelného zdroja: LED svetelný zdroj vymeniteľný koncovým používateľom

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8718696161067
- Netto hmotnosť: 0,198 kg
- Brutto hmotnosť: 0,260 kg
- Výška: 144,000 mm
- Dĺžka: 77,000 mm
- Šírka: 178,000 mm
- Materiál krytu (12NC): 915005425201



Dátum vydania: 2023-11-10  
Verzia: 0.972

© 2023 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)