

PHILIPS

Rozširujúce zapustené
bodové svetidlo Milliskin

Hue White ambiance

Rozširujúce bodové svetidlo

GU10

Hliník

Inteligentné ovládanie – Hue
Bridge*



50421/48/P8



Svetlo pre vaše chvíle

Rozšírte svoj systém osvetlenia Hue značky Philips o ďalšie biele ambientné bodové svetidlá a vychutnajte si teplé až chladné biele svetlo. Všetko, čo potrebujete na inteligentné ovládanie je premostenie Hue, ktoré sa dodáva so štartovacou súpravou. Pripojte bodové svetlo k premosteniu a ovládajte ho podľa vlastných požiadaviek.

Svetlo pre vaše chvíle

- Relaxujte, čítajte si, koncentrujte sa a dobíjajte si energiu so svetelnými scénami
- Stmievanie bez potreby inštalácie
- Majte veci pod kontrolou
- Vytvorte si vlastnú atmosféru od teplého bieleho svetla až po chladné denné svetlo
- Ovládanie cez aplikáciu – doma i mimo domova
- Nastavte si časovače pre ešte vyššie pohodlie
- Vyžaduje premostenie alebo spínač

Svetlo a dizajn najvyššej kvality

- Vysoký svetelný výkon

Hlavné prvky

Osvetlenie pre vaše denné aktivity



Svetlo ovplyvňuje našu náladu a správanie. Svetidlá Philips Hue vám môžu pomôcť pretaviť denné rutiny na momenty, ktoré si dokážete naozaj vychutnať. Vynechajte rannú kávu a pripravte sa na deň v atmosfére studeného jasného bieleho denného svetla, vďaka ktorej budú vaše telo i myseľ nabité energiou. Podporte svoju sústredenosť s jemne vyladeným jasným bielym svetlom. Alebo si len vyložte nohy a relaxujte pri ľahkom žiarení bieleho svetla, s ktorým dokonale ukončíte deň.

Stmievanie bez potreby inštalácie



Zažite zaručene plynulé stmievanie so systémom Philips Hue. Nie príliš svetlé. Nie príliš tmavé. Tak akurát. Nie sú potrebné káble, elektrikár ani inštalácia.

Majte veci pod kontrolou



Pripojte svetlá k premosteniu Philips Hue a začnite objavovať nekonečné možnosti. Pomocou aplikácie Philips Hue ovládajte svetlá cez smartfón alebo tablet, prípadne pridajte k svojmu systému spínače na aktiváciu svetiel. Nastavte časovače, upozornenia, budíky a ďalšie funkcie, aby ste si mohli naplno vychutnať možnosti, ktoré ponúkajú svetlá Philips Hue. Systém Philips Hue podporuje používanie asistenta Amazon Alexa, Apple HomeKit a Asistenta Google a umožňuje ovládať svetlá pomocou hlasu.

Vytvorte si vlastnú atmosféru




Nastavte správnu atmosféru pre každú chvíľu a ozdobte svoj domov zmesou teplého a chladného bieleho svetla. Môžete sa tešiť z rôznych štýlov po celý rok, či už vám jasné biele svetlo pripomína jarný vánok, teplé biele svetlo zasa letné slnko alebo vo vás ľadovo chladné denné svetlo evokuje zimu. Táto funkcionálna vyžaduje premostenie Philips Hue.

Ovládanie cez aplikáciu – doma i mimo domova



Pomocou aplikácie Philips Hue pre systémy iOS a Android môžete ovládať svoje svetlá na diaľku bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Skontrolujte, či ste pri odchode z domu nenechali rozsvietené, prípadne rozsviette, ak zostávate dlhšie v práci. Táto funkcionálna vyžaduje premostenie Philips Hue.

Časovače poskytujúce ešte viac pohodlia



Súčasťou aplikácie Philips Hue je funkcia plánovania, vďaka ktorej môžu svetlá Philips Hue vytvoriť dojem, že ste doma, aj keď ste práve preč. Nastavte svetlá, aby sa zapli v prednastavenom čase a po vašom príchode domov boli zapnuté. Dokonca môžete nastaviť rôzne časy pre osvetlenie jednotlivých miestností. A taktiež môžete svetlá nastaviť, aby sa počas noci postupne vypli, takže si už nemusíte robiť starosti, či ste nechali niektoré zo svetiel zapnuté. Táto funkcionálna vyžaduje premostenie Philips Hue.

Vyžaduje premostenie alebo spínač

Prepojte svetlá Philips Hue s premostením a ovládajte ich

pomocou smartfónu alebo tabletu cez aplikáciu Philips Hue. Prípadne ovládajte svetlá Philips Hue pomocou stmievacieho spínača Philips Hue – svetlo môžete zapínať a vypínať, ovládať funkcie stmivenia alebo prechádzať cez jednotlivé svetelné scény.

Vysoký svetelný výkon

Vysokokvalitné svetidlo s intenzívnym svetelným výstupom vytvára dostatok bieleho svetla na každú príležitosť a úlohu.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: hliník
- Materiál: syntetický materiál

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: áno
- Možnosť stmivenia diaľkovým ovládaním: áno
- Vrátane žiaroviek LED: áno

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa
- Štýl: Funkčné osvetlenie
- Typ: Zapustené bodové svetidlo
- EyeComfort: Nie

Spotreba energie

- Označenie energetickej účinnosti (EEL): A

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka výrezu: 7,0 cm
- Šírka výrezu: 7,0 cm
- Dĺžka: 9,0 cm
- Netto hmotnosť: 0,198 kg
- Zapustená vzdialenosť: 10 cm
- Šírka: 9,0 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Celkový výstup svetidla v lúmenoch (skryté): 250 lm
- Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 250 lm
- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 50 W
- Celkový výstup svetidla v lúmenoch: 250 lm
- Technológia žiarovky: LED, 230 V
- Farba svetla: 2200 – 6500 Hue White Ambiance
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Svetidlo s možnosťou stmievania: áno
- LED: áno
- Zabudované LED: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: A
- Svetidlo je kompatibilné so žiarovkou (žiarovkami) triedy: A+ až E
- Počet žiaroviek: 1
- Objímka/pätica: GU10
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 5 W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 6.5 W
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: II – s dvojistou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno



Dátum vydania: 2023-11-10
Verzia: 0.842

© 2023 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com