

# PHILIPS

Spot quadruple  
Buratto

Hue White Ambiance

Interrupteur avec variateur  
inclus


GU10

White

Commande intelligente avec  
pont Hue Bridge\*



50464/31/P7



## Le bon éclairage pour chaque moment de la journée

Les spots Philips Hue White Ambiance Buratto sont fournis avec un variateur sans fil et une ampoule LED GU10 White Ambiance, pour vous aider à vous reposer, à lire, à vous concentrer ou à vous ressourcer. Profitez d'une lumière blanche naturelle qui s'adapte à vos gestes quotidiens.

### Le bon éclairage pour chaque moment de la journée

- Détendez-vous, lisez, concentrez-vous et stimulez-vous grâce aux recettes lumineuses
- Contrôle sans fil facile à l'aide de l'interrupteur avec variateur (inclus)

### Design et lumière de haute qualité

- Luminosité élevée

### Contrôle total depuis un appareil intelligent grâce au pont Hue

- Contrôle total depuis un appareil intelligent grâce au pont Hue
- Créez votre ambiance, d'un blanc chaud à une lumière naturelle froide
- Contrôlez votre éclairage comme vous le souhaitez
- Commande intelligente, à la maison ou en déplacement
- Réglez les temporisateurs pour votre confort
- Réveillez-vous et endormez-vous naturellement

# Points forts

## Des lumières pour vos activités quotidiennes



La lumière influe sur notre humeur et notre comportement. Philips Hue peut vous aider à transformer vos gestes quotidiens en moments de plaisir. Oubliez le café du matin et affrontez la journée avec une lumière du jour vive, blanche et froide qui vous aidera à vous sentir plein d'énergie, tant au niveau physique que mental. Restez concentré avec une lumière blanche et vive parfaitement réglée. Installez-vous confortablement et détendez-vous grâce à une lumière blanche douce, idéale en fin de journée.

## Interrupteur avec variateur (inclus)



L'interrupteur avec variateur fonctionnant sur batterie pour système Philips Hue vous permet de contrôler la lumière de vos lampes White Ambiance facilement. Parcourez les 4 scènes lumineuses différentes d'une simple pression sur le bouton marche, et augmentez ou réduisez l'intensité lumineuse en toute simplicité. L'interrupteur avec variateur peut être placé n'importe où grâce à sa petite et élégante station d'accueil, sans qu'un câblage soit nécessaire. Il s'utilise comme une télécommande ou comme un interrupteur mural, pour vous permettre de sélectionner la recette lumineuse adaptée à chaque moment de votre journée. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 luminaires Hue à un même interrupteur avec variateur.

## Luminosité élevée



Lumière de haute qualité avec un flux lumineux puissant, produisant une lumière blanche abondante, pour n'importe quelle tâche ou occasion.

## Un contrôle total avec le pont Hue



Connectez vos luminaires Philips Hue au pont pour découvrir les possibilités infinies du système.

## Créez votre ambiance



Créez l'ambiance adaptée à chaque moment et décorez votre intérieur, grâce à une lumière blanche chaude ou froide. Variez les styles tout au long de l'année, de la lumière blanche éclatante d'un matin de printemps, à la lumière blanche et chaude d'un soleil estival, ou encore à la lumière glaciale d'une journée d'hiver.

### Contrôlez votre éclairage comme vous le souhaitez




Connectez vos luminaires Philips Hue au pont et découvrez une infinité de possibilités. Contrôlez vos luminaires depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à l'application Philips Hue, ou ajoutez des interrupteurs à votre système pour allumer vos lampes. Définissez des programmeurs, notifications, alarmes et bien plus, pour profiter pleinement de la solution Philips Hue. Philips Hue est compatible avec Amazon Alexa, Apple HomeKit et Google Home, pour permettre une commande vocale des éclairages.

### Commande intelligente, à la maison ou en déplacement




Les applications Philips Hue sur iOS et Android vous permettent de commander vos luminaires à distance, où que vous soyez. Vérifiez que vous n'avez pas oublié de les éteindre avant de partir, ou allumez-les si vous travaillez tard. Une connexion avec le pont Philips Hue est nécessaire pour cette fonctionnalité.

### Des programmeurs pratiques



Philips Hue peut simuler votre présence dans votre habitation lorsque vous êtes absent, grâce à la fonction de programmation de l'application Philips Hue. Configurez l'éclairage pour qu'il s'allume à un moment prédéfini, de sorte que la lumière soit allumée à votre arrivée chez vous. Vous pouvez même programmer des horaires d'allumage différents selon la pièce. Bien entendu, vous pouvez aussi laisser la lumière s'éteindre progressivement pendant la nuit, pour ne jamais avoir à vous demander si vous avez oublié d'éteindre. Une connexion avec le pont Philips Hue est nécessaire pour cette fonctionnalité.

### Réveillez-vous et endormez-vous



Philips Hue vous aide à vous lever comme vous l'aimez et à commencer la journée en pleine forme. La luminosité augmente progressivement afin de reproduire l'effet de l'aube et de permettre un réveil naturel, plus agréable qu'une sonnerie retentissant. Commencez la journée du bon pied. Le soir, la lumière blanc chaud relaxante vous aide à vous détendre et à préparer votre corps à une bonne nuit de sommeil. Une connexion avec le pont Philips Hue bridge est nécessaire pour cette fonctionnalité.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: white
- Matériaux: métal

## Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Oui
- Montage click!FIX: Oui
- Gradable avec l'application et la télécommande Hue: Oui
- Interrupteur Hue: Oui
- Ampoule(s) LED incluse(s): Oui

## Divers

- Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à coucher
- Style: Moderne
- Type: Spot
- EyeComfort: Non

## Dimensions et poids du produit

- Hauteur: 11.2 cm
- Longueur: 62.8 cm
- Poids net: 2.235 kg
- Largeur: 13.1 cm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- Rendement en lumen total de l'équipement (caché): 1'400 lm
- Rendement en lumen de l'ampoule inclus: 350 lm
- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 50 W
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1000 lm
- Technologie d'ampoule: LED, 230 V
- Couleur de lumière: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Puissance électrique: 50-60 Hz
- Éclairage à intensité variable: Oui
- LED: Oui
- LED intégrée: Non
- Nombre d'ampoules: 4
- Fixation/culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: 5 W
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 5.5 W
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: I - mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Possibilité de remplacement de la source lumineuse: Source lumineuse LED remplaçable par l'utilisateur final

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696164105
- Poids net: 2.235 kg
- Poids brut: 2.797 kg
- Hauteur: 109.000 mm
- Longueur: 198.000 mm
- Largeur: 621.000 mm
- Numéro de matériaux (12NC): 915005515901



Date de publication:  
2023-11-08  
Version: 0.789

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)