

PHILIPS

Spot luminos de
prelungire unic Buckram

Hue cu ambianță albă

Spot luminos, extensie

GU10

Alb

Control inteligent cu Hue
Bridge*



50471/31/P8



Luminează-ți momentele

Extinde-ți sistemul Philips Hue cu spoturi suplimentare cu lumină albă de ambianță și savurează lumina albă caldă sau rece. Pentru control inteligent, nu ai nevoie decât de Hue Bridge inclus în kitul de bază. Conectează spotul la consolă și controlează-l așa cum dorești.

Luminează-ți momentele

- Relaxează-te, citește, concentrează-te și umple-te de energie cu rețelele de lumină
- Reglare fără instalare
- Controlați lumina așa cum doriți
- Creează ambianța dorită, de la lumină albă caldă la lumină naturală rece
- Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanță
- Setări temporizatoare pentru confortul dvs.
- Necesită Bridge sau un întrerupător
- Trezește-te și mergi la culcare în mod natural

Design și lumină de înaltă calitate

- Lumină intensă

Iluminat pentru confortul și liniștea dvs. sufletească

- Montare ușoară ClickFix

Repere

Lumină pentru rutinele tale zilnice



Lumina ne influențează starea de spirit și comportamentul. Philips Hue te ajută să îți personalizezi rutinele zilnice și să le transformi în momente plăcute. Sari peste cafeaua de dimineață și pregătește-te pentru sarcinile zilnice cu lumină naturală albă, rece și intensă, care îți stimulează trupul și mintea. Păstrează-ți concentrarea cu lumină albă intensă, reglată fin. Sau relaxează-te cu strălucirea plăcută a luminii albe pentru un sfârșit de zi perfect.

Reglare fără instalare



Descoperiți reglarea lină garantată a intensității cu Philips Hue. Nici prea strălucitor. Nici prea întunecat. Exact așa cum trebuie. Nu este nevoie de fire, de un electrician sau de instalație

Controlați lumina așa cum doriți



Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple HomeKit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.

Creează-ți ambianța




Creează ambianța potrivită pentru orice moment și decorează-ți locuința cu lumină albă caldă sau rece. Te poți bucura de diferite stiluri pe parcursul anului, indiferent că e vorba de lumină albă clară care îți amintește de o briză primăvărată, de lumina albă caldă a soarelui de vară sau de lumina naturală rece a iernii. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue Bridge.

Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanță



Cu aplicațiile Philips Hue pentru iOS și pentru Android, poți să controlezi luminile de la distanță oriunde te afli. Verifică dacă nu ai uitat luminile aprinse înainte de a pleca de acasă și aprinde-le dacă lucrezi până târziu. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue Bridge.

Temporizatoare pentru confortul dvs.



Philips Hue poate face să pară că ești acasă atunci când ești plecat, folosind funcția de programare din aplicația Philips Hue. Programează luminile să se aprindă la o oră prestabilită, astfel încât acestea să fie aprinse atunci când ajungi acasă. Poți chiar programa ca luminile să se aprindă la ore diferite în unele camere. Și, desigur, poți programa luminile să se stingă treptat în timpul nopții, pentru a nu-ți mai face griji că ai uitat vreo lumină aprinsă. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue Bridge.

Necesită Bridge sau un întrerupător



Conectează-ți luminile Philips Hue la Bridge pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue. Sau controlează luminile Philips Hue cu variatorul Philips Hue pentru a le aprinde/stinge și a le regla intensitatea sau pentru a trece prin toate rețetele de lumină.

Trezește-te și mergi la culcare



Philips Hue vă va ajuta să vă treziți așa cum vă place și să începeți ziua cu forțe proaspete. Intensitatea luminii crește treptat, imitând efectul răsăritului. Vă veți trezi astfel natural, fără a fi treziți de sunetul puternic al ceasului deșteptător. Începeți ziua așa cum trebuie. Seara, lumina albă caldă relaxantă vă ajută să vă destindeți, să vă relaxați și să vă pregătiți corpul pentru un somn odihnitor. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue bridge.

Lumină intensă



Lampă de înaltă calitate cu o putere luminoasă ridicată, care furnizează suficientă lumină albă pentru orice moment sau activitate.

Montare ușoară ClickFix



Instalați spotul luminos cu ușurință și fără ajutor. Datorită ClickFix, nu este nevoie de încă o pereche de mâini. Pur și simplu montați suportul pe plafon, conectați firele, apoi fixați lampa cu o singură mișcare.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: alb
- Material: metal

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Da
- Montare click!FIX: Da
- Intensitate reglabilă cu aplicația și întrerupătorul Hue: Da
- Lămpi LED incluse: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor
- Stil: Modern
- Tip: Spot luminos
- EyeComfort: Nu

Consum de energie

- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 10,3 cm
- Lungime: 10,2 cm
- Greutate netă: 0,490 kg
- Lățime: 10,2 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat (ascuns): 350 lm
- Flux luminos bec inclus: 350 lm
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 50 W
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 250 lm
- Tehnologie bec: LED, 230 V
- Culoare lumină: Hue cu ambianță albă 2200-6500
- Alimentare de la rețea: 50 – 60 Hz
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- LED: Da
- LED încorporat: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: A
- Instalația de iluminat este compatibilă cu bec(urile) din clasa: A+ până la E
- Număr de becuri: 1
- Soclu/fasung: GU10
- Puterea becului inclus: 5 W
- Putere maximă a becului de înlocuire: 5.5 W
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: I – împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.702

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com