

PHILIPS

Buckram 2-lichts spotbalk

Hue White ambiance

Inclusief Hue Dimmer switch

GU10

Zwart

Slimme bediening met Hue Bridge*



50472/30/P7



Licht voor elk moment

De Philips Hue white ambiance opbouwspot Buckram worden geleverd met een draadloze dimmer en een white ambiance GU10 LED-lamp die je helpt te ontspannen, lezen, concentreren en energie opdoen. Geniet van natuurlijk wit licht dat je kunt aanpassen aan je dagelijkse bezigheden.

Licht voor elk moment

- Ontspannen, lezen, concentreren en energie opdoen met lichtrecepten
- Gemakkelijke draadloze bediening met de dimmer switch (meegeleverd)

Licht en ontwerp van hoge kwaliteit

- Hoge lichtopbrengst

Volledige bediening via smartphone of tablet met de Hue Bridge

- Volledige bediening via smartphone of tablet met de Hue Bridge
- Creëer je eigen sfeer met warmwit tot koel daglicht
- Bedien het op jouw manier
- Slimme bediening, thuis en als je weg bent
- Stel handige timers in
- Natuurlijk wakker worden en gaan slapen

Gemakkelijke verlichting zonder zorgen

- Eenvoudige montage dankzij Click!FIX

Kenmerken

Licht voor je dagelijkse activiteiten



Licht beïnvloedt onze stemming en ons gedrag. Philips Hue kan je helpen je dagelijkse bezigheden te veranderen in momenten waar je van geniet. Maak je klaar voor de dag met koel, helder wit daglicht dat je helpt je lichaam en geest te ontwakken. Blijf geconcentreerd met fijn afgestemd helder wit licht. Of leg je benen omhoog en ontspan met een zachte gloed van wit licht voor een perfect einde van de dag.

Dimmer (meegeleverd)



Met de dimmer switch op batterijvoeding voor Philips Hue kun je gemakkelijk het licht van je white ambiance lampen regelen. Blader door de vier verschillende lichtscènes door eenvoudig op de 'aan'-knop te drukken, dim of versterk het licht, en ga zitten voor gebruiksgemak. De dimmer kan in zijn kleine en elegante houder overal geplaatst worden en heeft geen bedrading nodig. Gebruik hem als afstandsbediening of als lichtschakelaar aan de wand, en geniet van het juiste lichtrecept voor elk moment van je dag. Je kunt met één dimmer tot 10 Hue lampen bedienen.

Hoge lichtopbrengst



Licht van hoge kwaliteit met een grote lichtsterkte die zorgt voor volop wit licht voor elke taak of gelegenheid.

Volledige bediening met de Hue Bridge




Verbind je Philips Hue lampen met de Bridge en ontgrendel de eindeloze mogelijkheden van het systeem.

Creëer de gewenste sfeer



Schep voor elk moment de juiste sfeer en decoreer je woning met warm tot koelwit licht. Profiteer het hele jaar door van verschillende stijlen, met helderwit licht dat doet denken aan een frisse lentebries, het warmwitte licht van de zomerzon of ijskoud winters daglicht.

Bedien het op jouw manier




Verbind jouw Philips Hue lampen met de Bridge en ontdek de eindeloze mogelijkheden. Bedien de lampen vanaf je smartphone of tablet via de Philips Hue app, of voeg schakelaars toe aan je systeem om je lampen te activeren. Stel voor een complete beleving van Philips Hue timers, waarschuwingen, alarmen en meer in. Philips Hue werkt zelfs met Amazon Alexa, Apple Homekit en Google Home zodat je je lampen met je eigen stem kunt bedienen.

Slimme bediening, thuis en als je weg bent



Met de apps voor Philips Hue op iOS en Android kun je je lampen op afstand bedienen van waar je ook bent. Controleer of je de lampen wel hebt uitgedaan voordat je van huis vertrok of schakel ze in als je moet overwerken. Voor deze functie is verbinding met de Philips Hue Bridge vereist.


Handige timers



Met de timerfunctie in de Philips Hue app kan Philips Hue het doen lijken of je thuis bent, ook al ben je dat niet. Stel de lampen zo in dat ze op een vooraf ingestelde tijd gaan branden, zodat ze aan zijn als je thuiskomt. Je kunt zelfs instellen dat het licht in bepaalde kamers op verschillende tijdstippen aan gaat. En natuurlijk kun je de lampen 's avonds geleidelijk uit laten gaan, zodat je nooit zorgen hoeft te hebben of je misschien lampen hebt laten branden. Voor deze functie is

verbinding met de Philips Hue Bridge vereist.

Natuurlijk wakker worden en gaan slapen



Philips Hue helpt je uit bed te komen op de manier die jij wilt en helpt je zo je dag met een fris gevoel te beginnen. De lichtsterkte neemt geleidelijk toe om het effect van een zonsopkomst na te bootsen. Daardoor word je op een natuurlijke manier wakker in plaats van gewekt te worden door het lawaai van een wekker. Begin je dag goed. 's Avonds helpt het ontspannende warmwitte licht je te ontspannen en je lichaam voor te bereiden op een goede nachtrust. Voor deze functie is verbinding met de Philips Hue bridge vereist.

Eenvoudige montage dankzij Click!FIX



Installeer uw spotlicht eenvoudig en helemaal zelf. Dankzij Click!FIX kunt u de lamp zelf en zonder enige hulp installeren. Monteer de beugel aan het plafond, sluit de draden aan en klik en bevestig de lamp in 1 keer.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: zwart
- Materiaal: metaal

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Ja
- click!FIX-bevestiging: Ja
- Dimbaar met Hue app en dimmer: Ja
- Hue dimmer: Ja
- Inclusief LED-lamp(en): Ja

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Woonkamer/slaapkamer
- Stijl: Modern
- Type: Spot
- EyeComfort: Nee

Afmetingen en gewicht van product

- Hoogte: 10,3 cm
- Lengte: 25,2 cm
- Nettogewicht: 0,805 kg
- Breedte: 8,2 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 15.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur (verborgen): 700 lm
- Lichtstroom in lumen meegeleverde lamp: 350 lm
- Lichtbron gelijk aan traditionele lamp van: 50 W
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 500 lm
- Lamptechnologie: LED, 230 V
- Lichtkleur: 2200-6500, Hue White ambiance
- Netspanning: 50-60 Hz
- Dimbare lamp: Ja
- LED: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Aantal lampen: 2
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Wattage meegeleverde lamp: 5 W
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 5.5 W
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: I – geaard
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Vervangbaarheid van lichtbron: Door een eindgebruiker vervangbare LED-lichtbron

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8718696164136
- Nettogewicht: 0,805 kg
- Brutogewicht: 1,070 kg
- Hoogte: 131,000 mm
- Lengte: 134,000 mm
- Breedte: 265,000 mm
- Materiaalnummer (12NC): 915005516201



Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.830

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com