

PHILIPS

Dvojité bodové svítidlo Buckram

Hue White Ambiance

Vypínač se stmívačem součástí
balení


GU10

White

Chytré ovládání pomocí Hue
bridge*



50472/31/P7



Světlo pro vaše chvíle

Bodová světla Buckram systému Philips Hue s bílou atmosférou jsou vybavena kombinací bezdrátového přepínače ztlumení a bílé žárovky GU10 LED, která vám pomůže odpočívat, číst si, soustředit se a dodá vám energii. Užijte si přirozené bílé světlo, které se přizpůsobuje vašim každodenním aktivitám.

Světlo pro vaše chvíle

- Uvolněte se, čtěte si, soustřeďte se a dobijte energii díky světelným schémátům
- Jednoduché a bezdrátové ovládání s přepínačem ztlumení (součást balení)

Vysoce kvalitní osvětlení a design

- Vysoký světelný výkon

Plné ovládání z chytrého zařízení pomocí Philips Hue Bridge

- Plné ovládání z chytrého zařízení pomocí Philips Hue Bridge
- Vytvořte si své prostředí s osvětlením v barvě od teplé bílé po studené denní světlo
- Ovládejte světla podle svých představ
- Chytré ovládání doma i mimo domov
- Nastavte si časovač pro své pohodlí
- Vstávejte a chodte spát přirozeně

Osvětlení, jež vám dá pohodlí a klid

- ClickFix pro snadnou montáž

Přednosti

Světlo pro vaše každodenní činnosti



Světlo ovlivňuje naši náladu a chování. Světla Philips Hue vám pomáhají přeměnit každodenní návyky na něco, co vás baví. Vynechejte ranní kávu a připravte se na den s pomocí chladného, jasně bílého denního světla, které vám vlije energii do žil, rozproudí vaši mysl a povzbudí vás. Udržte svou pozornost pomocí dokonale vyladěného jasně bílého světla. Nebo si dejte nohy nahoru a relaxujte při měkké záři bílého světla pro perfektní závěr dne.

Stmívač (součást balení)




Přepínačem ztlumení Philips Hue napájeným baterií můžete snadno ovládat svá světla s bílou atmosférou. Pouhým stisknutím tlačítka můžete procházet 4 různé světelné scény, ztlumit nebo rozjasnit světlo a nastavit ho na snadné používání. Přepínač ztlumení je možné umístit kamkoli v malém a elegantním doku, aniž byste potřebovali kabely. Můžete ho používat jako dálkové ovládání nebo přepínač světla na stěně a užívat si to správné světlo v každém okamžiku. K jednomu přepínači ztlumení můžete přidat až 10 světél Hue.

Vysoký světelný výkon



Vysoce kvalitní osvětlení se silným světelným výkonem vydávající spoustu bílého světla pro každý okamžik nebo úkol.

Plné ovládání s Philips Hue Bridge




Připojte Bridge a světla Philips Hue a otevřete si cestu k nekonečným možnostem systému.

Vykouzlete prostředí podle sebe



Kdykoli si vytvoříte tu správnou atmosféru a zkrášlete si domov bílým světlem s rozsahem od teplých po chladné tóny. Užijte si různé styly osvětlení v průběhu roku, například jasné bílé světlo připomínající jarní vánek, teplé bílé světlo evokující letní slunce nebo zimní ledově chladné denní světlo.

Ovládejte světla podle svých představ




Připojte svá světla Philips Hue k můstku a pusťte se do nekonečného objevování nových možností. Ovládejte světla z chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace Philips Hue nebo doplňte do systému spínací prvky, které budou světla aktivovat. Vychutnejte si osvětlení Philips Hue naplno díky časovačům, upozorněním, výstrahám a dalším funkcím. Philips Hue funguje i s technologiemi Amazon Alexa, Apple HomeKit a Google Home, které vám umožní ovládat světla hlasem.

Chytré ovládání doma i mimo domov



Pomocí aplikací Philips Hue pro systémy iOS a Android můžete světla ovládat dálkově, bez ohledu na to, kde se nacházíte. Zkontrolujte, jestli jste nezapomněli při odchodu z domova zhasnout, a rozsviňte, když zůstanete dlouho v práci. Tato funkce vyžaduje propojení s můstkem Philips Hue.


Časovače pro vaše pohodlí



Díky osvětlení Philips Hue se pomocí funkce rozvrhu v aplikaci Philips Hue můžete tvářit, že jste doma, i když nejste. Nastavte světla tak, aby se zapnula v předvolený čas, takže při vašem návratu domů budou svítit. Můžete také nastavit, aby se v různých místnostech světla zapínala v různé denní doby. A v noci je samozřejmě možné světla nastavit tak, aby se postupně zhasínala, takže se nebudete muset nikdy bát, jestli jste někde nenechali rozsvíceno. Tato funkce

vyžaduje propojení s můstkem Philips Hue.

Probouzejte se a usínejte



Philips Hue vám pomůže vstávat z postele způsobem, jaký vám vyhovuje, takže se budete probouzet s pocitem, že jste odpočatí. Jasnost světla se postupně zvyšuje a tím napodobuje efekt východu slunce a pomáhá vám vstávat přirozeně, místo aby vás budil hlasitý zvuk budíku. Začínáte svůj den správným způsobem. Večer vám relaxační teplé bílé světlo pomůže uvolnit se, odpočinout si a připravit tělo na kvalitní noční spánek. Tato funkce vyžaduje propojení s můstkem Philips Hue Bridge.

ClickFix pro snadnou montáž



Namontujte si své bodové svítidlo snadno i sami. Díky systému ClickFix k tomu nepotřebujete další osobu. Konzolu jednoduše připevníte ke stropu, připojíte kabely a poté upevníte svítidlo v jednom kroku.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: bílá
- Materiál: kov

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ano
- Upevnění click!FIX: Ano
- Možnost ztlumení pomocí vypínače Hue Switch a aplikace Hue: Ano
- Vypínač Hue: Ano
- Obsahuje LED žárovku/žárovky: Ano

Různé

- Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
- Styl: Moderní
- Typ: Bodové svítidlo
- EyeComfort: Ne

Spotřeba elektrické energie

- Třída energetické účinnosti (EEL): A

Rozměry a hmotnost výrobku

- Výška: 10,3 cm
- Délka: 25,2 cm
- Čistá hmotnost: 0,805 kg
- Šířka: 8,2 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Celkový světelný tok svítidla (skryto): 700 lm
- Světelný tok žárovky: 350 lm
- Světelný zdroj odpovídá klasické žárovce s výkonem: 50 W
- Celkový světelný tok svítidla: 500 lm
- Technologie žárovky: LED, 230 V
- Barva světla: 2200–6500 Hue White Ambiance
- Napájení ze sítě: 50–60 Hz
- Ztlumitelné svítidlo: Ano
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: A
- Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: A+ až E
- Počet žárovek: 2
- Patice/objímka: GU10
- Příkon žárovky: 5 W
- Maximální příkon náhradní žárovky: 5.5 W
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano



Datum vydání: 2023-11-06
Verze: 0.709

© 2023 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com