

# PHILIPS

## Dvojité bodové svietidlo Buckram

Hue White ambiance

Vrátane stmievacieho spínača


GU10

Biela

Inteligentné ovládanie – Hue  
Bridge\*



50472/31/P7



## Svetlo pre vaše chvíle

Biele ambientné bodové svietidlá Buckram značky Philips so systémom Hue prinášajú kombináciu bezdrôtového stmievacieho spínača a bielej ambientnej žiarovky LED s päticou GU10, ktorá vám pomôže pri relaxe, čítaní, sústredení alebo vám dodá energiu. Vychutnajte si prirodzené biele svetlo, ktoré sa prispôsobí vašim každodenným aktivitám.

### Svetlo pre vaše chvíle

- Relaxujte, čítajte si, koncentrujte sa a dobíjajte si energiu so svetelnými scénami
- Jednoduché a bezdrôtové ovládanie so stmievacím spínačom (súčasť balenia)

### Svetlo a dizajn najvyššej kvality

- Vysoký svetelný výkon

### Úplná kontrola z inteligentného zariadenia premostením Hue

- Úplná kontrola z inteligentného zariadenia premostením Hue
- Vytvorte si vlastnú atmosféru od teplého bieleho svetla až po chladné denné svetlo
- Majte veci pod kontrolou
- Ovládanie cez aplikáciu – doma i mimo domova
- Nastavte si časovače pre ešte vyššie pohodlie
- Prirodzené vstávanie i zaspávanie

### Osvetlenie, ktoré vám zaistí pohodlie a relax

- ClickFix – jednoduchá montáž

# Hlavné prvky

## Osvetlenie pre vaše denné aktivity



Svetlo ovplyvňuje našu náladu a správanie. Svetidlá Philips Hue vám môžu pomôcť pretaviť denné rutiny na momenty, ktoré si dokážete naozaj vychutnať. Vynechajte rannú kávu a pripravte sa na deň v atmosfére studeného jasného bieleho denného svetla, vďaka ktorej budú vaše telo i myseľ nabité energiou. Podporte svoju sústredenosť s jemne vyladeným jasným bielym svetlom. Alebo si len vyložte nohy a relaxujte pri ľahkom žiarení bieleho svetla, s ktorým dokonale ukončíte deň.

## Stmievací spínač (súčasť balenia)



Vďaka stmievaciemu spínaču napájanému z batérie pre systém Philips Hue môžete jednoducho ovládať svoje biele ambientné svetlá. Jednoducho prechádzajte cez 4 rôzne svetelné scény jednoduchým stlačením tlačidla alebo stmievajte a zosilňujte žiarovky. Stmievací spínač môžete umiestniť kamkoľvek do malého a elegantného doku bez drôtov. Používajte ho ako nástenné diaľkové ovládanie alebo spínač svetla a vychutnajte si tú správnu svetelnú scénu pre každý jeden okamih vášho dňa. K jednému stmievaciemu spínaču môžete pridať až 10 svetiel Hue.

## Vysoký svetelný výkon



Vysokokvalitné svetidlo s intenzívnym svetelným výstupom vytvára dostatok bieleho svetla na každú príležitosť a úlohu.

## Úplná kontrola pomocou premostenia Hue




Pripojte svetlá k premosteniu Philips Hue a začnite objavovať nekonečné možnosti tohto systému.

## Vytvorte si vlastnú atmosféru



Nastavte správnu atmosféru pre každú chvíľu a ozdobte svoj domov zmesou teplého a chladného bieleho svetla. Môžete sa tešiť z rôznych štýlov po celý rok, či už vám jasné biele svetlo pripomína jarný vánok, teplé biele svetlo zasa letné slnko alebo vo vás ľadovo chladné denné svetlo evokuje zimu.

## Majte veci pod kontrolou




Pripojte svetlá k premosteniu Philips Hue a začnite objavovať nekonečné možnosti. Pomocou aplikácie Philips Hue ovládajte svetlá cez smartfón alebo tablet, prípadne pridajte k svojmu systému spínače na aktiváciu svetiel. Nastavte časovače, upozornenia, budíky a ďalšie funkcie, aby ste si mohli naplno vychutnať možnosti, ktoré ponúkajú svetlá Philips Hue. Systém Philips Hue podporuje používanie asistenta Amazon Alexa, Apple HomeKit a Asistenta Google a umožňuje ovládať svetlá pomocou hlasu.

## Ovládanie cez aplikáciu – doma i mimo domova



Pomocou aplikácie Philips Hue pre systémy iOS a Android môžete ovládať svoje svetlá na diaľku bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Skontrolujte, či ste pri odchode z domu nenechali rozsvietené, prípadne rozsviette, ak zostávate dlhšie v práci. Táto funkcionálna vyžaduje premostenie Philips Hue.

### Časovače poskytujúce ešte viac pohodlia



Súčasťou aplikácie Philips Hue je funkcia plánovania, vďaka ktorej môžu svetlá Philips Hue vytvoriť dojem, že ste doma, aj keď ste práve preč. Nastavte svetlá, aby sa zapli v prednastavenom čase a po vašom príchode domov boli zapnuté. Dokonca môžete nastaviť rôzne časy pre osvetlenie jednotlivých miestností. A taktiež môžete svetlá nastaviť, aby sa počas noci postupne vyplli, takže si už nemusíte robiť starosti, či ste nechali

niektoré zo svetiel zapnuté. Táto funkcionálna vyžaduje premostenie Philips Hue.

### Vstávanie a zaspávanie



So svetlom Philips Hue môžete zabudnúť na neprijemnosti súvisiace s ranným vstávaním. Začnite svoj deň s pocitom sviežosti. Intenzita jasu postupne narastá a napodobňuje efekt svitania, čo vám pomôže pri prirodzenom prebudení namiesto prebúdzania sa na hlasný zvuk budíka. Začnite svoj deň správnym spôsobom. Večer vám zasa relaxačné teplé biele svetlo pomôže uvoľniť sa, relaxovať a pripraviť svoje telo na kvalitný nočný spánok. Táto funkcionálna vyžaduje premostenie Philips Hue.

### ClickFix – jednoduchá montáž



Bodové svetlo si jednoducho nainštalujete sami. Vďaka systému ClickFix nebudete potrebovať pomoc druhej osoby. Jednoducho upevníte držiak na strop, pripojíte vodiče, zacvaknete a súčasne zaistíte svietidlo.

## Technické údaje

### Dizajn a povrchová úprava

- Farba: biela
- Materiál: kov

### Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: áno
- Upevnenie click!FIX: áno
- Stmievateľné pomocou aplikácie a spínača Hue: áno
- Spínač Hue: áno
- Vráťane žiaroviek LED: áno

### Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Obývačka a spálňa
- Štýl: Moderné
- Typ: Bodové svietidlo
- EyeComfort: Nie

### Spotreba energie

- Označenie energetickej účinnosti (EEL): A

### Rozmery a hmotnosť výrobku

- Výška: 10,3 cm
- Dĺžka: 25,2 cm
- Netto hmotnosť: 0,805 kg
- Šírka: 8,2 cm

### Servis

- Záruka: 2 roky

**Technické špecifikácie**

- Životnosť až: 15 000 h
- Celkový výstup svetidla v lúmenoch (skryté): 700 lm
- Výstup pribalenej žiarovky v lúmenoch: 350 lm
- Svetelný zdroj zodpovedá tradičnej žiarovke: 50 W
- Celkový výstup svetidla v lúmenoch: 500 lm
- Technológia žiarovky: LED, 230 V
- Farba svetla: 2200 – 6500 Hue White Ambiance
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Svetidlo s možnosťou stmievania: áno
- LED: áno
- Zabudované LED: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: A
- Svetidlo je kompatibilné so žiarovkou (žiarovkami) triedy: A+ až E
- Počet žiaroviek: 2
- Objímka/pätica: GU10
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5 W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 5.5 W
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno



Dátum vydania: 2023-11-10  
Verzia: 0.687

© 2023 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)