

PHILIPS

Spot luminos triplu Buckram

Hue cu ambianță albă

Întrerupător cu variator inclus

GU10

Negru

Control inteligent cu Hue
Bridge*



50473/30/P7



Luminează-ți momentele

Spoturile Buckram cu lumină albă de ambianță din gama Philips Hue sunt furnizate cu un variator wireless și un bec cu LED GU10 cu lumină albă de ambianță care te ajută să te relaxezi, să citești, să te concentrezi și să te umpli de energie. Bucură-te de lumină albă naturală care se adaptează la rutina ta zilnică.

Luminează-ți momentele

- Relaxează-te, citește, concentrează-te și umple-te de energie cu rețele de lumină
- Control simplu și wireless cu întrerupătorul cu variator (inclus)

Design și lumină de înaltă calitate

- Lumină intensă

Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge

- Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge
- Creează ambianța dorită, de la lumină albă caldă la lumină naturală rece
- Controlează lumina așa cum dorești
- Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanță
- Setează temporizatoarele pentru confortul dvs.
- Trezește-te și mergi la culcare în mod natural

Iluminat pentru confortul și liniștea dvs. sufletească

- Montare ușoară ClickFix

Repere

Lumină pentru rutinele tale zilnice



Lumina ne influențează starea de spirit și comportamentul. Philips Hue te ajută să îți personalizezi rutinele zilnice și să le transformi în momente plăcute. Sari peste cafeaua de dimineață și pregătește-te pentru sarcinile zilnice cu lumină naturală albă, rece și intensă, care îți stimulează trupul și mintea. Păstrează-ți concentrarea cu lumină albă intensă, reglată fin. Sau relaxează-te cu strălucirea plăcută a luminii albe pentru un sfârșit de zi perfect.

Întrerupător cu variator (inclus)



Întrerupătorul cu variator alimentat de baterii pentru Philips Hue, poți controla ușor lumina lămpilor albe de ambianță. Alege unul dintre cele 4 scenarii de lumină prin simpla apăsare a butonului de aprindere, modifică intensitatea luminii și bucură-te de ușurința de utilizare. Variatorul poate fi amplasat oriunde în suportul său de ancorare mic și elegant și nu are nevoie de cabluri. Folosește-l ca telecomandă sau ca întrerupător de perete și bucură-te de rețeta ideală de lumină pentru fiecare moment al zilei. Poți să adaugi până la 10 lămpi Hue la un întrerupător cu variator.

Lumină intensă



Lampă de înaltă calitate cu o putere luminoasă ridicată, care furnizează suficientă lumină albă pentru orice moment sau activitate.

Control deplin cu consola Hue




Conectează-ți luminile Philips Hue la consolă pentru a profita de posibilitățile nelimitate ale sistemului.

Creează-ți ambianța



Creează ambianța potrivită pentru orice moment din zi și decorează-ți locuința cu lumină albă caldă sau rece. Te poți bucura de diferite stiluri pe parcursul anului, indiferent că e vorba de lumină albă clară care îți amintește de o briză primăvărată, de lumina albă caldă a soarelui de vară sau de lumina naturală rece a iernii.

Controlați lumina așa cum doriți




Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple HomeKit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.

Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanță




Cu aplicațiile Philips Hue pentru iOS și pentru Android, poți să controlezi luminile de la distanță oriunde te afli. Verifică dacă nu ai uitat luminile aprinse înainte de a pleca de acasă și aprinde-le dacă lucrezi până târziu. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue Bridge.

Temporizatoare pentru confortul dvs.

Philips Hue poate face să pară că ești acasă atunci când ești plecat, folosind funcția de programare din aplicația Philips Hue. Programează luminile să se aprindă la o oră prestabilită, astfel încât acestea să fie aprinse atunci când ajungi acasă. Poți chiar programa ca luminile să se aprindă la ore diferite în unele camere. Și, desigur, poți programa luminile să se stingă treptat în timpul nopții, pentru a nu-ți mai face griji că ai uitat vreo lumină aprinsă.

Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue Bridge.

Trezește-te și mergi la culcare

Philips Hue vă va ajuta să vă treziți așa cum vă place și să începeți ziua cu forțe proaspete. Intensitatea luminii crește treptat, imitând efectul răsăritului. Vă veți trezi astfel natural, fără a fi treziți de sunetul puternic al ceasului deșteptător. Începeți ziua așa cum trebuie. Seara, lumina albă caldă relaxantă vă ajută să vă destindeți, să vă relaxați și să vă pregătiți corpul pentru un somn odihnitor. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue bridge.

Montare ușoară ClickFix

Instalați spotul luminos cu ușurință și fără ajutor. Datorită ClickFix, nu este nevoie de încă o pereche de mâini. Pur și simplu montați suportul pe plafon, conectați firele, apoi fixați lampa cu o singură mișcare.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: negru
- Material: metal

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Da
- Montare click!FIX: Da
- Intensitate reglabilă cu aplicația și întrerupătorul Hue: Da
- Întrerupător cu variator Hue: Da
- Lămpi LED incluse: Da

Diverse

- Concepută special pentru: Cameră de zi și dormitor
- Stil: Modern
- Tip: Spot luminos
- EyeComfort: Nu

Consum de energie

- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 10,3 cm
- Lungime: 44,8 cm
- Greutate netă: 1,225 kg
- Lățime: 8,2 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat (ascuns): 1.050 lm
- Flux luminos bec inclus: 350 lm
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 50 W
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 750 lm
- Tehnologie bec: LED, 230 V
- Culoare lumină: Hue cu ambianță albă 2200-6500
- Alimentare de la rețea: 50 - 60 Hz
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- LED: Da
- LED încorporat: Nu
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: A
- Instalația de iluminat este compatibilă cu bec(urile) din clasa: A+ până la E
- Număr de becuri: 3
- Soclu/fasung: GU10
- Puterea becului inclus: 5 W
- Putere maximă a becului de înlocuire: 5.5 W
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: I - împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.694

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com