

# PHILIPS

Trigubas taškinis  
šviestuvas „Buckram“

Baltos šviesos lemputės

šviesos srauto reguliavimo  
valdiklis


GU10

Balta

Išmanusis valdiklis dėka  
duomenų šakotuvo „Hue  
Bridge“\*\*



50473/31/P7



## Apšvietimas įvairioms gyvenimo akimirkoms

„Philips Hue white ambiance Buckram“ taškiniai šviestuvai tiekiami su belaidžiu apšvietimo reguliatoriumi ir balto apšvietimo GU10 šviesos diodų elektros lempute, leidžiančia atsipalaiduoti, skaityti, susikaupti ir suteikiančia energijos. Mėgaukitės natūralia balta šviesa, pritaikoma prie jūsų kasdienės rutinos.

### Apšvietimas įvairioms gyvenimo akimirkoms

- Atpalaiduojantis, skaitymo, koncentruotas ir energijos teikiantis apšvietimas
- Paprastas valdymas naudojant belaidį apšvietimo reguliatorių (pridėtas)

### Aukštos kokybės apšvietimas ir dizainas

- Daugiau šviesos srauto

### Įdiegę duomenų šakotuvą „Hue Bridge“, šviesas valdykite išmaniuoju įrenginiu

- Įdiegę „Hue Bridge“, šviesas valdykite išmaniuoju įrenginiu
- Susikurkite norimą aplinką, nustatydami norimą apšvietimą – nuo šiltai baltos iki šaltai ryškios dienos šviesos
- Valdykite savo būdu
- Išmanusis valdymas namuose ir išvykus
- Nustatykite laikmačius, kad būtų patogiu
- Lengvai atsibuskite ir užmirkite

### Patogumo ir ramybės suteikiantis apšvietimas

- Lengvas „ClickFix“ tvirtinimas

# Ypatybės

## Apšvietimas kasdienei rutinai



Šviesa turi įtakos mūsų nuotaikai ir elgesiui. Su „Philips Hue“ asmeniškai pritaikykite kasdienę rutiną taip, kad mėgautumėtės jos akimirkomis. Praleiskite rytinės kavos gėrimą ir pasiruoškite dienai šviečiant šaltai, ryškiai, baltai dienos šviesai, kuri suteikia energijos kūnui ir protui. Susikoncentruokite šviečiant švelniai ir ryškiai baltai šviesai. Arba ištieskite kojas ir atsipalaiduokite apgaubti švelnios baltos šviesos, kad diena pasibaigtų idealiai.

## Apšvietimo reguliatorius (priedas)



Baterijomis maitinamu „Philips Hue“ apšvietimo reguliatoriumi galite nesunkiai valdyti baltos šviesos lemputes. Spausdami įjungimo mygtuką, slinkite per 4 skirtingas apšvietimo scenas ir lengvai paryškinkite arba pritemdykite šviesą. Apšvietimo jungiklį įdėkite į nedidelį elegantišką dėklą ir laikykite bet kur, nes jam nereikalingi laidai. Galite naudoti kaip nuotolinį valdiklį arba pritvirtinti prie sienos kaip šviesos jungiklį, kad kasdien mėgautumėtės tinkamiausia šviesa. Į vieną apšvietimo jungiklį galite įtraukti iki 10 „Hue“ lempučių.

## Daugiau šviesos srauto



Aukštos kokybės, galingo šviesos srauto apšvietimas skleidžia baltą šviesą, tinkamą kiekvienam momentui ar užduočiai.

## Visiškas valdymas naudojant duomenų šakotuvą „Hue Bridge“



Sujunkite „Philips Hue“ lemputes su „Philips Hue Bridge“, kad galėtumėte naudotis neribotomis sistemos galimybėmis.

## Kurkite aplinką



Nustatykite bet kuriai akimirksniui tinkamą apšvietimą ir papuoškite namus kintančiu apšvietimu – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos. Mėgaukitės skirtingais stiliais visus metus, nesvarbu, ar rinktumėtės gaivią baltą šviesą, primenančią pavasario brizą, šiltai baltą šviesą, panašią į vasaros saulę, ar žiemai būdingą ledo šaltumo dienos šviesą.

## Valdykite savo būdu




Prijunkite „Philips Hue“ lemputes prie „Philips Hue“ ir atraskite neaprepiamas galimybes. Valdykite šviesas išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje per „Philips Hue“ programą arba prijunkite prie sistemos reguliatorių, kad įjungtumėte šviesas. Nustatykite laikmačius, pranešimus, žadintuvus ir kt., kad galėtumėte nevaržomai mėgautis naudodami „Philips Hue“. „Philips Hue“ net veikia su „Amazon Alexa“, „Apple HomeKit“ ir „Google Home“, kad galėtumėte valdyti apšvietimą balsu.

## Išmanusis valdymas namuose ir išvykus



Su „Philips Hue“, naudodami „iOS“ ir „Android“ programėles, galite valdyti apšvietimą nuotoliniu būdu, kad ir kur būtumėte. Patikrinkite, ar nepamiršote išjungti šviesų išeidami iš namų, ir jas įjunkite, jei dirbate iki vėlumos. Šiai funkcijai reikalingas prisijungimas prie „Philips Hue Bridge“.

## Laikmačiai, kad būtų patogiu



„Philips Hue“ gali padaryti taip, jog atrodyt, kad esate namuose, kai jūsų ten nėra. Tam naudokite „Philips Hue“ programėlės planavimo funkciją. Nustatykite, kad šviesos įsijungtų numatytu laiku, tad grįžus namo šviesos bus įjungtos. Netgi galite nustatyti, kad šviesos kambariuose įsijungtų skirtingu metu. Ir žinoma, galite palaipsniui išjungti šviesas vakare, tad niekada nereikės jaudintis dėl neišjungtų šviesų. Šiai funkcijai

reikalingas prisijungimas prie „Philips Hue Bridge“.

## Atsibuskite ir užmirkite



Su „Philips Hue“ lengviau atsikelsite taip, kaip mėgstate, ir pradėsite dieną žvalūs. Šviesa ryškėja palaipsniui taip, kaip kylant saulei, todėl lengviau pabusite savaime vietoj to, kad jus pažadintų garsus žadintuvo signalas. Pradėkite dieną tinkamai. Vakare atpalaiduojanti šiltai balta šviesa padės nusiraminti, atsipalaiduoti ir paruošti kūną geram nakties miegui. Šiai funkcijai reikalingas prisijungimas prie „Philips Hue bridge“.

## Lengvas „ClickFix“ tvirtinimas



Taškinį apšvietimą pritvirtinkite lengvai ir be kitų pagalbos. Naudojant „ClickFix“ pagalba nereikalinga. Tiesiog pritvirtinkite laikiklį prie lubų, prijunkite laidus, spustelėkite ir vienu judesiu pritvirtinkite lempuotę.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: Metalas

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempuotės gaubtuvėlis: Taip
- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip
- Reguluojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip
- „Hue“ jungiklis: Taip
- Pridėta LED lempa (-os): Taip

## Kita

- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam
- Stilius: Modernus
- Tipas: Taškinis šviestuvas
- EyeComfort: Ne

## Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 10,3 cm
- Ilgis: 44,8 cm
- Grynas svoris: 1,225 kg
- Plotis: 8,2 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

### Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrengimo (paslėpto) skleidžiamų liumenų skaičius: 1 050 lm
- Pridedamos lemputės liumenų galia: 350 lm
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios galia: 50 W
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 750 lm
- Lemputės technologija: LED, 230 V
- Šviesos spalva: 2200–6500 baltos šviesos lemputės
- Elektros energija: 50–60 Hz
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- LED: Taip
- Integruotas LED: Ne
- Lempučių skaičius: 3

- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lemputės galia vatais: 5 W
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 5.5 W
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I – įžeminta
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinio pakeičiamumas: Replaceable LED light source by end-user

### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718696164143
- Grynas svoris: 1,225 kg
- Grynasis svoris: 1,616 kg
- Aukštis: 131,000 mm
- Ilgis: 134,000 mm
- Plotis: 467,000 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 915005516301



Išleidimo data: 2023-11-09  
Versija: 0.780

© 2023 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)