

PHILIPS

Spot encastrable Centura

Hue White and Color
Ambiance

Comprend ampoule LED GU10


Commande Bluetooth via
l'application

Contrôle avec l'application ou la
voix*

Ajoutez un pont Hue Bridge
pour débloquer plus de
fonctionnalités



50551/31/P7



Éclairage intelligent aisé


Le spot encastré blanc Philips Hue Centura blanc offre une ambiance parfaite pour chaque instant. Il est équipé d'une lampe LED White and Color Ambiance qui donne une lumière avec 50.000 nuances de blanc et 16 millions de couleurs. Il est donc idéal pour l'éclairage d'accentuation ou d'ambiance dans toute la maison. Vous pouvez allumer et éteindre le spot, varier sa luminosité et changer les couleurs directement via l'app Philips Hue Bluetooth. La connexion au Hue bridge offre toutes sortes de fonctionnalités intelligentes supplémentaires, telles que la personnalisation des scènes d'éclairage, le minutage et bien plus encore.

Éclairage intelligent

- Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce à l'application Bluetooth
- Contrôlez l'éclairage à l'aide de votre voix*
- Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes
- Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides
- Obtenez des scénarios lumineux parfaitement adaptés à vos activités quotidiennes
- Débloquez toute l'étendue des fonctionnalités de l'éclairage intelligent grâce au pont Hue

Points forts

Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce à l'application Bluetooth



Avec l'application Hue Bluetooth, vous pouvez contrôler vos lampes intelligentes Hue dans une seule pièce de votre maison. Ajoutez jusqu'à 10 lampes intelligentes et contrôlez-les toutes par simple pression d'un bouton sur votre appareil mobile.

Contrôlez l'éclairage à l'aide de votre voix*



Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un appairage a été fait avec un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Grâce à votre voix, contrôlez plusieurs éclairages dans une pièce ou une lampe unique.

Créez vos propres configurations de lumières colorées intelligentes



Transformez votre maison grâce à plus de 16 millions de couleurs, et créez instantanément l'ambiance adaptée à chaque événement. Par simple pression d'un bouton, vous pouvez générer une ambiance festive, transformer votre salon en cinéma, donner des accents colorés à votre intérieur, et plus encore.

Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides



Ces ampoules et luminaires offrent différentes teintes de lumière blanche chaude ou froide. Grâce à l'intensité entièrement réglable de la lumière la plus brillante à la plus légère, vous pouvez choisir une teinte et une luminosité parfaitement adaptées à vos besoins.

Obtenez des scénarios lumineux parfaitement adaptés à vos activités quotidiennes



Simplifiez-vous la vie et amusez-vous avec quatre scénarios lumineux prédéfinis spécialement personnalisables pour vos tâches quotidiennes : Réveil, Concentration, Lecture et Relaxation. Les deux ambiances aux tons froids, Réveil et Concentration, vous aident à démarrer le matin ou à rester concentré(e), tandis que les ambiances plus chaudes de Lecture et Relaxation vous aident à apprécier un bon livre et à vous apaiser l'esprit.

Débloquez toute l'étendue des fonctionnalités de l'éclairage intelligent grâce au pont Hue



Ajoutez un pont Hue (vendu séparément) à vos lampes intelligentes pour profiter pleinement des fonctionnalités de Philips Hue. Grâce à un pont Hue, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 lampes intelligentes contrôlables partout dans la maison. Créez des routines pour automatiser tout votre système d'éclairage d'intérieur intelligent. Contrôlez vos lampes lorsque vous n'êtes pas là ou

ajoutez des accessoires tels que des détecteurs de mouvement et des interrupteurs intelligents.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: white
- Matériaux: matières synthétiques

Divers

- Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à coucher, Cuisine
- Style: Des bureaux
- Type: Spot à encastrer
- EyeComfort: Non

Dimensions et poids du produit

- Longueur de découpe: 7,0 cm
- Largeur de découpe: 7,0 cm
- Longueur: 9,0 cm
- Poids net: 0,131 kg
- Distance d'encastrement: 10 cm
- Largeur: 9,0 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15.000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 350 lm
- Technologie d'ampoule: 240 V
- Puissance électrique: 50-60 Hz
- Éclairage à intensité variable: Oui
- LED: Oui
- LED intégrée: Non
- Nombre d'ampoules: 1
- Fixation/culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: 5.7 W
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 6 W
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: II - double isolation
- Source lumineuse remplaçable: Oui

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696171783
- Poids net: 0,131 kg
- Poids brut: 0,265 kg
- Hauteur: 142,000 mm
- Longueur: 77,000 mm
- Largeur: 142,000 mm
- Numéro de matériaux (12NC): 915005766901



Date de publication:
2023-11-08
Version: 0.257

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com