

# PHILIPS

Faretto doppio  
Bukko

LED SceneSwitch

Tre impostazioni di luce

Funziona con l'interruttore  
esistente

Perfetto per creare l'atmosfera  
ideale

LED gentile con i tuoi occhi, non  
arrecava fastidio



50602/31/P0



## Una lampada. Il tuo interruttore. Tre impostazioni di luce.

A volte vorresti cambiare l'atmosfera adattandola alle tue esigenze. Grazie ai faretti LED Philips SceneSwitch, puoi cambiare facilmente il tipo di luce tenendo il tuo interruttore a muro. Non sono richieste regolazioni o installazioni aggiuntive.

### L'illuminazione per i tuoi desideri e la tua tranquillità

- ClickFix facile montaggio
- per richiamare automaticamente le ultime impostazioni d'illuminazione
- Ottieni una luce LED di alta qualità a risparmio energetico
- Massima luminosità istantanea all'accensione
- Pensata per il comfort dei tuoi occhi
- Luce LED integrata
- Garanzia 5 anni per la tua tranquillità
- Ripristina le impostazioni predefinite del tuo faretto
- Elevata emissione luminosa - 860 lumen
- Durata della lampada fino a 25 anni

### Una luce versatile per ogni momento della tua giornata

- Cambia l'atmosfera utilizzando il tuo interruttore esistente

### Design superiore per un effetto luminoso ottimale

- Faretto con parte superiore regolabile per la massima flessibilità
- Il fascio di luce perfetto per un'illuminazione direzionata

# In evidenza

## ClickFix facile montaggio



Installa da solo e facilmente il tuo spot. Grazie a ClickFix, non è necessario alcun aiuto supplementare. Basta montare la staffa al soffitto, collegare i fili e fare semplicemente clic fissando la lampada con un solo gesto.

### per richiamare le ultime impostazioni

Questo faretto SceneSwitch è dotata di un chip di memoria integrato che memorizza l'ultima impostazione luminosa se l'interruttore rimane spento per più di 6 secondi. Se non passi spesso da un'attività all'altra, quando riaccendi la lampada la luce sarà ancora impostata sulla tua modalità preferita.

### Luce LED a risparmio energetico

Le luci LED fanno risparmiare fino all'80% di energia rispetto a un'illuminazione tradizionale con la stessa emissione luminosa. Quando acquisti una lampada o una lampadina LED Philips, inizi a risparmiare fin da subito. Per ogni fonte di luce che sostituisci con un LED, vedrai una bolletta energetica più bassa e ritorni economici immediati.

### Luminosità istantanea

Con i faretto LED Philips, non è più necessario attendere. Offrono immediatamente la massima luminosità appena accese. La loro luce bianca calda incandescente reale crea istantaneamente un'atmosfera accogliente e invitante.

## LED soffusi pensati per i tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

### Luce LED integrata

Questo faretto è dotato di una luce LED integrata di alta qualità che fornisce un'emissione luminosa ottimale.

### 5 anni di garanzia

Tutti i nostri faretto sono costruiti per durare nel tempo. Vengono forniti con una garanzia completa di 5 anni sul prodotto completo, garantendo un'illuminazione duratura ogni giorno.

### Ripristino impostazioni di fabbrica

Se utilizzi più lampadine SceneSwitch non più sincronizzate fra loro, dovrai semplicemente spegnere e riaccendere entro 1 secondo l'interruttore per ripristinarne le impostazioni predefinite.

### Elevata emissione luminosa - 860 lumen

Illumina la tua casa con luce di alta qualità

### Durata fino a 25 anni

Le luci LED durano più a lungo, evitandovi la seccatura di frequenti sostituzioni della vostra fonte luminosa. Ciò riduce in modo significativo i rifiuti, ma consente anche un risparmio economico a lungo termine.

## 3 impostazioni luce SceneSwitch

Cambia l'atmosfera della stanza adattandola alle tue esigenze. Grazie ai faretto LED Philips SceneSwitch, puoi cambiare facilmente le impostazioni da luce brillante, a luce naturale, fino a un'illuminazione calda e soffusa. Non sono necessari dimmer o installazioni aggiuntive. Tutto ciò che ti serve è il tuo interruttore.

### Faretto con parte superiore facile da installare

Il faretto con parte superiore regolabile è progettato per fare luce dove più necessario.

### Perfetta per l'illuminazione d'accento

Con un'illuminazione moderna e un'emissione luminosa familiare ad angolo largo (40 gradi), questa lampada spot LED è adatta sia per l'illuminazione d'accento che per l'illuminazione generale. Ideale per cucine, salotti e sale da pranzo.

# Specifiche

**Aspetto e finitura**

- Colore: white
- Materiale: metallo

**Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso**

- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
- Luce spot regolabile: Sì
- Montaggio click!FIX: Sì
- Regolabile: Sì
- LED integrato: Sì
- Elemento centrale: Sì

**Varie**

- Appositamente progettata per: Salotto e camera da letto
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretto
- EyeComfort: Sì

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Altezza: 17 cm
- Lunghezza: 36,6 cm
- Peso netto: 0,598 kg
- Larghezza: 11 cm

**Service**

- Garanzia: 5 anni

**Specifiche tecniche**

- Durata fino a: 25.000 ore
- Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da: 37 W
- Totale lumen emessi dall'apparecchio: 860 lm
- Tecnologia lampadina: LED, 24 V
- Colore della luce: bianca calda
- Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz
- Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: Sì
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- Classe energetica della sorgente luminosa: LED integrato
- Numero di lampadine: 2
- Watt lampadina inclusa: 4.3 W
- Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti superiori a 12,5 mm, nessuna protezione contro l'acqua
- Classe di protezione: I - con messa a terra

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696169551
- Peso netto: 0,598 kg
- Peso lordo: 0,843 kg
- Altezza: 266,000 mm
- Lunghezza: 132,000 mm
- Larghezza: 182,000 mm
- SAP EAN/UPC - Pezzo: 8718696169551
- Numero del materiale (12NC): 915005687601
- EAN/UPC - Case: 8718696237489
- Altezza: 26,6 cm
- EAN Peso lordo SAP (al pezzo): 0,843 kg
- Peso: 0,843 kg
- Peso netto: 0,598 kg
- Altezza SAP (al pezzo): 266,000 mm
- Lunghezza SAP (al pezzo): 132,000 mm
- Larghezza SAP (al pezzo): 182,000 mm
- Larghezza: 13,2 cm
- Lunghezza: 18,2 cm



Data di rilascio:  
2020-06-02  
Versione: 0.655

© 2020 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)