

PHILIPS

Bukko dubultais
virziena gaismeklis

SceneSwitch LED

Trīs gaismas iestatījumi

Darbojas ar jūsu gaismas slēdzi

Ideāli piemērots noskaņas
radišanai

Maiga LED, acīm tīkama



50602/31/P0



Viens lukturis. Viens slēdzis. Trīs gaismas iestatījumi.

Dažreiz uznāk vēlme mainīt apkārtējo noskaņu atbilstoši savām aktivitātēm. Izmantojot Philips SceneSwitch LED virziena gaismekļus, varat viegli mainīt gaismas iestatījumu ar esošo sienas slēdzi. Nav nepieciešams papildu gaismmainis vai uzstādīšana.

Apgaismojums jūsu ērtībai un sirdsmieram

- ClickFix vieglā uzstādīšana
- Varat automātiski atjaunot iepriekšējo gaismas iestatījumu
- Jūs varat iegūt augstas kvalitātes LED apgaismojumu un vienlaikus taupīt enerģiju
- Tūlītējs spilgtums uzreiz pēc ieslēgšanas
- Radīts jūsu acu komfortam
- Iebūvēts LED apgaismojums
- 5 gadu garantija jūsu sirdsmieram
- Atiestatiet virziena gaismekli uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem
- Augsta gaismas atdeve – 860 lūmeni
- Spuldzes kalpošanas laiks līdz pat 25 gadiem

Universāls apgaismojums ikvienam dienas brīdim

- Mainiet noskaņu, pārslēdzot esošo gaismas slēdzi

Izcils dizains optimālam gaismas efektam

- Regulējama virziena gaismekļa galva maksimālai pielāgojamībai
- Ideāls gaismas kūlis akcenta apgaismojumam



Izceltie produkti

ClickFix vieglā uzstādīšana



Ērti uzstādiēt virziena gaismekli saviem spēkiem. Pateicoties sistēmai ClickFix, nebūs vajadzīga citu palīdzība. Vienkārši piestipriniet kronšteinu pie griestiem, pievienojiet kabeļus un pēc tam vienā paņēmienā ar klikšķi fiksējiet lampu vietā.

Iepriekšējā gaismas iestatījuma atjaunošana

Šim SceneSwitch virziena gaismeklim ir iebūvēta atmiņas mikroshēma, kas saglabā pēdējo gaismas iestatījumu, ja slēdzis ir izslēgts ilgāk par 6 sekundēm. Ja bieži nemaināt savas aktivitātes, apgaismojums pēc ieslēgšanas atkal būs jūsu iecienītajā režīmā.

Enerģiju taupošs LED apgaismojums

LED apgaismojums salīdzinājumā ar tradicionālo apgaismojumu ļauj ietaupīt līdz 80% enerģijas, nodrošinot vienādu gaismas atdevi. Iegādājoties Philips LED lampu vai spuldzi, jūs uzreiz sākat taupīt naudu. Katru reizi, kad aizstāsiet kādu gaismas avotu ar LED apgaismojumu, jūs uzreiz pamanīsiet ietaupījumus elektrības rēķinā.

Tūlītēji spilgts apgaismojums

Ar Philips LED virziena gaismekļiem jums nebūs jāgaida. Tie nodrošina maksimālu spilgtumu uzreiz pēc ieslēgšanas. To kvēlspuldzei līdzīgā silti baltā gaisma nekavējoties rada mājīgu un aicinošu atmosfēru.

Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Iebūvēts LED apgaismojums

Šajā virziena gaismeklī ir integrēta augstas kvalitātes LED spuldze, kas nodrošina optimālu gaismas atdevi.

5 gadu garantija

Mūsu virziena gaismekļi ir izstrādāti ilgstošai darbībai. Gatavajam produktam ir pilna 5 gadu garantija, tāpēc varat būt droši, ka katru dienu varēsiet izbaudīt ilgdarbīgu, kvalitatīvu apgaismojumu.

Atiestatiet uz rūpnīcas iestatījumiem

Ja tiek izmantotas vairākas SceneSwitch spuldzes un tās nav sinhronizētas, vienkārši pārslēdziet slēdzi (ieslēdziet un izslēdziet vienas sekundes laikā), lai atjaunotu rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Augsta gaismas atdeve – 860 lūmeni

Izgaismojiet savu mājokli ar augstas kvalitātes apgaismojumu

Kalpošanas ilgums līdz pat 25 gadiem

LED apgaismojums kalpo ilgāk, tāpēc nebūs jāuztraucas par nepieciešamību bieži mainīt gaismas avotus. Tas ievērojami mazina atkritumu daudzumu un palīdz ietaupīt ilgtermiņā.

Trīs SceneSwitch gaismas iestatījumi

Mainiet telpas noskaņu atbilstoši aktivitātēm. Ar Philips SceneSwitch LED virziena gaismekļiem varat viegli mainīt spilgtu gaismu no spilgtas gaismas uz dabisku gaismu un uz mājīgu, siltu mirdzumu. Nav vajadzīgs gaismmainis vai papildu uzstādīšana. Viss, kas nepieciešams, ir esošais slēdzis.

Ērti regulējama virziena gaismekļa galva

Regulējamā virziena gaismekļa galva ir paredzēta gaismas novirzīšanai tieši tur, kur tā nepieciešama visvairāk.

Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam

Šis LED virziena gaismeklis ir moderns apgaismojuma risinājums ar platleņķa gaismas atdevi (40 grādi), kas ir piemērots gan akcentēšanas, gan vispārējam apgaismojumam. Tas ir ideāli piemērots virtuves, dzīvojamā istabu un ēdamistabu apgaismošanai.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: balts
- Materiāls: metāls

Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Regulējama gaismekļa galva: Jā
- click!FIX stiprinājums: Jā
- Darbojas ar reostatu: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Centrālā daļa: Jā

Dažādi

- Radīts tieši: Dzīvojamā istaba un guļamistaba
- Stils: Contemporary
- Tips: Virziena gaismeklis
- Acu komforts: Jā

Produkta izmēri un svars

- Augstums: 17 cm
- Garums: 36,6 cm
- Neto svars: 0,598 kg
- Platums: 11 cm

Serviss

- Garantija: 5 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 800 lm
- Spuldzes tehnoloģija: LED
- Gaismas krāsa: 2200–2700 K
- Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz, 220 – 240 V
- Aptumšojams gaismeklis: Jā
- LED: Jā
- Iebūvēta LED: Jā
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: Iebūvēta LED
- Spuldžu skaits: 2
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 8.6 W
- IP kods: IP 20
- Aizsardzības klase: I — iezemēts
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismas avota aizvietojamība: Nemaināms LED gaismas avots
- Vadības mehānismu aizvietojamība: Nemaināms vadības mehānisms

Dizains un apdare

- Krāsa: balts
- Radīts tieši: Dzīvojamā istaba un guļamistaba
- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696169551
- Garantija: 5 gadi
- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Neto svars: 0,598 kg
- Materiāls: metāls
- Stils: Contemporary
- Bruto svars: 0,843 kg
- Regulējama gaismekļa galva: Jā
- Tips: Virziena gaismeklis
- Augstums: 26,600 cm
- Augstums: 17 cm
- Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas
- Acu komforts: Jā
- Garums: 13,200 cm
- Platums: 18,200 cm
- Materiāla numurs (12NC): 915005687601
- Garums: 36,6 cm
- Neto svars: 0,598 kg
- Platums: 11 cm
- click!FIX stiprinājums: Jā
- Darbojas ar reostatu: Jā
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 800 lm
- Spuldzes tehnoloģija: LED
- Gaismas krāsa: 2200–2700 K
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz, 220 – 240 V
- Aptumšojams gaismeklis: Jā
- LED: Jā
- Iebūvēta LED: Jā
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: Iebūvēta LED
- Spuldžu skaits: 2
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 8.6 W
- IP kods: IP 20
- Aizsardzības klase: I — iezemēts
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismas avota aizvietojamība: Nemaināms LED gaismas avots
- Vadības mehānismu aizvietojamība: Nemaināms vadības mehānisms
- Centrālā daļa: Jā



Izlaides datums:
2022-06-15
Versija: 0.833

© 2022 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com