



PHILIPS
LED
„Rivano“ viengubas
taškinis šviestuvas
Švelnios LED lemputės,
nevargina akių
Aukštos kokybės
medžiagos
LED



50611/30/P0

Patogi šviesos diodų lemputė, kuri nevargina akių

„Philips LED Rivano“ taškinis šviestuvas sukurtas ne tik tam, kad puikiai tiktų Jūsų namams. Jis apšviečia erdvę integruota šviesos diodų lempute, kuri nevargina Jūsų akių. Tikrai švelnus apšvietimas Jūsų akims.

Patogumo ir ramybės suteikiantis apšvietimas

- Įsigykite aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvas ir taupykite energiją
- Iškart ryškiai šviečia įjungus
- Šilta balta šviesa padės sukurti patogią atmosferą
- Skirta Jūsų akių patogumui
- Integruotas šviesos diodų šviestuvas
- 5 metų garantija, kad būtų ramu
- Stiprus šviesos srautas – 430 liumenų
- Šviestuovo naudojimo trukmė – iki 20 metų

Puikus dizainas – optimalus šviesos efektas

- Ilgai naudojama, aukštos kokybės medžiaga
- Reguliuojamas šviestuovo gaubtas – maksimalus lankstumas
- Tobulas šviesos spindulys detalėms apšviesti



PHILIPS

Ypatybės

Taupusis LED šviestuvas

Lyginant su tradiciniais šviestuvais su tuo pačiu šviesos srautu, šie šviestuvai sutaupo iki 80 % energijos. Pirkdami „Philips“ LED šviestuvą ar lemputę, galite pradėti taupyti pinigus iškart. Kiekvieną šviesos šaltinį pakeitę LED šviestuvu, jūs iškart sutaupsite dėl mažesnių elektros energijos sąskaitų.

Ryškiai šviečia akimirksniu

Naudojant „Philips“ LED taškines lemputes, nereikia laukti. Jos iškart pradeda šviesti visu ryškumu, vos jas įjungus. Jų į kaitinamųjų lempučių panaši šilta balta šviesa iškart sukuria jaukią ir malonią aplinką.

Šiltai balta šviesa

Šviesa gali turėti skirtingas spalvines temperatūras, nurodomas kelvinais (K). Lemputės, kurių vertė kelvinais maža, skleidžia šiltą jaukią šviesą, o tos lemputės, kurių vertė kelvinais didelė, šviečia šalta energijos suteikiančia šviesa.

Švelnios LED lemputės, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Integruotas šviesos diodų šviestuvas

Šioje vietoje yra integruotas aukštos kokybės LED šviestuvas, kuris suteikia optimalų šviesos srautą.

5 metų garantija

Visi mūsų taškiniai šviestuvai sukurti ilgam naudojimui. Jiems suteikiama 5 metų garantija, kad kasdien galėtumėte mėgautis ilgalaikiu kokybišku apšvietimu.

Stiprus šviesos srautas – 430 liumenų

Apšvieskite savo namus aukštos kokybės šviestuvais

Naudojimo trukmė – iki 20 metų

LED šviestuvus galima ilgiau naudoti, todėl nereikia dažnai keisti savo šviesos šaltinio. Tai žymiai sumažina atliekas ir taupo jūsų pinigus ilgai naudojant šviestuvus.

Aukštos kokybės medžiagos

Šis taškinis šviestuvas yra pagamintas iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminyje yra tvirtas ir patvarus – jis daugelį metų puoš ir apšvies Jūsų namus.

Paprastas reguliuoti šviestuvo gaubtas

Reguliuojamas šviestuvo gaubtas sukurtas nukreipti šviesą ten, kur jos labiausiai reikia.

Idealiai tinka detalių apšvietimui

Moderni LED taškinė lemputė su plataus kampo (40 laipsnių) šviesos srautu puikiai tinka detalėms apšviesti ir bendrajam apšvietimui. Ji idealiai tinka virtuvėms, svetainėms ir valgomiesiems apšviesti.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: juodas
- Medžiaga: Metalas

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Taip
- Dekoratyvinis: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Taškinis šviestuvas
- EyeComfort: Taip

Energijos sąnaudos

- Energy Efficiency Label: A+

Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 15,1 cm
- Ilgis: 10 cm
- Grynas svoris: 0,340 kg
- Plotis: 10 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 20 000 val.
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lempuotę, kurios galia: 37 W
- Bendras įrengimo skleidžiamų liumenų skaičius: 430 lm
- Lemputės technologija: LED, 24 V
- Šviesos spalva: Šilta balta
- Elektros energija: Diapazonas 220–240 V, 50–60 Hz
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Integruotas LED: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: A+
- Įrengimui tinka lempuotė (-ės), kurios (-ių) klasė: A++ – E
- Lempučių skaičius: 1
- Pridėtos lempuotės galia vatais: 4.3 W
- IP kodas: IP20, apsauga nuo objektų, didesnių negu 12,5 mm, neapsaugo nuo vandens
- Apsaugos klasė: I – įžeminta

Pakuotės matmenys ir svoris

- SAP EAN / UPC – Vienetas: 8718696169612
- EAN / UPC – Darbai: 8718696237540
- Aukštis: 14,6 cm
- SAP Grynas svoris EAN (vieneto): 0,429 kg
- Svoris: 0,429 kg
- Grynasis svoris (vieneto): 0,340 kg
- SAP aukštis (vieneto): 146,000 mm
- SAP ilgis (vieneto): 111,000 mm
- SAP plotis (vieneto): 111,000 mm
- Plotis: 11,1 cm
- Ilgis: 11,1 cm



Išleidimo data: 2019-04-22
Versija: 0.335

© 2019 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com