



PHILIPS
LED
Dvojité bodové svítidlo
Rivano

Jemné světlo LED,
neunavuje oči
Vysoce kvalitní
materiály
LED



50612/30/PO

Příjemné světlo LED šetrné k vašim očím

Bodové svítidlo Philips LED Rivano je navrženo tak, aby tvořilo půvabný doplněk vašeho domova. To ale není vše. Rozzáří váš prostor světlem z vestavěných LED, které je příjemné pro oči. Představuje skutečně jemný zážitek pro oko.

Osvětlení, jež vám dá pohodlí a klid

- Získejte vysoce kvalitní světlo LED, které je energeticky úsporné
- Okamžitá jasnost po zapnutí
- Teplé bílé světlo pomáhá vytvořit příjemnou atmosféru
- Navrženo pro pohodlí vašich očí
- Integrované světlo LED
- Pro váš klid vám poskytujeme 5letou záruku
- Vysoký světelný výkon – 860 lumenů
- Životnost světelného zdroje je až 20 let užívání

Špičkový design pro optimální světelný efekt

- Kvalitní materiál s dlouhou životností
- Nastavitelné bodové světlo pro maximální flexibilitu
- Dokonalý světelný paprsek pro bodové osvětlení



PHILIPS

Přednosti

Úsporné světlo LED

Osvětlení využívající LED ušetří až 80 % energie oproti tradičnímu osvětlení se stejným světelným výkonem. Koupíte-li si žárovku Philips LED, začnete šetřit peníze ihned. Každý světelný zdroj, který nahradíte světlem LED, znamená okamžité snížení účtu za elektřinu.

Okamžitý jas

U bodových zdrojů Philips LED nemusíte čekat. Ihned po zapnutí svítí naplno. Jejich teplé bílé světlo věrně napodobující žárovku okamžitě vytvoří útulné prostředí.

Teplé bílé světlo

Teplota chromatičnosti světla se může lišit a udává se v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou teploty chromatičnosti v Kelvinech poskytují teplé a přívětivější světlo, zatímco žárovky s vyšší hodnotou přinášejí chladné světlo, které působí energičtěji.

Jemné světlo LED, příjemné pro oči



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Integrované světlo LED

Toto bodové světlo se vyznačuje vysoce kvalitním světlem z integrovaných LED s optimálním světelným výkonem.

5letá záruka

Všechna naše bodová svítidla jsou vytvořena s ohledem na trvanlivost. Poskytujeme plnou 5letou záruku na kompletní výrobek, čímž máte zajištěno, že si užijete kvalitní osvětlení každý den po dlouhou dobu.

Vysoký světelný výkon – 860 lumenů

Rozsviďte svůj domov kvalitním světlem

Životnost až 20 let

Světla LED vydrží déle, a proto není nutné světelný zdroj často vyměňovat. Tím se podstatně snižuje množství odpadu, současně to ale v dlouhodobém horizontu znamená další finanční úsporu.

Vysoce kvalitní materiály

Toto bodové svítidlo je vyrobeno z trvanlivých a vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný a trvanlivý, má dlouhou životnost a bude osvětlovat váš domov po dlouhá léta.

Snadno nastavitelné bodové světlo

Nastavitelné bodové světlo je navrženo tak, aby svítilo tam, kde to potřebujete nejvíce.

Ideální pro zdůrazňovací osvětlení

Moderní osvětlení s dobře známým širokým vyzařovacím úhlem (40 stupňů). Tento bodový zdroj LED je vhodný pro bodové i univerzální osvětlení. Je ideální pro použití v kuchyních, obývacích pokojích a jídelnách.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: černá
- Materiál: kov

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ano
- Střední díl: Ano

Různé

- Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
- Styl: Současný
- Typ: Bodové svítidlo
- EyeComfort: Ano

Spotřeba elektrické energie

- Třída energetické účinnosti: A+

Rozměry a hmotnost výrobku

- Výška: 17,7 cm
- Délka: 40,8 cm
- Čistá hmotnost: 0,700 kg
- Šířka: 12 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Životnost až: 20 000 h
- Světelný zdroj odpovídá klasické žárovce s výkonem: 37 W
- Celkový světelný výkon svítidla: 860 lm
- Technologie žárovky: LED, 24 V
- Barva světla: teplá bílá
- Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
- Ztlumitelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Počet žárovek: 2
- Žárovka v balení: 4.3 W
- Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 12,5 mm, není voděodolné
- Třída ochrany: I – uzemnění

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696169636
- Čistá hmotnost: 0,700 kg
- Hrubá hmotnost: 1,076 kg
- Výška: 396,000 mm
- Délka: 131,000 mm
- Šířka: 181,000 mm
- Kus – SAP EAN/UPC: 8718696169636
- Číslo materiálu (12NC): 915005688401
- Pouzdro – EAN/UPC: 8718696237564
- Výška: 39,6 cm
- Hrubá hmotnost EAN v systému SAP (kus): 1,076 kg
- Hmotnost: 1,076 kg
- Čistá hmotnost: 0,700 kg
- Výška v systému SAP (kus): 396,000 mm
- Délka v systému SAP (kus): 131,000 mm
- Šířka v systému SAP (kus): 181,000 mm
- Šířka: 13,1 cm
- Délka: 18,1 cm



Datum vydání:
2020-02-22
Verze: 0.756

© 2020 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com