



PHILIPS  
LED  
Kolmekordne  
kohtvalgusti Rivano  
Õrn LED, silmi säästev  
valgus  
Kvaliteetne materjal  
LED



50613/31/P0

## Mugav LED-valgusti, mis ei väsita silmi

Philips Rivano LED-kohtvalgusti ei ole mõeldud pelgalt teie koduga suurepäraselt sobima. See toob teie koju valguse, mis on silmadele mugav. Tõeliselt meeldiv kogemus silmadele.

### Teie heaolu ja meelerahu toetav valgustus

- Väga kvaliteetne energiat kokku hoidev LED-valgusti
- Viivituseeta valgustugevus kohe pärast sisselülitamist
- Soe valge valgus aitab luua mugavat õhkkonda
- Loodud silmade mugavust arvestades
- Integreeritud LED-valgusti
- 5-aastane garantii tagab muretu kasutamise
- Tugev valgusvoog – 1290 luumenit
- Lambi tööiga kuni 20 kasutusaastat

### Suurepärane lahendus optimaalse valgustuse efekti saavutamiseks

- Kauakestev väga kvaliteetne materjal
- Kohandatav kohtvalgusti pea annab maksimaalse paindlikkuse
- Täiuslik valgusvihk aktsentvalgustuse andmiseks



**PHILIPS**

# Esiletõstetud tooted

## Energiat säästev LED-valgusti

LED-valgustid säästavad sama valgusvooga tavaliste valgustitega võrreldes kuni 80% elektrienergiat. Ostes Philipsi LED-valgusti või lambipirni, hakkate raha kohe kokku hoidma. Iga tavavalgusti vahetamine LED-valgusti vastu kajastub kohe väiksemas elektriarves.

## Viivitusteta valgustus

Philipsi LED-kohtvalgustite järel pole vaja oodata. Valgus on täistugevusega kohe pärast sisselülitamist. Valgustite hõõglambisarnane soe valge valgus loob hetkega mugava ja kutsuva õhustiku.

## Soe valge valgus

Lampidel võib olla erinevaid värvitemperatuure, mille mõõtühikuks on kelvin (K). Madala kelvini kraadiga lambid heidavad sooja õdusamat valgust, samal ajal kui kõrge kelvini kraadiga lambid heidavad külma ja ergutavamalt valgust.

## Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

## Integreeritud LED-valgusti

Sellesse kohtvalgustisse on integreeritud kõrge kvaliteediga LED-valgusti, mis tagab optimaalse valgusvoo.

## 5-aastane garantii

Kõik meie kohtvalgustid on loodud kestma. Tervele tootele antakse 5-aastane täielik garantii, mis tagab selle, et te naudite kauakestvat kvaliteetset valgustust iga päev.

## Tugev valgusvoog – 1290 lumenit

Valgustage oma kodu kvaliteetse valgusega

## Tööiga kuni 20 aastat

LED-valgustid kestavad kauem ja nendega ei kaasne pidevat valgusallika vahetamise muret. Sedasi on oluliselt vähem jäätmeid, kuid ka raha kulub teil pikas perspektiivis vähem.

## Kvaliteetne materjal

See suurepäraselt viimistletud kohtvalgusti on valmistatud kauakestvatest väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja vastupidav toode, mis valgustab ja täiustab teie kodu veel palju-palju aastaid.

## Lihtsalt kohandatav kohtvalgusti pea

Kohandatav kohtvalgusti pea võimaldab suunata valguse sinna, kus seda kõige enam vajate.

## Täiuslik isikupärase valguse loomiseks

Tuttava laia nurgaga (40 kraadi) valgusvooga modernne LED-kohtvalgusti sobib nii aktsent- kui ka üldvalgustuseks. Valgustid sobivad suurepäraselt köökidesse, elu- ja söögitubadesse.

# Spetsifikatsioon

### Disain ja viimistlus

- Värvus: valge
- Materjal: metall

### Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Jah
- Keskvalgusti: Jah

### Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Elu- ja magamistuba
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Kohtvalgusti
- EyeComfort: Jah

### Võimsustarve

- Energy Efficiency Label: A+

### Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 17,7 cm
- Pikkus: 68 cm
- Kaal pakendita: 1,010 kg
- Laius: 12 cm

### Hooldus

- Garantii: 5 aastat

### Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 20 000 h
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 37 W
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1290 lm
- Valgusallika tehnoloogia: LED, 24 V
- Valguse värv: soe valge
- Toiteallikas: Vahemik 220 V – 240 V, 50–60 Hz
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: A+
- Valgusti ühildub lambiga (lampidega), mis kuulub (kuuluvad) klassi: A++ kuni E
- Valgusallikate arv: 3
- Komplekti kuulub elektrilamp: 4.3 W
- IP-kood: IP20, suuremate kui 12,5 mm objektide vastane kaitse, veevastane kaitse puudub
- Kaitseklass: I - maandatud

### Pakendi mõõtmed ja kaal

- SAP EAN/UPC – tükk: 8718696169988
- EAN/UPC – karp: 8718696237915
- Kõrgus: 70,1 cm
- SAP kogukaal EAN (tükk): 1,506 kg
- Kaal: 1,506 kg
- Netomass (tükk): 1,010 kg
- SAP kõrgus (tükk): 701,000 mm
- SAP pikkus (tükk): 131,000 mm
- SAP laius (tükk): 181,000 mm
- Laius: 13,1 cm
- Pikkus: 18,1 cm



Väljalaske kuupäev:  
2019-04-01  
Versioon: 0.339

© 2019 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)